

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
électrique

ProtectiveClean  
4300

Capteur de pression intégré

1 mode de nettoyage

1 fonction BrushSync™



HX6807/51



## Des dents plus blanches, en douceur. Éclaircit les dents en seulement 1 semaine.

Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression.  
Éclaircit les dents en 1 semaine.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes
- Éclaircit les dents en seulement une semaine.

### Technologie innovante

- Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort
- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

### Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Une excellente façon de vous habituer à votre nouvelle brosse à dents
- Encourage un brossage soigneux

## Points forts

### Des dents naturellement plus blanches



Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

### Trop de pression ?



Si vous ne vous rendez pas compte que vous brossez les dents trop fort, votre brosse à dents vous alertera par le biais d'impulsions sonores pour vous rappeler de réduire votre pression.

### Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

### Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

### Rappel de remplacement grâce à la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

### Minuteurs pratiques



Notre fonction Quadpacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que


notre fonction Smartimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

### Technologie BrushSync™



Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

### Fonction Easystart



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. C'est pour cela que notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

# Caractéristiques

## Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**2 intensités:** Fort, Faible

## Accessoires inclus

**Manche:** 1 ProtectiveClean

**Têtes de brosse:** 2 W2 Optimal White standard

**Chargeur:** 1

## Design et finition

**Couleur:** Blanc et menthe

## Performances de brossage

**Vitesse:** Jusqu'à 62 000 mouvements de brosse par minute

**Bénéfices santé:** Des gencives plus saines en seulement deux semaines, Aide à réduire les

caries

**Indication de pression:** Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

**Minuteur:** SmarTimer et Quadpacer

## Technologie de capteur intelligent

**Capteur de pression:** Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

**Rappel de remplacement grâce à la technologie BrushSync™:** Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

## Facile d'utilisation

**Compatibilité du manche:** Têtes de brosse faciles à clipser

**Indicateur de remplacement:** Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

**Indicateur d'autonomie:** Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

**Manche:** Design ergonomique ultracompact

**Autonomie de brossage:** Jusqu'à 2 semaines

## Spécificités techniques

**Batterie:** Rechargeable

**Type de batterie:** Lithium ION

**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** Jusqu'à 2 semaines

## Alimentation

**Tension:** 110-220 V

## Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

