



- Ingebouwde poetsdruksensor
- 2 poetsstanden
- 2 weken batterijduur
- Reisetui

HX6830

Wittere tanden. Optimale plakverwijdering.

Wittere tanden in slechts 1 week.

Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.

Voordelen

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Wittere tanden in slechts één week
- Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

Optimaliseer het poetsen

- Clean & White-poetsstand

Innovatieve technologie

- Laat u weten wanneer u te hard drukt

- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Ontworpen voor u

- Aanmoediging om grondig te poetsen
- Maakt reizen makkelijker voor u

PHILIPS

Kenmerken

Natuurlijk wittere tanden



Gebruik de W Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

Clean & White-poetsstand



Of u nu tandplak wilt verwijderen of uw tanden extra goed wilt polijsten, wij hebben wat u nodig hebt: de Clean-poetsstand biedt superieure reiniging en White is ideaal voor het verwijderen van tandaanslag.

Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

Ingebouwde poetsdruksensor



U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de tandenborstel wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

BrushSync-technologie



Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

Handige timers



Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

De enige echte sonische technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuurt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor buitengewone dagelijks reiniging.

Handig reisetui en -oplader



In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Poetsstanden

Clean	Buitengewoon schoon, elke dag
White	Verwijdert oppervlaktevlekken

Meegeleverde artikelen

Handvat	2 ProtectiveClean
Opzetborstels	2 W2 Optimal White-standaard
Reisetui	2
Docking station	1

Ontwerp en afwerking

Kleur	Pastelroze Zwart/grijs
-------	---------------------------

Reinigingsprestaties

Snelheid	Tot 62.000 poetsbewegingen/min
Gezondheidsvoordelen	Helpt gaatjes verminderen
Wittere tanden	Wittere tanden in 1 week
Feedback bij te veel druk	Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen
Timer	SmarterTimer en Quadpacer

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor	Waarschuwt wanneer u te hard poetst
BrushSync-ervangingsherinnering	Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Gebruiksgemak

Compatibel met handvat	Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
Batterij-indicator	Het lampje geeft de batterijstatus aan
Handvat	Slank, ergonomisch design
Poetsstijd	Tot 2 weken

Technische specificaties

Batterij	Oplaadbaar
Batterijtype	Lithium-ion
Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg)	Tot 2 weken

Vermogen

Voltage	110 - 220 V
---------	-------------

Service

Garantie	2 jaar beperkte garantie
----------	--------------------------

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	23,50 cm
Breedte	16,80 cm
Diepte	11,40 cm
Nettogewicht	0,57 kg
Brutogewicht	0,74 kg
EAN	08710103863267
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	850980

Omdoos

Lengte	36,30 cm
Breedte	18,30 cm
Hoogte	25,40 cm
Brutogewicht	2,49 kg
EAN	18710103863264
Aantal consumentenverpakkingen	3

* dan een handtandenborstel



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, april 11
Versie: 4.1.1
EAN: 08710103863267

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com