

PHILIPS

sonicare

Sonický elektrický
zubní kartáček

ProtectiveClean
4500

Zabudovaný tlakový senzor

2 režimy čištění

1 x funkce BrushSync



HX6830/44



Bělejší zuby. Šetrné čištění.

Bělejší zuby během 1 týdne.

Poznejte rozdíl šetrného čištění díky našemu tlakovému senzoru a zároveň získejte bělejší zuby za 1 týden.

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Bělejší zuby za pouhý týden
- Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Optimalizujte své čištění zubů

- Režimy Clean a White

Inovativní technologie


- Upozorní vás, když při čištění příliš tlačíte
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Navrženo pro vás

- Motivace k důkladnému čištění
- Skvělý způsob, jak si zvyknout na nový kartáček

Přednosti

Přirozeně bělejší zuby



Nasadte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Režimy Clean a White



Ať už se chcete zaměřit na odstranění plaku, nebo chcete svým zubům dopřát skvělý lesk, tento bělicí elektrický kartáček se o to postará. Režim Clean zajistí vynikající čištění a režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn.

Bezpečný a šetrný



Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Příliš velký tlak?

Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte, ale váš elektrický kartáček s tlakovým senzorem to pozná. Pokud začnete na dásně vyvíjet příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že máte tlak zmírnit.

Technologie BrushSync

Technologie kartáčku Philips Sonicare 4500 využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

Připomínka výměny pomocí technologie BrushSync

Všechny hlavice kartáčku se časem opotřebují. Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit, upozorní vás krátké pípnutí a světelná kontrolka na těle kartáčku. Díky tomu si můžete být jisti, že hlavice odvádí dobrou práci.

Užitečné časovače



Hledáte elektrický kartáček s časovačem? Zatímco náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili tu správnou dobu čištěním každé jednotlivé části úst, časovač Smartimer vás zase upozorní, že jste si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

Technologie Philips Sonicare



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Program Easy-start

Když začínáme s něčím novým, může chvíli trvat, než si na to zvykneme. Proto vám náš program Easy start poskytuje možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 použití vašeho nového zubního kartáčku Philips Sonicare ProtectiveClean 4500.

Specifikace

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Bílá: Odstraňuje povrchové pigmentace

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 ProtectiveClean

Kartáčkové hlavice: 1 hlavice W2 Optimal White

Nabíječka: 1

Design a provedení

Barva: Černošedá

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu

Bělící účinky: Bělejší zuby za 1 týden

Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění

Časovač: Quadpacer a SmartTimer

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku

Snadné použití

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

