

# PHILIPS

## sonicare

Sonický elektrický  
zubní kartáček

ProtectiveClean  
4500

Zabudovaný tlakový senzor

2 režimy čištění

1 x funkce BrushSync



HX6836/24



## Bělejší zuby. Šetrné čištění.

Bělejší zuby během 1 týdne.

Poznejte rozdíl šetrného čištění díky našemu tlakovému senzoru a zároveň získejte bělejší zuby za 1 týden.

### Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady
- Bělejší zuby za pouhý týden

### Optimalizujte své čištění zubů

- Režimy Clean a White

### Inovativní technologie


- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
- Upozorní vás, když při čištění příliš tlačíte
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku

### Navrženo pro vás

- Motivace k důkladnému čištění


## Přednosti

### Přirozeně bílé zuby



Nasadte hlavici W DiamondClean, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

### Režimy Clean a White



Ať už se chcete zaměřit na odstranění plaku nebo chcete svým zubům dopřát skvělý lesk, postaráme se o to: Režim Clean se stará o vynikající čištění a režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn.

### Bezpečný a šetrný



Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

### Příliš velký tlak?



Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte, ale váš kartáček ano. Pokud začnete na dásně vyvíjet příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že máte tlak zmírnit.

### Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.


### Připomínka výměny technologie BrushSync



Všechny hlavice kartáčku se časem opotřebují. Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit,

upozorní vás krátké pípnutí a světelná kontrolka na těle kartáčku. Díky tomu si můžete být jisti, že hlavice odvádí dobrou práci.

### Užitečné časovače



Náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili tu správnou dobu čištění v každé části úst. Časovač Smartimer vás zase upozorní, že jste si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

### Technologie Philips Sonicare



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání tekutinu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

# Specifikace

## Režimy

**Clean:** Pro každodenní kvalitní čištění

**Bílá:** Odstraňuje povrchové pigmentace

## Balení obsahuje

**Tělo kartáčku:** 1 ProtectiveClean

**Kartáčkové hlavice:** 1 hlavice W2 Optimal White

**Nabíječka:** 1

## Design a provedení

**Barva:** Pastelově růžová

## Výkon čištění

**Frekvence:** Až 31 000 stěrů za minutu

**Přínos pro zdraví:** Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu

**Bělící účinky:** Bělejší zuby za 1 týden

**Kontrola tlaku:** Vibrace těla kartáčku jako upozornění

**Časovač:** Funkce Smartimer a Quadpacer

## Technologie Smart Sensor

**Tlakový senzor:** Upozornění na příliš silné čištění

**Připomenutí výměny technologie BrushSync:**

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavici kartáčku

## Snadné použití

**Kompatibilita:** Zacvakávací hlavice kartáčku

**Rozpoznání kartáčkové hlavice:** Synchronizace s optimálním režimem

**Ukazatel výměny:** Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

**Indikátor baterie:** Kontrolka zobrazuje stav baterie

**Tělo kartáčku:** Tenký ergonomický design

**Výdrž baterie:** Až 2 týdny

## Technické údaje

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):** Až 2 týdny

## Spotřeba

**Napětí:** 110–220 V

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka

