

PHILIPS

sonicare

Sonický elektrický
zubní kartáček

ProtectiveClean
5100

Zabudovaný tlakový senzor

3 režimy čištění

1 x funkce BrushSync

cestovní pouzdro



HX6850/47



Bělejší zuby. Šetrné čištění.

Bělejší zuby během 1 týdne.

Poznejte rozdíl šetrného čištění díky našemu tlakovému senzoru a zároveň získejte bělejší zuby za 1 týden.

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- Bělejší zuby za pouhý týden
- Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Optimalizujte své čištění zubů

- Vyberte si ze tří režimů

Inovativní technologie

- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
- Upozorní vás, když při čištění příliš tlačíte
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi

Navrženo pro vás

- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku
- Motivace k důkladnému čištění
- S tímto příslušenstvím je cestování snadné


Přednosti

Přirozeně bílé zuby



Nasadte hlavici W DiamondClean, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Tři režimy




S tímto kartáčkem si můžete čištění přizpůsobit svým vlastním potřebám díky výběru ze tří režimů. Režim Clean je standardní volbou pro kvalitní čištění. Režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn. A režim Gum Care přidává další minutu čištění s nižší intenzitou pro jemnou masáž dásní.

Bezpečný a šetrný



Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Příliš velký tlak?



Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte, ale váš kartáček ano. Pokud začnete na dásně vyvíjet příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že máte tlak zmírnit.

Technologie BrushSync




Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

Připomínka výměny technologie BrushSync



Všechny hlavice kartáčku se časem opotřebují. Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit, upozorní vás krátké pípnutí a světelná kontrolka na těle kartáčku. Díky tomu si můžete být jisti, že hlavice odvádí dobrou práci.

Užitečné časovače



Náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili tu správnou dobu čištění v každé části úst. Časovač Smartimer vás zase upozorní, že jste si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

Jediná opravdová sonická technologie



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání tekutinu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Cestovní pouzdro a nabíječka



Díky prémiovému cestovnímu pouzdru bude váš kartáček hygienicky uložený. Kompaktní nabíjecí základna zase udrží zařízení nabitě na cestách. Užijete si dva týdny pravidelného používání na jednoho plné nabití a pro delší cesty mějte po ruce tuto nabíječku.

Specifikace

Režimy

Clean: Pro každodenní kvalitní čištění

Gum Care: Jemně masíruje dásně

Bílá: Odstraňuje povrchové pigmentace

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 ProtectiveClean

Kartáčkové hlavice: 2 hlavice W2 Optimal

White, standardní velikost

Nabíječka: 1

cestovní pouzdro: 1

Design a provedení

Barva: Černošedá

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 stěrů za minutu

Přínos pro zdraví: Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu

Bělící účinky: Bělejší zuby za 1 týden

Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění

Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš silné čištění

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavici kartáčku

Snadné použití

Kompatibilita: Zacvakávací hlavice kartáčku

Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

