

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

ProtectiveClean 5100

Ingebouwde poetsdruksensor

3 standen

1 x BrushSync-functie

Reisetui



HX6851/29



Wittere tanden. Zachte reiniging.

Wittere tanden in slechts 1 week.

Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Wittere tanden in slechts één week
- Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

Optimaliseer het poetsen

- Keuze uit drie poetsstanden

Innovatieve technologie

- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
- Laat u weten wanneer u te hard drukt
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

Ontworpen voor u

- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Aanmoediging om grondig te poetsen
- Maakt reizen makkelijker voor u



asimpleswitch.com


Kenmerken

Natuurlijk wittere tanden



Gebruik de W DiamondClean-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

Drie poetsstanden




Deze tandenborstel kunt u aanpassen aan uw eigen poetsbehoefte dankzij de drie verschillende poetsstanden. De Clean-poetsstand is voor superieure reiniging. White is de ideale stand voor het verwijderen van tandaanslag. En Gum Care voegt een extra minuut poetsen met minder kracht toe, zodat u uw tandvlees zachtjes kunt masseren.

Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

Poetst u te hard?



U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de tandenborstel wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

BrushSync-technologie




Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

Handige timers



Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

Philips Sonicare-technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuurt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor buitengewone dagelijks reiniging.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 ProtectiveClean

Opzetborstels: 2 W2 Optimal White-standaard

Reisetui: 1

Docking station: 1

Ontwerp en afwerking

Kleur: Marineblauw

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Gezondheidsvoordelen: Helpt gaatjes verminderen

Wittere tanden: Wittere tanden in 1 week

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Timer: SmarTimer en Quadpacer

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

BrushSync-ervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

Gebruiksgemak

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Vervangingsherinnering: Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Batterij-indicator: Het lampje geeft de

batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Poetstijd: Tot 2 weken

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Tot 2 weken

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

