

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
zobna ščetka

ProtectiveClean
5100

Vgrajeni senzor pritiska

3 načini

1 x funkcija BrushSync

Potovalna torbica



HX6857/35



Bolj beli zobje. Na nežen način.

Bolj beli zobje v samo 1 tednu.

Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, in pobelite zobe v samo 1 tednu.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Bolj beli zobje v samo enem tednu
- Varno in nežno na občutljivih predelih, ortodontskih in zobozdravstvenih popravkih

Izboljšajte ščetkanje

- Izbirajte med tremi načini

Inovativna tehnologija

- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare
- Povezuje pametni ročaj ščetke in pametne glave ščetke
- Obvešča vas, če pritiskate premočno
- Vedno pravočasno zamenjajte glavo ščetke

Zasnova po vaši meri

- Spodbuda za temeljito ščetkanje
- Olajša vam potovanje



asimpleswitch.com

Značilnosti

Naravna belina zob



Uporabite glavo ščetke W DiamondClean, da odstranite površinske madeže in dosežete bolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev poskrbijo za bolj bele zobe v samo enem tednu.

Varno in nežno



Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo lahko uporabljate na zobnih aparatih, plombah, kronah in prevlekah. Pomaga preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.

Edina prava sonična tehnologija



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

Trije načini




Ta zobna ščetka vam omogoča, da ščetkanje prilagodite svojim potrebam, saj imate na voljo tri načine. Standardni način Clean je namenjen vrhunskemu čiščenju, način White je idealen način za odstranjevanje površinskih madežev, z načinom Gum Care pa dodate minuto blagega ščetkanja z nežno masažo dlesni.

Tehnologija BrushSync



Tehnologija mikročipa zazna in sinhronizira pametno glavo ščetke in pametni ročaj. Zmogljiva kombinacija pametnega ročaja in pametne glave ščetke zagotavlja, da prejimate pametne opomnike za zamenjavo.

Ali pritiskate premočno?



Sami morda ne opazite, da ščetkate premočno, zato vas na to opozori zobna ščetka. Če premočno pritiskate na dlesni, začne zobna ščetka oddajati zvočne signale, s katerimi vas opozori, da zmanjšajte pritisk.

Opomnik za zamenjavo BrushSync



Vse glave ščetke se sčasoma obrabijo. Toda naša tehnologija BrushSync nadzoruje trajanje uporabe glave ščetke in pritisek med ščetkanjem. Ko je čas za zamenjavo, vas na to opozorita lučka na ročaju in kratek zvočni signal. Tako ste lahko vedno prepričani, da vam glava ščetke zagotavlja vrhunsko čiščenje.

Priročni časovniki



Naš časovnik QuadPacer vas obvesti, ali ste posamezne dele ustne votline dovolj časa čistili, časovnik Smartimer pa vam pove, ali je vaše ščetkanje trajalo priporočeni dve minuti.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Nega dlesni: Nežno masira dlesni

Bela: Odstranjuje površinske madeže

Priloženi predmeti

Ročaj: 2 ProtectiveClean

Glave ščetke: 2 standardni glavi W2 Optimal White

Potovalna torbica: 2

Polnilnik: 1

Zasnova in izdelava

Barva: Črna/siva, Bela in zelena

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62000 potez ščetke na minuto

Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni, Pomaga zmanjšati

karies

Povratna informacija glede pritiskanja med čiščenjem: Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

Časovnik: SmartTimer in Quadpacer

Tehnologija pametnega senzorja

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje premočno

Opomnik za zamenjavo BrushSync: Vedno boste vedeli, kdaj morate zamenjati glavo ščetke

Enostavna uporaba

Zdržljivost ročaja: Enostavno pritrldjive glave ščetke

Prepoznavanje glave ščetke: Sinhronizira se z optimalnim načinom

Opomnik za zamenjavo: Za stalno

zagotavljanje najboljših rezultatov, opozorilna ikona zasveti

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje baterije

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Čas ščetkanja: Do 2 tedna

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2 tedna

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

