



- Ingebouwde poetsdruksensor
- 3 standen
- 2 weken batterijduur
- Reisetui

HX6859/63

## Gezonder tandvlees. Optimale plakverwijdering.

Verwijder tot wel 7 keer meer tandplak dan met een handtandenborstel

Voel het verschil van een zachte reiniging met onze poetsdruksensor en verwijder tegelijkertijd tot 7x meer tandplak dan met een handtandenborstel

### Voordelen

#### Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijder tot 7x meer tandplak met onze InterCare-opzetborstel\*
- Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

#### Optimaliseer het poetsen

- Keuze uit drie poetsstanden

#### Innovatieve technologie

- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

- Laat u weten wanneer u te hard drukt
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

#### Ontworpen voor u

- Aanmoediging om grondig te poetsen
- Maakt reizen makkelijker voor u

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Verwijder tot 7 keer meer tandplak



Klik onze InterCare-opzetborstel erop voor gezonder tandvlees in slechts 2 weken. Extra lange borstelharen verwijderen meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken en tussen de tanden voor gezond tandvlees.

### Drie poetsstanden



Deze tandenborstel kunt u aanpassen aan uw eigen poetsbehoeften dankzij de drie verschillende poetsstanden. De Clean-poetsstand is voor superieure reiniging. White is de ideale stand voor het verwijderen van tandoanslag. En Gum Care voegt een extra minuut poetsen met minder kracht toe, zodat u uw tandvlees zachtjes kunt masseren.

### Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

### Philips Sonicare-technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuurt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor buitengewone dagelijks reiniging.

### Ingebouwde poetsdruksensor



U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de tandenborstel wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

### BrushSync-technologie



Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

### BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

### Handige timers



Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

### Handig reisetui en -oplader



In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

## Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

### Poetsstanden

Clean	Buitengewoon schoon, elke dag
Gum Care	Zachte massage van het tandvlees
White	Verwijdert oppervlaktevlekken

### Meegeleverde artikelen

Handvat	1 ProtectiveClean
Opzetborstels	1 InterCare-standaardborstel
Reisetui	1
Docking station	1

### Ontwerp en afwerking

Kleur	Wit en lichtblauw
-------	-------------------

### Reinigingsprestaties

Snelheid	Tot 62.000 poetsbewegingen/min
Performance	Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
Gezondheidsvoor- delen	Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees Helpt gaatjes verminderen
Feedback bij te veel druk	Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen
Timer	SmarterTimer en Quadpacer

### Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor	Waarschuwt wanneer u te hard poetst
BrushSync-vervan- gingsherinnering	Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

### Gebruiksgemak

Compatibel met handvat	Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
Batterij-indicator	Het lampje geeft de batterijstatus aan
Handvat	Slank, ergonomisch design
Poetsstijd	Tot 2 weken

### Technische specificaties

Batterij	Oplaadbaar
Batterijtype	Lithium-ion
Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg)	Tot 2 weken

### Vermogen

Voltage	110 - 220 V
---------	-------------

### Service

Garantie	2 jaar beperkte garantie
----------	--------------------------

### Afmetingen van de verpakking

Hoogte	23,70 cm
Breedte	17,30 cm
Diepte	6,50 cm
Nettogewicht	0,36 kg
Brutogewicht	0,49 kg
EAN	08710103863403
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems- code	850980

### Omdoos

Lengte	21,30 cm
Breedte	18,70 cm
Hoogte	25,60 cm
Brutogewicht	1,67 kg
EAN	18710103863400
Aantal consumenten- verpakkingen	3

\* dan een handtandenborstel



Wijziging van gegevens  
voorbehouden  
2019, juli 25  
Versie: 5.0.2  
EAN: 08710103863403

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)