

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

ProtectiveClean
6100

Integrierter Drucksensor

3 Putzprogramme,
3 Intensitäten

2 BrushSync-Funktionen

Reiseetui



HX6870/53



Weißere Zähne. Ganz sanft.

Hellt Zähne in nur einer Woche auf

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Ihre Zähne in nur einer Woche weißer werden.

Für eine gute Mundgesundheit

- Weißere Zähne in nur einer Woche
- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Drei Putzprogramme, drei Intensitätsstufen
- Die Bürstenköpfe wählen das optimale Putzprogramm und die Intensitätsstufe für Sie aus

Innovative Technologie

- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Förderung einer gründlichen Reinigung
- Macht das Reisen einfacher

Besonderheiten

Natürlich weiße Zähne



Stecken Sie den W-DiamondClean-Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erreichen. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf klinisch erwiesen Ihre Zähne in nur einer Woche weißer.

Putzen ganz nach Ihrem Geschmack



Dank dieser Zahnbürste mit drei Putzprogrammen und drei Intensitätsstufen können Sie Ihre Zahnreinigung an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das "Clean"-Putzprogramm ist der Standardmodus für eine hervorragende Reinigung. Das "White"-Putzprogramm ist das ideale Programm für das Entfernen von Verfärbungen auf der Zahnoberfläche. Das "Gum Care"-Putzprogramm bietet eine zusätzliche Putzminute bei geringerer Intensität. So können Sie das Zahnfleisch sanft massieren. Die drei Intensitäten können zwischen "hoch" und "niedrig" je nach Intensität von links nach rechts angepasst werden.

Sicher und sanft



Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnsparren, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern.

Die einzig wahre Schalltechnologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Zu viel Druck?



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber Ihre Zahnbürste wird dies tun. Wenn Sie Ihr

Zahnfleisch zu sehr strapazieren, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch als Erinnerung, weniger Druck auszuüben.

BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück. Das intelligente Handstück und der intelligente Bürstenkopf sind eine leistungsstarke Kombination. So ist eine Kopplung im intelligenten Modus sowie intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

Putzprogramm- und Intensitätskopplung



Sie fragen sich, welches Putzprogramm und welche Intensitätsstufe Sie verwenden sollten? Keine Sorge! Die Kopplung im BrushSync-Putzprogramm meldet Ihrem intelligenten Handstück, welchen intelligenten Bürstenkopf Sie verwenden. Wenn Sie also beispielsweise einen "Gum Care"-Bürstenkopf aufstecken, kann die Zahnbürste das optimale Putzprogramm und die Intensität wählen. Sie müssen nur noch den Ein-/Ausschalter drücken.

Daten

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch

Artikel enthalten

Handstück: 1 ProtectiveClean

Bürstenköpfe: 1 W2 Optimal White

Reiseetui: 1

Ladegerät: 1

Smart-Bürstenkopferkennung

C2 Optimal Plaque Defense: Die perfekte

Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm

G2 Optimal Gum Care: Die perfekte Ergänzung

zum "Gum Care"-Putzprogramm

W2 Optimal White: Die perfekte Ergänzung

zum "White"-Putzprogramm

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die

Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur

2 Wochen, Verringert Kariesbildung

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur

Warnung des Benutzers

Timer: 2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-

Timer

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem

Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen

Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe

austauschen sollten

BrushSync Technologie: Verbindet das

intelligente Handstück mit, dem intelligenten

Bürstenkopf

Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach

aufsteckbare Bürstenköpfe

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

Technische Daten

Akku: Wiederaufladbar

Batterietyp: Lithium-Ionen

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu

2 Wochen

Leistung

Spannung: 110 bis 220 V

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte

Garantie

