

# PHILIPS

## sonicare

Szónikus  
elektromos fogkefe

ProtectiveClean  
4500

Beépített nyomásérzékelő

2 tisztítási mód

1 BrushSync funkció



HX6888/89



## Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.

Akár 100%-kal egészségesebb fogíny a kézi fogkeféhez képest.

Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben akár 100%-kal egészségesebbé teheti fogínyét, mint egy kézi fogkefével.

### Innovatív technológia

- Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt
- A páciensek a legtöbbet hozzadják ki a kefejékből
- Összeköti az intelligens fogkefemarkolatot és az intelligens kefefejeket
- Gyengéden óvatosságra int
- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

### Optimalizálja a fogmosást

- Clean (Tisztítás) és Gum Care (Fogínyápolás) mód

### Az Ön igényeihez tervezve

- Alapos fogmosásra ösztönöz

### Javítja a páciensek szájhygiéniáját


- Tömések, koronák, érzékeny területek? Nem kell aggódnia.

### Páciensei igényeihez tervezve

- Nagyszerű módszer arra, hogy megszokja új fogkefét


# Fénypontok

## Egészségesebb fogíny



Az InterCare fogkefe a sűrűn elhelyezkedő, különlegesen hosszú, kiváló minőségű sörtéknek köszönhetően eltávolítja a lepedéket a fogközből. Továbbá mindössze két hét alatt klinikailag igazoltan csökkenti a fogínyvérzést és a fogínygyulladást.

## Clean (Tisztítás) és Gum Care (Fogínyápolás) mód



Akár a lepedék eltávolítása a cél, akár az íny egészségének a megőrzése, megvan a módja: a Clean (Tisztítás) mód kimagasló tisztítást tesz lehetővé, míg a Gum Care (Fogínyápolás) mód egy további percre csökkentett üzemmódban működik, ami alatt gyengéden masszírozhatja az ínyét.

## Gyengéd és biztonságos



Biztos lehet abban, hogy biztonságos a fogmosás: szónikus technológiánk alkalmazható fogszabályzó, tömés, korona és héj esetén is, emellett elősegíti a fogszuvasodás megelőzését és a fogíny egészségének megőrzését.

## Philips Sonicare technológia



A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközből, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

## Túl nagy nyomás?



Lehet, hogy a páciensek nem veszik észre, ha túl erősen mosnak fogat, de a fogkefájük igen. Ha túl nagy nyomást fejtenek ki az ínyre, a fogkefe pulzáló hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentsék a nyomást.

## BrushSync technológia



A mikrochip technológia észleli és szinkronizálja az intelligens kefejelet az intelligens markolattal. Az intelligens markolat és az intelligens kefejelet tökéletes párost alkot, lehetővé teszi az intelligens csere- emlékeztetőt.

## Intelligens csere- emlékeztető




Minden fogkefe elhasználódik egy idő után. Azonban az intelligens kefejelet-felismerés technológiánk nyomon követi, hogy egy páciens mennyi ideje használja a fogkefejelet, és hogy milyen erős nyomást fejt ki. Ha itt az idő a cserére, a markolaton egy jelzőfény figyelmeztet erre. Így biztos lehet abban, hogy fogkefeje mindig jó munkát végez.

## Hasznos időzítők



Szeretne egy időzítővel rendelkező elektromos fogkefét? A QuadPacer jelez, amikor optimális időt töltött a szája egy adott részének tisztításával, a SmarTimer pedig jelzi, hogy mikor telt le a fogmosáshoz ajánlott két perc.

## Egyszerű bevezető program



Amikor valami újba fogunk, eltarthat egy kis ideig, amíg hozzászokunk. Bevezető programunk segítségével új fogkefeje első 14 használata során lehetősége van fokozatosan és gyengéd lépésekben növelni a fogkefe tisztítóerejét.

# Műszaki adatok

## Módok

**Clean:** A kivételes mindennapos tisztaságért

**Gum Care (Fogínyápolás):** Gyengéden átmasszírozza az ínyt

## Tartozékok

**Markolat:** 1 ProtectiveClean

**Kefefejek:** 1 ic InterCare kompakt

**Töltő:** 1

## Formatervezés és kidolgozás

**Szín:** Fehér és középkék

## Fogmosási teljesítmény

**Sebesség:** Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

**Egészségügyi előnyök:** Segíti a fogszuvasodás csökkentését

**Nyomásvisszajelzés:** A markolat rezgésével figyelmezteti a használat

**Időzítő:** Quadpacer vezető és SmarTimer időzítő

## Intelligens érzékelőtechnológia

**Nyomásérzékelő:** Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet

**BrushSync csere-émlékeztető:** Mindig tudni fogja, mikor, cserélje ki a kefejekeket

## Egyszerű használat

**Markolat kompatibilitás:** Könnyen rápatintható kefefejek

**Töltöttségjelző:** A jelzőfény jelzi az

akkumulátor töltöttségi állapotát

**Markolat:** Vékony, ergonomikus kialakítás

**Fogmosási idő:** Akár 2 hét

## Műszaki adatok

**elem:** Újratölthető

**Elem típusa:** Lítium-ionos

**Működési idő (Telitől üresig):** Akár 2 hét

## Energiaellátás

**Feszültség:** 110–220 V

## Szerviz

**Jótállás:** 2 év korlátozott garancia

