

PHILIPS

sonicare

Periuță de dinți
sonică electrică

ProtectiveClean
4500

Senzor de presiune integrat

2 moduri de curățare

1 funcție BrushSync



HX6888/90



Dinți mai albi. În mod delicat.

Dinți mai albi în doar o săptămână.

Simte diferența unei curățări delicate cu senzorul nostru de presiune, totodată albindu-ți dinții în doar o săptămână.

S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Albește dinții în numai o săptămână

Optimizează periajul

- Mod Clean and White

Tehnologie inovatoare

- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare
- Un semnal discret pentru un periaj fără presiune
- Conectează mânerul inteligent al periuței și capetele de periere inteligente
- Pacienții beneficiază la maximum de capetele lor de periere

Conceput pentru pacientul tău

- Încurajare pentru un periaj temeinic
- Un mod excelent ca pacienții să se obișnuiască cu noua periuță de dinți

Îmbunătățește sănătatea orală a pacienților

- Plombe, coroane dentare sau zone sensibile? Nicio grijă.

Repere

Dinți mai albi în mod natural



Atașează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafață și a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deși pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albește dinții în numai o săptămână.

Mod Clean and White




Indiferent dacă dorești să te axezi pe îndepărtarea plăcii bacteriene sau dorești să oferi dinților un plus de lustruire, ne putem ocupa de ambele: modul Clean oferă curățare superioară, iar modul White este ideal pentru eliminarea petelor de suprafață.

Sigură și delicată



Îți garantăm o experiență sigură de periere a dinților: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane și fațete dentare, ajută la prevenirea cariilor și îmbunătățește sănătatea gingiilor.

Prea multă presiune?




Pacienții pot să nu observe că își periază dinții prea intens, dar periuța lor de dinți nu va trece asta cu vederea. Dacă pacienții încep să aplice presiune pe gingii, periuța de dinți va emite un sunet intermitent pentru a le aminti să reducă presiunea.

Tehnologie BrushSync



O tehnologie cu microcip care detectează și sincronizează capul de periere inteligent cu mânerul inteligent. Mânerul inteligent și capul de periere inteligent reprezintă o combinație puternică care permite mementouri de înlocuire inteligente.

Memento-uri inteligente de înlocuire



Toate capetele de periere se uzează în timp. Avem însă soluția: tehnologia noastră inteligentă de recunoaștere a capului de periere monitorizează cât timp pacienții au folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Când este timpul să-l înlocuiască,

sunt anunțați printr-un indicator luminos pe mâner. Astfel, pot avea siguranța că obțin rezultate mereu optime de la capul de periere.

Cronometre utile




QuadPacer anunță pacienții când au acordat timpul optim fiecărei zone a gurii, în timp ce Smartimer îi înștiințează când s-au scurs cele două minute de periaj recomandate.

Tehnologie Philips Sonicare



Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinți, iar mișcările sale de periere desprind și îndepărtează placa bacteriană pentru o curățare zilnică excepțională.

Program cu pornire ușoară



Poate dura puțin să te obișnuiești cu ceva nou. De aceea, programul nostru cu pornire ușoară oferă pacienților opțiunea creșterii ușoare, treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii lor periuțe de dinți.

Specificații

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Alb: Îndepărtează petele de suprafață

2 intensități: Redusă, Ridicată

Articole incluse

Mâner: 1 ProtectiveClean

Capete de periere: 1 W2c Optimal White compact

Încărcător: 1

Design și finisaj

Culoare: Alb cu albastru mediu

Performanță de curățare

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Beneficii pentru sănătate: Ajută la reducerea

cariilor

Beneficii de albire: Dinți mai albi într-o săptămână

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

Cronometru: SmarTimer și Quadpacer

Tehnologie cu senzori inteligenți

Senzor de presiune: Înștiințează când perierea este prea intensă

Memento de înlocuire BrushSync: Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere

Ușor de utilizat

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă

Indicator baterie: Indicator luminos pentru

baterie

Mâner: Design plat, ergonomic

Timp de periere: Până la 2 săptămâni

Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Service

Garanție: Garanție 2 ani

