

PHILIPS

sonicare

ソニックケア プロテクト
クリーン <プレミアム>

ProtectClean

過圧防止センサー

3つのモード、3段階の強さ設定

ブラシヘッド認識機能



HX6894/45



歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

約1週間で歯に自然な白さをもたらします。*

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。

お口の健康を推進

- ・ 自然な白い歯に
- ・ 歯ぐきの健康を推進
- ・ やさしく安心

ブラッシングを最適化

- ・ お好みの磨き方が選べる

新機能

- ・ ブラシヘッド認識機能
- ・ 強すぎるブラッシングをお知らせ
- ・ ブラシヘッド交換お知らせ機能
- ・ 音波水流

使いやすさ重視の設計

- ・ 一定の間隔でお知らせするカドペーサータイマー


特長

自然な白い歯に



密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか1週間でステインを落として自然な白い歯に導きます。*

歯ぐきの健康を推進



密集した高品質の毛先が歯肉縁上の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。

お好みの磨き方が選べる



3つのモードと3段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の3段階からお選びいただけます。

やさしく安心



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、虫歯対策や歯周病対策にも使用でき、やさしく磨きます。

音波水流



1分間に約31,000回的高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。

強すぎるブラッシングをお知らせ



歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。

ブラシヘッド認識機能




ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

一定の間隔でお知らせするカドペーサータイマー



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

仕様

モード

クリーン: 歯をキレイに
ホワイト: 自然な白さへ
ガムケア: 歯ぐきをやさしくケア
3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

内容

ハンドル: プロテクトクリーン 1本
ブラシヘッド: ホワイトプラス (レギュラー) 1本, ガムプラス 1本
充電器: 1個

ブラシヘッド認識機能

クリーンプラス (別売): クリーンモードを自動選択
ホワイトプラス: ホワイトモードを自動選択
ガムプラス: ガムケアモードを自動選択

デザインと仕上げ

色: ディープパープル

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電残量を表示
ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン
使用時間: 約 2 週間**

仕様

電源方式: 充電式
電池の種類: リチウムイオン充電電池

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

サービス

本体 2 年間保証: ○

