

PHILIPS

sonicare

Szónikus
elektromos fogkefe

HealthyWhite+

2 üzemmód

6 testre szabható beállítás

1 fogkefefej



HX8911/01



Akár 100%-kal több lerakódást távolít el mindössze 1 hét alatt*

*a kézi fogkefékhez képest

Napról napra ragyogóbb lehet a mosolya anélkül, hogy le kellene mondania az elszíneződést okozó kedvenc ételeiről és italairól! A Philips Sonicare Fehértő elektromos fogkefe bizonyítottan akár 100%-kal több lerakódást távolít el a fehérebb fogakért mindössze 1 hét alatt*.

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

- Akár 100%-kal több lerakódást távolít el, mint egy hagyományos fogkefe*
- Akár hétszer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe
- Egészségesebb fogíny mindössze két hét alatt

A személyre szabott fogmosás élményét nyújtja

- 6 testre szabható beállítás
- Clean and White (Tisztítás és fehérités) üzemmód: bizonyítottan eltávolítja a lerakódásokat

Segít a fogápolásra vonatkozó ajánlások betartásában

- A Quadpacer időközi időzítő elősegíti az alapos fogmosást
- A kétperces időzítő segít a javasolt fogmosási idő betartásában

Tökéletes tisztítás

- DiamondClean fogkefefej a leghatékonyabb fehéritésért
- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája


Fénypontok

Fehérbbé teszi a fogakat



A Philips Sonicare fogkefe akár 100%-kal több lerakódást távolít el a fehérebb fogakért mindössze 1 hét alatt.

DiamondClean fogkefefej



A DiamondClean fogkefefej, a Philips Sonicare legnagyobb fehéritőhatással rendelkező fogkefeje gyémánt alakú, közepes keménységű sörteivel hatékonyan, mégis gyengéden tisztítja meg a fogakat a lepedéktől. A Philips Sonicare elektromos fogkefével kivételes tisztaságot és fehérebb fogakat érhet el, mint egy hagyományos fogkefével.

Clean and White üzemmód



A 2 perces Clean (Tisztítás) üzemmód jelenti a tökéletes választást a lepedék eltávolításához (ennyi a fogorvosok által ajánlott fogmosási idő). A White (Fehérités) üzemmód eltávolítja a felületi lerakódásokat, valamint fényessé és ragyogóvá varázsolja fogait. Eltávolítja a kávé,

tea, dohány és vörösbor okozta mindennapos lerakódásokat. A fogai két hét alatt akár két árnyalatot fehéredhetnek.

6 testre szabható beállítás



A Philips Sonicare folteltávolító fogkefe a maximális kényelem és a lehető legnagyobb tisztaság érdekében lehetővé teszi az üzemmódok (Clean üzemmód, White üzemmód) és a 3 intenzitási szint keverését és párosítását.

Akár 7-szer több lepedéket távolít el




Akár 7-szer több lepedéket távolít el a nehezen elérhető helyekről, mint egy hagyományos fogkefe.

Egészségesebb fogíny



A Philips Sonicare elektromos fogkefe által biztosított fogak közötti és a fogíny mentén történő optimális tisztítás egészségesebb fogínyt eredményez mindössze két hét alatt.

Quadpacer



A 30 másodperces időközi időzítő jelzi, amikor a fogsor egynegyedének tisztítási ideje lejárt, és figyelmeztet a következő negyedre való áttérésre, ezzel mindenütt biztosítva az egyenletes tisztítást.

SmarTimer



A Philips Sonicare elektromos fogkefén található 2 perces időzítő segítséget nyújt a fogorvosok által ajánlott fogmosási idő betartásához.

Az egyetlen igazán szónikus technológia



A Philips Sonicare elektromos fogkefe egyedülálló dinamikus tisztító technológiája gyengéd és hatékony mélyen a fogak között és a fogíny mentén.

Műszaki adatok

Módok

Clean (Tisztítás): A kivételes mindennapos tisztaságért

White (Fehérités): Eltávolítja a felületi lerakódásokat

3 intenzitási szint: Alacsony, Közepes, Magas

Tartozékok

Markolatok: 1 HealthyWhite+

Kefefejek: 1 DiamondClean standard

Töltő: 1

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Mattfehér

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár 100%-kal több lepedéket távolít el

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny mindössze két hét alatt

Fehéritő hatás: Akár két árnyalattal fehérebb fogak két héten belül

Időzítő: Smartimer időzítő és quadpacer vezető

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápatintható kefefejek

Fogmosási idő: Akár 3 hét**

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Műszaki adatok

Akkumulátor: Újratölthető

Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét**

Akkumulátor típusa: Lítium-ionos

Energiaellátás

Feszültség: 110–220 V

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

