

PHILIPS

sonicare

抑菌组合套装-电动牙刷+牙菌斑清洁刷头

C3 Premium Plaque Defense

3 支装

标准规格

卡入式

BrushSync 模式配对

HX9043/32



我们的深层清洁刷头

清除多达 10 倍的牙菌斑*，实现高效清洁

实现如您笑容般清洁效果，得益于采用柔软弹性侧边，我们的优质牙菌斑控制刷头可根据您牙齿和牙龈的轮廓进行调节，与普通刷头相比，接触面的贴合度高出 4 倍**，从而提供舒适、深层清洁体验。

高效去除牙菌斑

- 清除多达 10 倍的牙菌斑

飞利浦 Sonicare 的深层清洁

- 接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

创新技术

- 自动选择优化模式，达到理想结果**
- 经过精心设计，增强声波震动

优化性能的设计

- 每天实现清洁效果
- 经过测试，可满足您的口腔健康需求
- 卡入式设计，轻松安装刷头

产品亮点

告别牙菌斑




飞利浦 Sonicare 优质牙菌斑控制刷头可为您提供深层地清洁体验。得益于其弹性侧边和刷毛样式设计，其可以清除多达 10 倍的牙菌斑，即使是难以触及的区域*，在牙龈周围和牙缝之间实现真正深层清洁。

自适应清洁技术



每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软的橡胶侧边非常灵活，可让 C3 智臻洁净刷头自动适应牙齿和牙龈的形状，吸收任何多余的刷牙压力并增强声波震动的清洁效能。刷毛可根据牙齿和牙龈的形状进行调整，因此其表面接触力可高达普通刷头的 4 倍**，在难以触及的部位实现更深层的清洁。

BrushSync™ 模式配对



通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能出色的清洁效果**。飞利浦 Sonicare C2 Optimal 牙菌斑抵御型刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择优化的刷牙模式和强度级别，带来理想的美白效果。您要做的就是开始刷牙。

飞利浦 Sonicare 技术



飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

刷头更换提示



刷头使用 3 个月 after 效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况下发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通

知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

放心刷牙



所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

轻松卡入



除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，C3 智臻牙菌斑防御刷头适用于任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

规格

包含

刷头: 3 个智臻牙菌斑防御刷头 (C3)

设计和外观

智能刷头识别

刷毛硬度: 中软

规格: 标准

颜色: 黑色

刷头材料: 柔软、灵活的橡胶侧边

提示型刷毛: 蓝色刷毛逐渐褪色

兼容性

牙刷头系统: 卡入式

适用型号: 2 系列牙菌斑防御型, 2 系列牙菌斑抵御型, 3 系列牙龈健康型, 钻石亮白型, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, 致臻护齿型, 致臻护齿型 (已连接), 深层净护型, 儿童, 健康净白型, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

质量和性能

替换: 每隔 3 个月

经过测试: 带来理想使用效果

健康益处

去除牙菌斑: 去除多达 10 倍的牙菌斑*

