

PHILIPS

sonicare

标准型声波震动牙刷
头

W3 Premium White

3 支装

标准规格

卡入式

BrushSync 模式配对

HX9063/15



让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放

3 天内便清除高达 2 倍以上的牙渍*

食物和饮料会让您的笑容缺少光彩。我们的 W3 智臻亮白刷头可让您绽放闪亮笑容。亮泽刷毛可去除表面污渍，只需 3 天即可令牙齿明显亮白，同时为您带来卓越的深层清洁体验

卓越清洁，令牙齿洁白

- 只需 3 天时间便可清除多一倍的表面牙渍*

飞利浦 Sonicare 的深层清洁

- 清除多达 10 倍的牙菌斑
- 接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

创新技术


- 自动选择理想模式，达到极致效果***
- 经过精心设计，增强了创新的声波清洁能力

优化性能的设计

- 经过测试，可满足您的口腔健康需求
- 卡入式设计，轻松安装刷头
- 始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。


产品亮点

快速亮白牙齿



集中在飞利浦 Sonicare 智臻亮白刷头中央的致密刷毛努力发挥作用，去除牙菌斑以及食物和饮料造成的日常表面污渍。弹性侧边使刷毛紧密贴合牙齿和牙龈的独特形状，只需 3 天，即可带来深层清洁效果，让笑脸变得灿烂。

自适应清洁技术



每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软、灵活的橡胶侧边让智臻亮白刷头可自适应口腔的独特轮廓。我们的刷毛可根据牙龈和牙齿进行调节，与普通刷头相比，给予您高达 4 倍多的接触面贴合度**，即使在难以接触的位置，也能达到深层的清洁效果。自适应清洁技术还可以温柔呵护牙龈周围，吸收多余的刷牙压力，并实现优化的清洁，获得口腔感觉和卓越的清洁效果。

告别牙菌斑



有了智臻亮白刷头，您不仅会获得日常美白，还会获得出色的清洁效果。其灵活的设计有助于去除高达 10 倍以上的牙菌斑**** 从牙齿和牙龈线周围，进行看得见、摸得着的深层清洁。

飞利浦 Sonicare 技术



飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

智能刷头更换



刷头使用 3 个月后将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况下发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

放心刷牙



所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

轻松卡入



除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，Premium White 刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

BrushSync™ 模式配对



通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能理想的清洁效果***。飞利浦 Sonicare W3 Premium White 刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步***，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来非同凡响的美白效果。您要做的就是开始刷牙。

规格

包含

刷头: 3 个 智臻亮白刷头 (W3)

设计和外观

智能刷头识别

刷毛硬度: 中软

规格: 标准

颜色: 白色

刷头材料: 柔软、灵活的橡胶侧边

提示型刷毛: 蓝色刷毛逐渐褪色

兼容性

牙刷头系统: 卡入式

适用型号: 2 系列牙菌斑防御型, 2 系列牙菌斑抵御型, 3 系列牙龈健康型, 钻石亮白型, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, 致臻护齿型, 致臻护齿型 (已连接), 深层净护型, 儿童, 健康净白型, HealthyWhite+, PowerUp

质量和性能

替换: 每隔 3 个月

经过测试: 带来理想使用效果

健康益处

美白: 清除多达一倍的牙渍*

去除牙菌斑: 清除 10 倍以上的牙菌斑****

