

PHILIPS

sonicare

ソニックケア フレックス
ケアプラチナ

FlexCare Platinum

3つのモード、3段階の強さ設定

ブラシヘッド2本付属

過圧防止センサー



HX9112/02



歯の間をすっきりきれいに

歯間の歯垢除去力7倍*

9通りのブラッシングモード、過圧防止センサー、先進のブラシヘッドテクノロジーを搭載したフィリップス ソニックケア フレックスケアプラチナは、歯垢を徹底的に除去し、歯ぐきの健康を推進します。

優れた洗浄能力

- ・ フィリップスのインターケアブラシヘッドなら最大7倍の歯垢を除去*
- ・ 音波水流で歯間の歯垢を除去

ブラッシングを最適化

- ・ 3つのモード、3段階の強さ設定から選択

使いやすさ重視の設計

- ・ ハードトラベルケース付属
- ・ 磨き時間をタイマーでお知らせ
- ・ 強すぎるブラッシングをお知らせ

お口の健康を推進

- ・ 約2週間で歯ぐきの健康を推進*
- ・ 口腔衛生のニーズにやさしく安全に応えます


特長

最大 7 倍の歯垢を除去




フィリップスのインターケアブラシヘッドを取り付けて、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進しましょう。非常に長いブラシ毛が、届きにくい部分や歯と歯の間の歯垢を取り除き、歯ぐきを健康に保ちます。

歯ぐきをケアする



ガムケアモードで歯ぐきをケア。約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します。*手磨き同様

3つのモード、3段階の強さ設定



フレックスケアプラチナなら、歯をしっかりと洗浄できます。ブラッシングの強さ設定は 3 段階から、モードはニーズに応じて 3 種類からお選びいただけます。クリーンモードは日常的な洗浄をしたいとき、ホワイトモードは表面の着色汚れを除去したいとき、ガムケアモードは歯ぐきのケアをしたいときに選びます。

過圧防止センサー



歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。

音波水流



1 分間に約 31,000 回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁をしっかりとやさしく磨きます。

カドペーサーとスマートタイマー



カドペーサーは磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の 4 つのセクションを均等にブラッシングできます。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

安心してブラッシング



フレックスケアプラチナなら、しっかりと安全にブラッシング。さまざまなニーズにも応えます。フィリップスのソニックテクノロジーは、詰め物、クラウン、ラミネートベニアーにも適しており、毎日の歯周病対策にもご利用いただけます。

ライフスタイルにフィットするデザイン



ハードトラベルケースは、歯ブラシを衛生的に保管でき、携帯に便利です。フレックスケアプラチナは 1 回の満充電で通常の使用なら約 3 週間使用できるため、旅行中でもいつもと変わらない歯のお手入れが可能です。

仕様

モード

クリーン: 歯をキレイに
ガムケア: 歯ぐきをやさしくケア
ホワイト: 自然な白さへ
3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

内容

ハンドル: フレックスケアプラチナ 1本
ブラシヘッド: インターケア (レギュラー) 1本, インターケア (コンパクト) 1本
充電器: 1個
トラベルケース: 1個

デザインと仕上げ

色: プラチナグレー

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

ブラシヘッドの方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
使用時間: 最長 3 週間**
充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示
ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン

仕様

電源方式: 充電式
電池の種類: リチウムイオン充電電池

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

サービス

本体 2 年間保証: ○

