



Philips Sonicare FlexCare
Platinum
Sonische, elektrische
tandenborstel

3 poetsstanden, 3 sterktes
2 opzetborstels
Met druksensor

FlexCare Platinum



HX9112/02

Buitengewone reiniging tussen de tanden

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak tussen de tanden*

De Philips Sonicare FlexCare Platinum is voorzien van negen unieke borstelopties, een intuïtieve druksensor en geavanceerde opzetborsteltechnologie en biedt meer dan gewone reiniging, voor buitengewone tandplakverwijdering en gezonder tandvlees.

Superieure reiniging

- Verwijder tot 7x meer tandplak met onze InterCare-opzetborstel*
- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Optimaliseer het poetsen

- Kies uit 3 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus

Ontworpen voor u

- Lange levensduur van de batterij en reisetui
- Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen
- Waarschuwt u wanneer u te hard drukt

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder
- Veilige en zachte mondhygiëne

PHILIPS
sonicare


Kenmerken

Verwijder tot 7 keer meer tandplak




Klik onze InterCare-opzetborstel erop voor gezonder tandvlees in slechts 2 weken. Extra lange borstelharen verwijderen meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken en tussen de tanden voor gezond tandvlees.

Zorg voor uw tandvlees



Met optimale reiniging door uw FlexCare wordt uw tandvlees binnen 2 weken gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel voor uw gezondste lach ooit.

3 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus



Met FlexCare Platinum kunt u grondig reinigen. Onze 3 intensiteitsniveaus geven de reiniging een boost, terwijl 3 poetsstanden aan uw specifieke wensen voldoen: Clean - voor superieure dagelijkse reiniging, White - om vlekjes op het tandoppervlak te verwijderen en Deep Clean voor optimaal dagelijks reinigen.

Poetst u te hard?



U merkt wellicht niet dat u te hard poetst maar uw FlexCare Platinum ontgaat dat niet. Als u te hard drukt, gaat het handvat licht pulseren en weet u dat u minder hard moet poetsen. Laat de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen vonden deze functie handig en gingen daardoor beter hun tanden poetsen.

Philips Sonicare-technologie



Krachtige, sonische trillingen veranderen uw tandpasta in bubbels die tandplak verwijderen, en diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand gaan dankzij 62.000 milde, maar effectieve poetsbewegingen. U krijgt een maand aan handmatig tandenpoetsen in slechts 2 minuten.

Quadpacer en Smartimer



Het duurt slechts 2 minuten om uw tanden grondig te poetsen. Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de optimale hoeveelheid tijd

hebt besteed aan elk deel van uw mond en onze SmarTimer geeft een signaal wanneer de totale tijd is verlopen. Deze producten helpen u om uw aanbevolen poetstijd te behalen, iedere keer weer.

Poets vol zelfvertrouwen



Voor al uw specifieke wensen bent u verzekerd van een veilige poetservaring FlexCare Platinum. Onze sonische technologie is geschikt voor gebruik bij een beugel, vullingen, kronen en facings, en kan zelfs worden gebruikt voor de dagelijkse behandeling van ontstoken tandvlees.

Past perfect bij uw levensstijl



In ons premium reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch bewaren en met onze compacte reisoplader kunt u onderweg opladen. Eén keer volledig opladen is genoeg voor twee weken regelmatig gebruik, dus ook onderweg kunt u genieten van een fris gevoel.

Specificaties

Poetsstanden

- Clean: Buitengewoon schoon, elke dag
- Gum Care: Zachte massage van het tandvlees
- Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken
- 3 sterktes: Laag, Medium, Hoog

Meegeleverde artikelen

- Handvat: 1 FlexCare Platinum
- Opzetborstels: 1 InterCare-standaardborstel, 1 InterCare-compactborstel
- Docking station: 1
- Reisetui: 1

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Platinum gray

Reinigingsprestaties

- Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
- Performance: Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
- Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken
- Wittere tanden: Helpt verkleuringen op natuurlijke wijze te verwijderen

- Timer: SmarTimer en Quadpacer
- Poetsdruksensor: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Gebruiksgemak

- Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
- Poetstijd: Maximaal 3 weken**
- Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan
- Handvat: Slang, ergonomisch design
- Display: Verlicht display

Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar
- Batterijtype: Lithium-ion
- Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Maximaal 3 weken**

Vermogen

- Voltage: 110 - 220 V

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie



Publicatiedatum
2018-12-27

Versie: 13.1.1

EAN: 08 71010 36161 15

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* *gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand

* Vergeleken met een gewone tandenborstel