

PHILIPS

sonicare

充电式牙刷

FlexCare Platinum

3 种模式、3 种强度

2 支牙刷头

具有压力传感器



HX9112/02



清洁牙缝效果极为出色

清除牙缝中多达 7 倍以上的牙菌斑*

飞利浦 Sonicare FlexCare Platinum 具有 9 种刷牙体验，采用直觉的压力感应器和先进的刷头技术，完全超越传统的洁牙方式，卓越地去除牙菌斑，改善牙龈健康。



帮助您符合推荐的刷牙准则

- 刷牙太用力时予以提示
- 计时器可促进彻底刷牙

提供定制刷牙体验

- 个性化您的刷牙模式与强度

卓越地清洁牙齿和牙龈

- 专利声波技术，带来更加健康的口腔
- 清除齿间多达 7 倍以上的牙菌斑
- 临床试验证明，2 周内即可改善牙龈健康
- 全新 InterCare 齿间呵护牙刷头提供先进的齿间清洁

完美融入您的生活

- 一次充电即可使用 3 周
- 便利的旅行收藏盒和充电器

产品亮点

总共 9 种刷牙体验



FlexCare Platinum 可让您选择 3 种清洁模式（洁净、美白或牙龈保健）和 3 种强度设置（低、中或高），为您打造度身订做的完美刷牙体验。

2 周内改善牙龈健康



FlexCare Platinum 具有可进行集中清洁的特殊牙龈护理模式，有助于减少牙龈出血和发炎，临床试验证明，仅需 2 周便可改善牙龈健康。

InterCare 齿间呵护牙刷头技术



我们的全新 InterCare 齿间呵护牙刷头具有超长刷毛，可轻松清洁牙缝深处和牙龈周围，先进的清洁技术可去除牙菌斑及亮白牙齿，而提示型刷毛可在需要更换刷头时逐渐由蓝色变为白色。

专利声波技术



与传统的电动牙刷不同，Sonicare 具有专利声波技术。Sonicare 独特的流动活力可强力清洁牙缝，轻柔、有效地去除齿间和牙龈周围的牙菌斑。

深入清除牙间隙的牙菌斑



FlexCare Platinum 可深入牙缝，高效去除牙菌斑。临床试验证明，与手动牙刷相比，其可以清除齿间 7 倍以上的牙菌斑。

直觉的压力感应器



FlexCare Platinum 具有独特的直觉的压力感应器，有助于减少刷牙力度过大。刷牙太过用力时，刷柄会轻柔振动，予以提示。

超长电池寿命



充满电后，致臻护齿（极致型）声波震动牙刷的电池寿命足够使用 3 周（定期使用）。

Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器



FlexCare Platinum 具有 2 种计时器，有助于促进彻底刷牙。当应该移动至口腔中其他区域时，Quadpacer 30 秒时段定时器会予以提示；而 Smartimer 2 分钟智能计时器可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间。

旅行收藏盒和充电器



便利的旅行收藏盒和小型旅行充电器，可随时随地随身携带 FlexCare Platinum。

规格

模式

清洁: 实现卓越的每日清洁
牙龈保健: 轻柔按摩牙龈
白色: 清除表面牙齿色斑
3种强度: 低, 中等, 高

包含

牙刷柄: 1个致臻护齿(极致型)声波震动牙刷手柄
刷头: 1个 InterCare 标准牙刷头, 1个 InterCare 小型牙刷头
充电器: 1
紫外线消毒器: 否
旅行收藏盒: 1

设计和外观

颜色: 白色搭配金属前面板

清洁效能

速度: 牙刷震动达 31,000 次/分钟
性能: 清除多达 7 倍的牙菌斑*
健康益处: 短短两周内提升牙龈健康
美白益处: 有助于自然去除牙齿色斑
提醒功能: Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器
压力感应器: 可提示用户的振动手柄

操作简易

牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头
刷牙时间: 长达 3 周**
电量不足指示: 指示灯显示电池状态
手柄: 设计纤巧, 符合人体工学
显示屏: 液晶显示屏

技术规格

电池: 充电式设计
电池类型: 锂离子
操作时间(电量从满到空): 长达 3 周

功率

电压: 110-220 伏

服务

保修: 2 年全球保修

