

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna  
zobna ščetka – preizkus

FlexCare Platinum

3 načini, 3 intenzivnosti

2 glavi ščetke

S senzorjem pritiska

UV-čistilnik za glave ščetke



HX9142/32



## Tehnike so res lahko drugačne, rezultati pa so enaki

Prvo ščetkanje s tehnologijo za prilagodljivo čiščenje

Tehnologija za prilagodljivo čiščenje vključuje dve osnovni komponenti – inovativno glavo ščetke AdaptiveClean in intuitivni senzor pritiska. Obe funkciji pacientom omogočata boljše ščetkanje.

### Zagotavlja vrhunsko čistočo

- Glava ščetke AdaptiveClean
- Prilagodljivo ščetkanje
- Patentirana tehnologija zobne ščetke Sonicare

### Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe

- Intuitivni senzor pritiska

### Omogoča ščetkanje po meri

- Novi način Deep Clean: učinkovito očistite zahtevna mesta

### Zasnova po vaši meri

- Glava ščetke InterCare

### Dokazano izboljšuje zdravje ust

- UV-čistilnik
- Pametni časovnik
- Quadpacer

# Značilnosti

## Glava ščetke AdaptiveClean



Mehke in prilagodljive gumijaste stranice ščetinam omogočajo, da se prilagodijo edinstveni obliki zob in dlesni za do 4-krat boljši stik s površino\*. Prilagodljiva glava ščetke ščetinam omogoča, da se nežno prilagodijo dlesni in vpijajo prekomerni pritisk pri ščetkanju. Napredno gibanje zagotavlja edinstven občutek v ustih in učinkovito čiščenje od dlesni in na težje dostopnih mestih\*. Dokazano odstrani 10-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka na težje dostopnih mestih\*.

## Glava ščetke InterCare



Izredno dolge ščetine dosežejo globlje v medzobni prostor in pomagajo odstraniti bistveno več zobnih oblog\*. Idealno za paciente s krvavečimi dlesnimi ali večjim tveganjem za vnetje dlesni.

## Intuitivni senzor pritiska



Če pri ščetkanju pritiskate premočno, vas ročaj na to opozori z nežnim vibriranjem, kar vas spodbuja, da uporabite pravilno tehniko.


Raziskave v ZDA kažejo, da je 7 od 10 oseb, ki so zobe ščetkali premočno, zaradi senzorja pritiska zobno ščetko začelo uporabljati nežneje.

## Način Deep Clean



Naš novi način Deep Clean zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Edinstveno gibanje glave ščetke v tem načinu in triminutno ščetkanje sta idealna izbira, ko se želite posebej posvetiti zahtevnim mestom.

## Ščetkanje po meri



Tri nastavitve intenzivnosti in trije načini čiščenja omogočajo popolnoma udobno in učinkovito prilagojeno čiščenje, ki spodbuja boljšo higieno. Način Deep Clean zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje na težje dostopnih mestih. Idealen je za paciente, ki se morajo bolj posvetiti zahtevnim mestom.

## UV-čistilnik




Odstrani do 99 % bakterij in virusov\*. Lahko je na voljo v posameznih enotah kot dodatna oprema.

## Pametni časovnik



Dvominutni časovnik zagotavlja čas ščetkanja, ki ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki.

## Quadpacer



30-sekundni intervalni časovnik spodbuja temeljito čiščenje vsakega dela ust.

## Sonična tehnologija



Tekočino usmerja med zobe in ob dlesni za učinkovito in nežno čiščenje.

# Specifikacije

## Načini

**Clean:** Za izjemno vsakdanjo čistočo

**Bela:** Odstranjuje površinske madeže

**Deep Clean:** Za poživljajoče globoko čiščenje

**3 intenzivnosti:** Visoka, Nizka, Srednja

## Priloženi predmeti

**Ročaji:** 1 FlexCare Platinum

**Glave ščetke:** 1 AdaptiveClean, 1 standardna InterCare

**Polnilnik:** 1

**Potovalna torbica:** 1

**UV-čistilnik:** 1

## Zasnova in izdelava

**Barva:** Platinasto siva

## Učinkovitost čiščenja

**Hitrost:** Do 62000 potez ščetke na minuto

**Zmogljivost:** Odstrani do 10-krat več zobnih oblog\*

**Pozitivni vplivi na zdravje:** V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni

**Prispeva k bolj belim zobem:** Pomaga naravno odstranjevati madeže

**Časovnik:** Smartimer in Quadpacer

**Senzor pritiska:** Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

## Enostavna uporaba

**Sistem glave ščetke:** Enostavno pritrdljive glave ščetke

**Čas ščetkanja:** Do 3 tedne\*\*

**Indikator baterije:** Lučka prikazuje stanje

baterije

**Ročaj:** Tanki ergonomski zasnovani

**Zaslon:** Osvetljen zaslon

## Tehnične specifikacije

**Baterija:** Za polnjenje

**Čas delovanja (od polne do prazne):** Do 3 tedne\*\*

**Vrsta baterije:** Litij-ionska

## Napajanje

**Napetost:** 110–220 V

## Servis

**Garancija:** 2-letna omejena garancija



\* Kot glava ščetke DiamondClean

\* Kot ročna zobna ščetka

\* Podatki so na voljo

\* Po enkratni uporabi vsake zobne ščetke v primerjavi z Oral-B 3000/6000 CrossAction

\*\* pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno