

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

FlexCare Platinum

3 Putzprogramme,
3 Intensitäten

2 Bürstenköpfe

Mit Drucksensor

UV-Reinigungsstation für
Bürstenköpfe



HX9170/10



Hervorragende Reinigung der Zahnezwischenräume

Entfernt bis zu 7 Mal mehr Plaque zwischen den Zähnen*

Mit neun einzigartigen Putzeinstellungen, einem intuitiven Drucksensor und fortschrittlicher Bürstenkopftechnologie bietet die Philips Sonicare FlexCare Platinum ausgezeichnete Plaque-Entfernung und verbesserte Gesundheit des Zahnfleisches über das herkömmliche Putzen hinaus.

Zähneputzen wie von Experten empfohlen

- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu aggressiv bürsten
- Timer, die eine gründliche Reinigung unterstützen

Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Passen Sie die Putzprogramme und die Intensitätseinstellungen an

Ausgezeichnete Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

- Patentierte Schalltechnologie für bessere Mundhygiene
- Entfernt bis zu 7 Mal mehr Plaque zwischen den Zähnen
- Klinisch erwiesen – verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches in zwei Wochen
- Neuer InterCare Bürstenkopf für eine bessere Reinigung der Zahnezwischenräume

Auf Ihren Lebensstil abgestimmt

- Lange Akkulebensdauer und Transporttasche
- Handliches Reiseetui und Ladegerät

Besonderheiten

Neun verschiedene Putzeinstellungen



FlexCare Platinum ermöglicht die Auswahl einer von drei Putzprogrammen – Clean (Reinigen), White (Weiß) oder Gum Care (Zahnfleischpflege) – sowie von drei Intensitätseinstellungen – Low (Niedrig), Medium (Mittel) oder High (Hoch). So erreichen Sie ein Reinigungserlebnis, das perfekt auf Sie abgestimmt ist.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches in zwei Wochen



Der besondere Gum Care-Modus für gezielte Reinigung hilft, Zahnfleischbluten und Zahnfleischentzündungen zu verringern. Es ist klinisch erwiesen, dass FlexCare Platinum die Gesundheit des Zahnfleisches in zwei Wochen verbessert.

InterCare Bürstenkopftechnologie



Der neue InterCare Bürstenkopf besitzt extra lange Borsten, die tief zwischen die Zähne und entlang des Zahnfleischs reichen. Dank dieser fortschrittlichen Reinigungstechnologie wird Plaque wirksam entfernt, und die Zähne


werden gründlich gereinigt. Wenn es Zeit ist, Ihren Bürstenkopf auszuwechseln, wechselt die Farbe der Borsten von Blau zu Weiß.

Sonicare Schalltechnologie



Im Gegensatz zu herkömmlichen elektrischen Zahnbürsten bietet Philips Sonicare eine patentierte Schalltechnologie. Durch die einzigartige dynamische Reinigungswirkung von Sonicare wird Flüssigkeit zwischen die Zähne gesprüht, wodurch Plaque zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischs sanft und wirksam entfernt wird.

Reicht bis tief zwischen die Zähne



FlexCare Platinum reicht bis tief zwischen die Zähne, um Plaque wirksam zu entfernen. Es ist klinisch erwiesen, dass mit dieser Technologie 7 Mal mehr Plaque als mit manuellen Zahnbürsten entfernt wird.

Intuitiver Drucksensor




FlexCare Platinum beinhaltet einen einmaligen, intuitiven Drucksensor, der hilft, zu aggressives Bürsten zu verringern. Der Griff vibriert sanft, um Sie wissen zu lassen, wenn Sie zu viel Druck ausüben.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten



In unserer hochwertigen Transporttasche können Sie Ihre Zahnbürste hygienisch aufbewahren, während unser kompaktes Reiseladegerät dazu dient, dass Ihnen unterwegs nicht der Strom ausgeht. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen regelmäßig verwenden, sodass Sie unterwegs dieses frische Gefühl nie wieder vermissen müssen.

4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer



FlexCare Platinum bietet zwei Timer, die gründliches Zähneputzen erleichtern. Der 4-Quadranten-Timer zeigt an, wenn es Zeit ist, zu einem anderen Quadranten des Mundes zu wechseln, während der 2-Minuten-Timer hilft, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von zwei Minuten zu erreichen.

Reiseetui und Ladegerät



Dank eines praktischen Reiseetuis und eines kompakten Ladegeräts ist es ganz leicht, Ihre FlexCare Platinum überallhin mitzunehmen.

Daten

Putzprogramme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

3 Intensitätseinstellungen: Niedrig, Mittel, Hoch

Artikel enthalten

Handstücke: 1 FlexCare Platinum

Bürstenköpfe: 2 InterCare Standard-Bürstenköpfe

Ladegerät: 1

UV-Reinigungsgerät

Reiseetui: 1

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß, Metallfront

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque*

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Weißer Zähne: Hilft, Verfärbungen auf natürliche Weise zu entfernen

Timer: 2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer

Drucksensor: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Benutzerfreundlichkeit

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 3 Wochen**

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Anzeige: Beleuchtetes Display

Technische Daten

Akku: Wiederaufladbar

Batterietyp: Lithium-Ionen

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 3 Wochen**

Leistung

Spannung: 110 bis 220 V

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

