

PHILIPS

sonicare

ソニックケア フレックス
ケアプラチナ

FlexCare Platinum

3つのモード、3段階の強さ設定

HX9180/08



歯間の歯垢を徹底的に除去

歯と歯ぐきを効果的に洗浄

フィリップス ソニックケア フレックスケアプラチナは、手磨きだけの場合よりも歯間の歯垢を最大7倍除去します。強さの設定とブラッシングモードを9通りの組み合わせからご自身にあった設定を選べます。

優れた洗浄能力

- ・ 音波水流

使いやすさ重視の設計

- ・ 山切りカットで歯間の汚れに

理想的な歯磨きをサポート

- ・ 強すぎるブラッシングをお知らせ

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- ・ 自分好みのモードと強さを選べる

お口の健康を推進

- ・ カドベーター
- ・ スマートタイマー

特長

音波水流



1分間に約31,000回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁をしっかりとやさしく磨きます。

インターケアブラシヘッド



インターケアブラシヘッドは、長い毛先が歯間や歯と歯ぐきの境目の奥深くまで届くため、歯間の歯垢をかき出します。

過圧防止センサー



歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。

9通りのブラッシングモード



フレックスケアープラチナでは、3つのクリーニングモードから「クリーン」「ホワイト」「ガムケア」、3つの強さ設定から「低（エキストラソフト）」「中（センシティブ）」「高（ノーマル）」をそれぞれ選び、自分にあったブラッシングモードの設定が可能です。

スマートタイマー



2分のタイマーで歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

カドペーサー



30秒間隔のタイマーで、口腔内の上下・表裏4箇所をしっかりとブラッシングできるようお知らせします。

仕様

モード

3段階の強さ設定: 弱, 中, 強
 クリーン: 歯をキレイに
 ガムケア: 歯ぐきをやさしくケア
 ホワイト: 自然な白さへ

内容

ハンドル: フレックスケアープラチナ 1本
 充電器: 1個
 トラベルケース: 1個

デザインと仕上げ

色: ホワイト/メタリックフロントパネル

洗浄性能

ブラシ振動数: 約31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示
 ブラシヘッドの方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
 ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン

仕様

電源方式: 充電式
 電池の種類: リチウムイオン充電電池
 使用時間: 約3週間 *クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日2回

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

サービス

本体2年間保証: ○

