

# PHILIPS

## sonicare

Nabíjecí zubní  
kartáček

FlexCare Platinum

3 režimy, 3 intenzity

2 hlavy kartáčku

Se snímačem tlaku

UV čistička hlav kartáčků



HX9182/10



## Vynikající čištění mezi zuby

Odstraňuje až 7x více plaku z mezizubních prostor\*

S devíti možnostmi čištění, intuitivním snímačem tlaku a pokročilou technologií hlavy kartáčku přesahuje Philips Sonicare FlexCare Platinum tradiční čištění a zaručuje vynikající odstranění plaku a lepší zdravotní stav dásní.

### Pomáhá splnit doporučení pro čištění zubů

- Upozorní vás, když na zuby kartáčkem příliš tlačíte
- Časovač napomáhá pečlivému čištění

### Nabízí čištění podle vašich potřeb

- Přizpůsobte si režim a intenzitu čištění

### Poskytuje vynikající čištění zubů a dásní

- Patentovaná sonická technologie pro lepší stav chrupu
- Odstraňuje až 7x více plaku z mezizubních prostor
- Klinicky prokázané ozdravení dásní za pouhé dva týdny
- Nová technologie hlav kartáčku InterCare nabízí pokročilé čištění mezizubních prostor

### Přesně pro váš životní styl

- Vyrždí tři týdny bez nabíjení
- Šikovní cestovní brašna a nabíječka

# Přednosti

## Celkem 9 možností čištění



S kartáčkem FlexCare Platinum si můžete vybrat ze tří režimů čištění – režim Clean, White a režim Péče o dásně – a ze tří nastavení stupně intenzity – nízký, střední a vysoký – a čištění tak můžete přizpůsobit svým potřebám.

## Zlepšuje zdraví dásní za pouhé dva týdny



Je klinicky prokázáno, že díky speciálnímu režimu Péče o dásně pro cílené čištění, který pomáhá snižovat krvácení a zánět dásní, zlepšuje kartáček FlexCare Platinum zdraví dásní za pouhé dva týdny.

## Technologie hlav kartáčku InterCare




S extra dlouhými štětinami, které dosáhnou mezi zuby a podél linie dásní, nabízí hlava kartáčku InterCare pokročilou technologii čištění pro odstranění plaku a leštění zubů. Štětinky navíc svým vyblednutím z modra do bíla upozorní, že je načas hlava kartáčku vyměnit.

## Patentovaná sonická technologie



Na rozdíl od klasického elektrického kartáčku nabízí čištění Sonicare patentovanou sonickou technologií. Jediný, dynamický čistící účinek způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor, čímž jemně a efektivně odstraňuje plak z mezizubních prostor a podél linie dásní.

## Čistí hluboko mezi zuby



Kartáček FlexCare Platinum dosáhne hluboko mezi zuby, čímž docílí daleko lepšího odstranění plaku. Je klinicky prokázáno, že dokáže odstranit 7x více plaku z mezizubních prostor než ruční kartáček.

## Intuitivní snímač tlaku



Kartáček FlexCare Platinum disponuje jedinečným intuitivním snímačem tlaku, který pomáhá zabránit agresivnímu způsobu čištění zubů. Když na zuby začnete příliš tlačit, rukojeť začne zlehka vibrovat.

## Dlouhá životnost



Při plně nabitě baterii vydrží kartáček FlexCare Platinum tři týdny pravidelného používání bez nabíjení.

## Quadpacer a Smartimer



Kartáček FlexCare Platinum nabízí dva časovače, které napomáhají pečlivému čištění. Intervalový časovač Quadpacer napovídá, kdy je třeba začít čistit další část úst, zatímco časovač Smartimer napomáhá prodloužit čištění na odborníky doporučované dvě minuty.

## Cestovní brašna a nabíječka



S cestovní brašnou, která lze snadno zabalit, a kompaktní cestovní nabíječkou můžete svůj kartáček FlexCare Platinum vzít kamkoli je potřeba.

# Specifikace

## Režimy

**Čištění:** Pro každodenní kvalitní čištění

**Péče o dásně:** Jemně masíruje dásně

**Bílá:** Odstraňuje povrchové skvrny

**3 intenzity:** Nízký, Střední, Vysoký

## Balení obsahuje

**Rukojeti:** 1 FlexCare Platinum

**Náhradní kartáčky:** 1 standardní InterCare,

1 kompaktní hlava InterCare

**Nabíječka:** 1

**UV čistička:** Ano

**Cestovní brašna:** 1

## Design a provedení

**Barva:** Bílá s metalickým předním panelem

## Výkon čištění

**Rychlost:** Až 31 000 čistících pohybů za minutu

**Performance:** Odstraňuje až 7x více plaku\*

**Přínos pro zdraví:** Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

**Bělící výhody:** Pomáhá přirozeně odstranit skvrny

**Časovač:** Funkce Smartimer a Quadpacer

**Snímač tlaku:** Vibrační rukojeť pro upozornění

## Snadné použití

**Systém hlav kartáčku:** Hlavy kartáčku se snadným zacvaknutím

**Doba čištění:** Až 3 týdny\*\*

**Indikátor baterie:** Kontrolka zobrazuje stav

baterie

**Rukojeť:** Tenký ergonomický design

**Displej:** Osvětlený displej

## Technické údaje

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):** Až 3 týdny

## Spotřeba

**Napětí:** 110–220 V

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka

