

PHILIPS

sonicare

Ładowana szczoteczka
do zębów

FlexCare Platinum

3 tryby, 3 poziomy
intensywności

2 główki szczoteczki

Z czujnikiem nacisku

Stacja dezynfekująca UV



HX9182/10



Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów*

Dzięki dziewięciu wyjątkowym opcjom szczotkowania, intuicyjnemu czujnikowi nacisku i zaawansowanej technologii główki szczoteczki, szczoteczka Philips Sonicare FlexCare Platinum wykracza poza tradycyjne czyszczenie, aby zapewnić niezwykle skuteczne usuwanie płytki nazębnej i poprawić zdrowie dziąseł.

Pomoc w przestrzeganiu zaleceń dotyczących mycia zębów

- Ostrzeżenie, gdy szczoteczka jest zbyt mocno dociskana do powierzchni zębów
- Minutniki sprzyjające dokładnemu szczotkowaniu

Spersonalizowane sposoby czyszczenia

- Możliwość dostosowania trybu i intensywności czyszczenia

Wyjątkowo skuteczne czyszczenie zębów i dziąseł

- Opatentowana technologia soniczna zapewniająca lepszy stan zdrowia jamy ustnej
- Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów
- Udowodniona klinicznie poprawa zdrowia dziąseł w 2 tygodnie
- Nowa główka szczoteczki InterCare umożliwiająca zaawansowane czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Dopasowanie do Twojego stylu życia

- Ładowanie co trzy tygodnie
- Poręczny futerał podróżny i ładowarka


Zalety

9 pełnych programów mycia zębów



Szczoteczka soniczna FlexCare Platinum oferuje trzy różne tryby — czyszczenie, wybielanie i ochrona dziąseł — oraz trzy ustawienia intensywności: niskie, średnie i wysokie. Dzięki mnogości opcji sposób czyszczenia zębów można dostosować do konkretnych potrzeb użytkownika.

Poprawa zdrowia dziąseł w 2 tygodnie



Badania kliniczne dowiodły, że szczoteczka FlexCare Platinum zapewnia poprawę zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie. Specjalny tryb Gum Care umożliwiający skoncentrowane czyszczenie pozwala zredukować zapalenie i ograniczyć krwawienia z dziąseł.

Technologia główki szczoteczki InterCare




Wyposażona w bardzo długie włosie nowa główka szczoteczki InterCare pozwala dotrzeć głęboko pomiędzy zęby i czyścić je wzdłuż linii dziąseł. Zaawansowana technologia czyszczenia pomaga usuwać płytkę nazębną i polerować zęby, a sygnalizujące zużycie włoski blakną, gdy konieczna jest wymiana główki szczoteczki.

Opatentowana technologia soniczna



W przeciwieństwie do tradycyjnych elektrycznych lub akumulatorowych szczoteczek do zębów szczoteczka Sonicare wykorzystuje opatentowaną technologię soniczną. Wyjątkowy, dynamiczny sposób czyszczenia szczoteczki Sonicare polega na kierowaniu płynu między zęby, co umożliwia delikatne i skuteczne usunięcie płytki nazębnej spomiędzy nich oraz wzdłuż linii dziąseł.

Docieranie głęboko między zęby



Szczoteczka FlexCare Platinum dociera głęboko między zęby, umożliwiając skuteczne usuwanie płytki nazębnej. Badania kliniczne wykazały, że szczoteczka usuwa nawet 7 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów niż tradycyjna ręczna szczoteczka.

Intuicyjny czujnik nacisku



Szczoteczka FlexCare Platinum jest wyposażona w wyjątkowy, intuicyjny czujnik nacisku, który pozwala unikać zbyt mocnego szczotkowania. Uchwyt szczoteczki delikatnie wibruje, sygnalizując, że główka jest zbyt mocno dociskana do zębów.

Długi czas pracy akumulatora



Z całkowicie naładowanej szczoteczki FlexCare Platinum można regularnie korzystać nawet przez trzy tygodnie.

Quadpacer i Smartimer



Szczoteczka FlexCare Platinum jest wyposażona w dwa minutniki, które sprzyjają dokładnemu szczotkowaniu zębów. Zegar okresowy Quadpacer sygnalizuje konieczność przejścia do kolejnej strefy jamy ustnej, a zegar Smartimer pomaga pamiętać o szczotkowaniu przez 2 minuty, czyli czas zalecany przez dentystów.

Futerat podróżny i ładowarka



Szczotkę FlexCare Platinum można z łatwością zabrać w podróż dzięki dołączonemu do niej futerałowi i niewielkich rozmiarów ładowarce.

Dane techniczne

Tryby

Czyszczenie: Wyjątkowa czystość codziennie

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Wybielanie: Usuwanie przebarwień

3 poziomy intensywności: Niski, Średni,

Wysoki

Elementy zestawu

Uchwyty: 1 FlexCare Platinum

Główki szczoteczki: 1 InterCare — standardowa,

1 InterCare — mała

Ładowarka: 1

Stacja dezynfekująca UV

Futerak podróżny: 1

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały z metalicznym panelem przednim

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Wybielanie: Pomoc w naturalnym usuwaniu przebarwień

Zegar: Smartimer i Quadpacer

Czujnik nacisku: Uchwyt wibruje, ostrzegając użytkownika

Łatwa obsługa

System główki szczoteczki: Główki szczoteczki mocowane w łatwy sposób na zatrzask

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni**

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

stanie naładowania akumulatora

Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Dane techniczne

Akumulator: Możliwość powtórnego ładowania

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy (od pełnego naładowania do wyczerpania): Do 3 tygodni

Moc

Napięcie: 110–220 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja



* W porównaniu z ręczną szczoteczka do zębów

** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w trybie czyszczenia)