

PHILIPS

sonicare

充电式声波震动牙刷

DiamondClean

5 种模式

2 支牙刷头

玻璃杯充电器、旅行收藏盒

典藏金



HX9312/02



只需一周，清除表面牙齿色渍，展现亮丽洁白的牙齿 飞利浦 Sonicare 美白声波震动牙刷

飞利浦 Sonicare 的美白效能在我们充电式声波震动牙刷中得以充分展现。立即使用飞利浦 Sonicare。

经临床证明可改善口腔健康

- 使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑*
- 比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果
- 短短两周内改善牙龈健康*
- 可从 5 种模式中进行选择，包括抛光和敏感模式
- 安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

提供高效清洁

- 弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位
- 我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果

量身定制

- USB 充电式旅行收藏盒和充电杯
- 计时器可促进 2 分钟有效刷牙


产品亮点

令牙齿 2 倍洁白




卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。

有效告别牙菌斑



密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。

呵护牙龈



DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑*，带来健康的微笑。

5 种清洁模式




通过 DiamondClean，您每日均可获得清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要；清洁模式 – 提供出色的日常清洁，牙龈保健 – 轻柔按摩牙龈，抛光 – 亮白笑容，敏感 – 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 – 去除表面污渍的理想模式。

Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器



有效刷牙大约只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

触及难以到达的区域



DiamondClean 牙刷柄特制的形状与刷头相结合，可有效清洁难以触及的部位，如后牙。

飞利浦 Sonicare 技术



强劲的声音震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。同时，您的牙齿将体验 62000 次轻柔而有效的刷牙震动次数。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。

设计时考虑了存放问题



您的豪华 USB 旅行收藏盒可与充电器合二为一，使您可以在旅行中保持电量充足。将牙刷放在盒中并连接至您的笔记本电脑或插入插座。此外，包括一个牙刷头支架，可在旅行时保持卫生。在家中充电时，我们时尚的充电杯理想搭配您的浴室，与充电杯合二为一，在刷牙后可冲洗。只需把牙刷放入杯中，充满电一次，可在正常情况下使用两周。

放心刷牙



无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。

规格

模式

- 清洁: 实现每日清洁
- 白色: 清除表面牙齿色斑
- 敏感: 温和地清洁牙齿和牙龈
- 牙龈保健: 轻柔按摩牙龈
- 抛光: 让您的牙齿亮丽洁白

包含

- 手柄: 1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头
- 刷头: 1 个 DiamondClean 迷你型牙刷头, 1 个 DiamondClean 标准牙刷头
- 杯式充电器: 1
- 旅行收藏盒: USB 旅行充电器

设计和外观

- 颜色: 典藏金

清洁效能

- 速度: 高达 62000 次电刷运动/分钟
- 性能: 清除多达 7 倍的牙菌斑*
- 健康益处: 短短两周内提升牙龈健康
- 美白益处: 2 倍更佳的美白牙齿效果*
- 提醒功能: Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

操作简易

- 牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头
- 电量不足指示: 当电池电量快要耗尽时, 充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
- 手柄: 设计纤巧, 符合人体工学
- 显示屏: 液晶显示屏

技术规格

- 电池: 充电式设计
- 电池类型: 锂离子
- 操作时间 (电量从满到空): 长达 3 周*

功率

- 电压: 110-220 伏

服务

- 保修: 2 年全球保修

