

PHILIPS

sonicare

Spazzolino Sonic
ricaricabile

DiamondClean

5 modalità

2 testine per spazzolino

Custodia di ricarica USB



HX9322



Pulizia senza pari per risultati splendenti.

Le migliori prestazioni di Sonicare racchiuse nel nostro spazzolino più elegante.
Passa a Sonicare.

Testato per una migliore igiene orale

- Per migliorare la salute delle gengive in sole due settimane
- Rimuove la placca fino a 5 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale
- Sbianca i denti 2 volte meglio rispetto ad uno spazzolino manuale.

Per una pulizia superiore

- L'azione di pulizia dinamica diffonde il fluido tra i denti
- Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore
- Testina DiamondClean per ottenere il massimo dal tuo Sonicare
- Cinque esclusive modalità per un'esperienza di pulizia superiore

Ti consente di seguire meglio i consigli del tuo dentista

- Smartimer facilita l'uso dello spazzolino per 2 minuti
- Il timer a intervalli di 30 secondi Quadpacer facilita una pulizia omogenea

Progettato su misura per te

- Con la custodia di ricarica USB puoi portare il tuo spazzolino con te ovunque

In evidenza

Per migliorare la salute delle gengive




Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare offre una pulizia ottimale tra dente e dente e lungo il margine gengivale per migliorare la salute delle gengive in sole due settimane. Garantisce una pulizia eccellente tra dente e dente e riduce sensibilmente la placca rispetto a uno spazzolino manuale

Testina DiamondClean



Le testine DiamondClean, le migliori della gamma Sonicare, hanno setole di media durezza a forma di diamante per rimuovere la placca in modo delicato ma efficace. Il risultato ti darà denti eccezionalmente puliti e più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale.

Cinque modalità



Cinque esclusive modalità per un'esperienza di pulizia superiore: Clean, White, Polish, Gum Care, Sensitive

Rimuove la placca fino a 5 volte in più




Rimozione ottimale della placca con Sonicare: rimuove fino al 100% di placca in più nei punti difficili da raggiungere rispetto a uno spazzolino manuale

Custodia di ricarica USB



Custodia di ricarica USB: porta il tuo DiamondClean sempre con te. Puoi caricarlo dalla presa USB del tuo computer portatile o usando una normale presa a muro.

Sbianca i denti 2 volte meglio*



Sbianca i denti 2 volte meglio rispetto ad uno spazzolino manuale.

Testina angolata



L'esclusiva testina angolata agevola la pulizia della zona posteriore, per rimuovere la placca anche nelle aree più difficili da raggiungere.

Tecnologia sonic brevettata



L'esclusiva azione dinamica di Sonicare raggiunge in maniera delicata ma efficace gli spazi interdentali e lungo il margine gengivale.

Specifiche

Prestazioni di pulizia

Velocità: Oltre 31.000 movimenti al minuto

Prestazioni: Rimuove fino al 100% di placca in più

Vantaggi per la salute: Per migliorare la salute delle gengive in sole due settimane

Effetto sbiancante: Sbianca i denti due volte meglio

Timer: Smartimer e quadpacer

Modalità: 5 modalità

Facilità d'uso

Sistema con testine: Testine ad aggancio semplice per un'igiene ottimale

Tempo di funzionamento: Fino a 3 settimane

Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata indica la durata della batteria

Impugnatura: Design sottile ed ergonomico per la massima praticità.

Display: Il display illuminato indica la modalità selezionata e diventa invisibile quando viene spento lo spazzolino.

Articoli inclusi

Testine per spazzolino: 2 DiamondClean

Specifiche tecniche

batteria: Ricaricabile

Consumo energetico: 2,0 W

Tipo di batteria: Ricaricabile ai polimeri di litio

Aspetto e finitura

Colore: Bianco ceramica

Servizio

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Assorbimento

Voltaggio: Caricatore multitenzione

