

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
zobna ščetka

DiamondClean

5 načinov

2 glavi ščetke

Polnilni kozarec

Potovalni polnilnik USB



HX9332/04



Bolj beli in zdravi zobje vse življenje

Najboljša sonična zobna ščetka za beljenje Philips Sonicare

Naša najelegantnejša električna zobna ščetka Philips Sonicare z najučinkovitejšim beljenjem. Začnite uporabljati Sonicare.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
- Do bolj belega nasmeha v enem tednu z glavo ščetke DiamondClean*
- V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni*
- Izbirajte med 5 načini, vključno z načinom za poliranje (Polish) in načinom za občutljive zobe (Sensitive).
- Varno in nežno za zdravje vaše ustne votline

Zagotavlja vrhunsko čistočo

- Naša edinstvena tehnologija vam zagotavlja učinkovito, a nežno čiščenje.
- Ukrivljen vrat vam pomaga očistiti težavne predele.

Zasnova po vaši meri

- Potovalna polnilna torbica USB in polnilni kozarec
- Merilnika časa spodbujata k temeljitemu dvominutnemu ščetkanju
- Program za enostaven začetek pospeši vašo rutino s tehnologijo Philips Sonicare.

Specifikacije

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Nega dlesni: Nežno masira dlesni

Poliranje: Za osvežitev in poliranje zob

Občutljivo: Nežno čiščenje zob in dlesni

Beljenje: Odstranjuje površinske madeže

Priloženi predmeti

Ročaj: 1 DiamondClean

Glave ščetke: 1 kompaktna DiamondClean, 1 standardna DiamondClean

Polnilni kozarec: 1

Potovalna torbica: Potovalni polnilnik USB

Zasnova in izdelava

Barva: Keramično bela

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62000 potez ščetke na minuto

Zmogljivost: Odstrani do 7-krat več zobnih oblog*

Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni

Prispeva k bolj belim zobem: 2-krat boljše pobeli zobe*

Časovnik: SmartTimer in Quadpacer

Enostavna uporaba

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Čas ščetkanja: Do 3 tedne**

Indikator baterije: Osvetljena ikona prikazuje

stanje baterije

Ročaj: Tanki ergonomski zasnovani

Zaslona: Osvetljena zaslon

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3 tedne**

Napajanje

Napetost: 100–240 V, 50–60 Hz

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

