

# PHILIPS

## sonicare

Електрическа звукова  
четка за зъби

DiamondClean

5 режима

2 глави за четка

Зареждаща чаша, калъф за пътуване

с режим Polish



HX9352/04



## По-бели, по-здрави зъби за цял живот

Най-добрата избелваща електрическа четка за зъби Philips Sonicare

Най-доброто избелване на Sonicare с нашата най-елегантна електрическа четка за зъби Philips Sonicare. Преминете към Sonicare.

### Доказано подобрява здравето на устата

- До 7 пъти повече премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби
- По-бяла усмивка само за 1 седмица с нашата глава за четка DiamondClean\*
- Подобрява здравето на венците само за 2 седмици\*
- Избирайте между 5 режима, включително Polish и Sensitive
- Безопасно и нежно за нуждите на вашето орално здраве

### Дълбоко почистване

- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare
- Накрайник под ъгъл с цел по-лесно почистване на труднодостъпни места

### Проектирани по ваша мярка

- Калъф за пътуване със зареждане с USB и зареждаща чаша
- Таймери, които насърчават 2 пълни минути почистване
- Лесна програма за започване изгражда вашия Philips Sonicare режим

# Спецификации

## Режими

**Clean:** За изключително ежедневно почистване

**White:** Премахва повърхностните петна

**Sensitive:** Нежно почистване на зъбите и венците

**Gum Care:** Нежно масажира венците

**Deep Clean:** Полирайте и изсветлете зъбите си

## Включени в комплекта

**Дръжка:** 1 DiamondClean

**Глави за четка:** 2 DiamondClean стандартна

**Зареждаща чаша:** 1

**Калъф за пътуване:** USB зарядно устройство за пътуване

## Дизайн и покритие

**Цвят:** Черно

## Работни показатели при почистване

**Скорост:** До 62 000 движения на четката/мин

**Представяне:** Премахва до 7 пъти повече плака\*

**Лечебен ефект:** Подобрява здравето на венците само за две седмици

**Предимства на избелването:** Избелва зъбите 2 пъти по-добре\*

**Таймер:** SmartTimer и Quadpacer

## Лесна употреба

**Система на главата за четка:** Лесно поставяне на главите с щракване

**Работа за 1 зареждане:** До 3 седмици\*\*

**Индикатор за батерията:** Светещата икона показва състоянието на батерията

**Дръжка:**

Тънък и ергономичен дизайн

**Дисплей:** Осветен дисплей

## Технически данни

**Батерия:** Акумулаторна

**Тип батерия:** Литиево-йонна

**Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване):** До 3 седмици\*\*

## Захранване

**Напрежение:** 100-240 V, 50-60 Hz

## Сервиз

**Гаранция:** 2 години ограничена гаранция

