

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ダイヤモンドクリーン
ディープクリーン エディション

DiamondClean

5つのモード

ブラシヘッド 3本付属

充電器用グラス

ディープクリーンモード搭載



HX9355/45



歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ** 優れたステイン除去効果を誇るフィリップスソニックケア充電式 電動歯ブラシ

優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

優れた洗浄能力

- ・ 歯垢をしっかり除去
- ・ 歯垢を掻き出すディープクリーンモード

お口の健康を推進

- ・ ソニックケアの優れたステイン除去効果を実現するホワイトプラスブラシヘッド
- ・ ディープクリーン、センシティブなど、5つのモードから選べる
- ・ 安心してブラッシング
- ・ 音波水流

毎日のお口のケアに簡単に取り入れられます

- ・ フィリップス ソニックケアで舌をきれいに

使いやすさ重視の設計

- ・ ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能
- ・ タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ



asimpleswitch.com


特長

ソニックアーの優れたステイン除去効果を実現するホワイトプラスブラシヘッド



ひし形の毛先で効果的にやさしく歯垢を取り除きます。コーヒー、紅茶、赤ワイン、タバコなどの日常的なステイン（着色汚れ）をわずか1週間**で落とします。

歯垢をしっかり除去




ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大10倍除去*。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。

ディープクリーン、センシティブなど、5つのモードから選べる




クリーンモード（歯をキレイに）、ホワイトモード（自然な白さへ）、センシティブモード（歯と歯ぐきにやさしい）、ガムケアモード（歯ぐきをケア）、ディープクリーンモード（歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す）の5つのモードがさまざまなブラッシングのニーズに対応します。

歯垢を掻き出すディープクリーンモード



磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

フィリップス ソニックアーで舌をきれいに



口臭の原因となる汚れをすばやく除去します。毎分約31,000回の振動が、口臭の原因となる汚れを除去し、爽やかな息に導きます。

タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ



約2分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏4箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する2分間のブラッシング時間をお知らせします。

ソニックアーに慣れていただくためのイージースタート機能



フィリップス ソニックアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

安心してブラッシング



ダイヤモンドクリーンならさまざまなニーズに合わせて安全にブラッシングできます。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、歯周病の毎日のケアにも使用できます。



asimpleswitch.com

フィリップスのグリーンロゴ

フィリップスのグリーンプロダクトは、フィリップスのグリーン・フォーカル・エリア（エネルギー効率、パッケージ、有害物質、重量、リサイクルと廃棄、寿命信頼性）でコスト、エネルギー消費、CO2排出量の削減を実現し、お客様、ユーザーの方々、そして社会に対して環境改善面で大きく貢献しています。

仕様

モード

クリーン: 歯をキレイに

ガムケア: 歯ぐきをケア

センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい

ホワイト: 自然な白さへ

ディープクリーン: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

内容

ハンドル: ダイヤモンドクリーン 1本

ブラシヘッド: プレミアムクリーン 1本, 舌磨きブラシ 1本, ホワイトプラス (レギュラー) 1本

充電器用グラス・充電スタンド: 各 1個

デザインと仕上げ

色: ブラック

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン

仕様

電源方式: 充電式

電池の種類: リチウムイオン充電電池

使用時間: 約 3 週間***

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

サービス

本体 2 年間保証: ○

