

# PHILIPS

## sonicare

Sonic-  
sähköhammasharja

DiamondClean

5 harjaustilaa

2 harjaspäätä

Lasilaturi

USB-matkalaturi



HX9362/67



## Valkoisemmat hampaat. Valkoinen palkittu design.

Reddot Design Award 2012 ja iF Design Award 2012

Sähköhammasharja Philips Sonicare DiamondClean auttaa saamaan valkoisemmat hampaat vain yhdessä viikossa. Se poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja. Pitkulainen harjaspää ulottuu helposti suun takimmaiseenkin osaan. Mukana ainutlaatuinen lasinen laturi sekä hieno kuljetuslaukku ja USB-laturi. Kokeile 60 päivän ajan! Philips Sonicare DiamondClean -sähköhammasharja on saanut Design Award (2012)- ja iF Design Award (2012) palkinnot.

### Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Valkoisempi hymy jopa yhdessä viikossa DiamondClean-harjaspäällä\*
- Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
- Terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa\*
- Valittavissa 5 tilaa, mukaan lukien Deep Clean ja Sensitive
- Turvallista ja hellävaraista suun hoitoa

### Tehokas puhdistus

- Viisto muotoilu auttaa hankalien alueiden puhdistamisessa
- Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen

### Suunniteltu sinua varten

- USB-laturi-kuljetuslaukku ja latauslasi
- Kahden minuutin tehokas harjaus ajastimen avulla

# Tekniset tiedot

## Harjaustilat

**Puhdistus:** Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

**Ikenien suojaus:** Hieroo hellästi ikeniä

**Polish:** Kirkastaa ja kiillottaa hampaita

**Hellävarainen:** Hellävarainen hampaiden ja ikenien puhdistus

**Valkoinen:** Poistaa tummentumia

## Pakkauksen sisältö

**Kahva:** 1 DiamondClean

**Harjaspäät:** 1 DiamondClean Compact, 1 DiamondClean Standard -harjaspää

**Lasilaturi:** 1

**Kuljetuslaukku:** USB-matkalaturi

## Muotoilu ja pinnoitus

**Väri:** Vaaleanpunainen

## Puhdistusteho

**Nopeus:** Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

**Suorituskyky:** Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia

**Terveysedut:** Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

**Valkaiseva ominaisuus:** Valkaisee hampaita 2 kertaa paremmin\*

**Ajastin:** SmarTimer ja Quadpacer

## Helppokäyttöinen

**Harjaspääjärjestelmä:** Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

**Harjausaika:** Jopa 3 viikkoa\*\*

**Latauksen ilmainen:** Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen

**Kahva:** Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

**Näyttö:** Valaistu näyttö

## Tekniset tiedot

**Paristo:** ladattava

**Akun/pariston tyyppi:** Litiumioni

**Käyttöaika (täydestä tyhjään):** Jopa 3 viikkoa\*\*

## Virta

**Jännite:** 100–240 V, 50–60 Hz

## Huolto

**Takuu:** 2 vuoden rajoitettu takuu

