

PHILIPS

sonicare

Szónikus
elektromos fogkefe

DiamondClean

5 üzemmód

2 fogkefefej

Pohártöltő

Úti USB-töltő



HX9362/67

Fehéresebb, egészségesebb fogak egy életen át A legjobb Philips Sonicare fehéritő szónikus fogkefe

A Sonicare legjobb fehéritőtjesítménye a legegánsabb Philips Sonicare elektromos fogkefében. Váltson Sonicare-re!

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

- Fehéresebb mosoly 1 hét alatt a DiamondClean kefeffel*
- A kézi fogkefékhez képest akár 7-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás
- Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt
- 5 üzemmód közül választhat, beleértve a Polish (Polírozás) és a Sensitive (Érzékeny) módokat
- Biztonságos és gyengéd megoldás szájhygiénés igényeire

Tökéletes tisztítás

- Hajlított nyak a nehezen elérhető helyek alapos tisztításáért
- Egyedülálló technológiánk erőteljes, mégis gyengéd tisztítást biztosít

Az Ön igényeihez tervezve

- USB-töltős hordtáska és töltőpohár
- Az időzítők megkönnyítik az alapos 2 perces fogmosást

Műszaki adatok

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Gum Care (Fogínyápolás): Gyengéden masszírozza az ínyeket

Polish: Fényessé és ragyogóvá teszi fogait

Sensitive: Gyengéd fog- és ínytisztítás

Fehér: Eltávolítja a felületi lerakódásokat

Tartozékok

Markolat: 1 DiamondClean

Kefefejek: 1 DiamondClean kompakt, 1 DiamondClean standard

Pohártöltő: 1

Utazótok: Úti USB-töltő

Formatervezés és kidolgozás

Szín: rózsaszín

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár hétszer több lepedéket távolít el*

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny mindössze két hét alatt

Fehérítő hatás: 2X fehérebb fogak*

Időzítő: Quadpacer vezető és SmartTimer időzítő

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápatintható kefefejek

Fogmosási idő: Akár 3 hét**

Töltöttségjelző: Világító ikon jelzi az akkumulátor élettartamát

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Kijelző: Világító kijelző

Műszaki adatok

Akkumulátor: Újratölthető

Akkumulátor típusa: Lítium-ionos

Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét**

Energiaellátás

Feszültség: 100-240 V, 50-60 Hz

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

