

PHILIPS

sonicare

Szczoteczka
soniczna

DiamondClean

5 programów

2 główki szczoteczki

Szklanka do ładowania

Ładowarka podróżna USB



HX9362/67



Bielsze, zdrowsze zęby przez całe życie

Najlepsza wybielająca szczoteczka soniczna Philips Sonicare

Soniczna szczoteczka Philips Sonicare o najwyższej skuteczności wybielania i najbardziej eleganckim wyglądzie. Zamień swoją szczoteczkę na Sonicare.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Bielszy uśmiech po 1 tygodniu stosowania główki DiamondClean*
- Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów
- Poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie*
- 5 programów do wyboru, w tym program głębokiego lub delikatnego czyszczenia
- Bezpieczne i delikatne działanie pozwalające zadbać o jamę ustną

Doskonałe czyszczenie

- Wygięta szyjka ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach
- Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Etui podróżne ze złączem USB i szklanka do ładowania
- Zegary ułatwiają dokładne szczotkowanie przez 2 minuty

Dane techniczne

Programy

Czyszczenie: Wyjątkowa czystość codziennie

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

polerowanie: Jaśniejsze i gładsze zęby

Delikatne czyszczenie: Delikatne czyszczenie zębów i dziąseł

Biały: Usuwanie przebarwień

Elementy zestawu

Rączka: 1 DiamondClean

Główki szczoteczki: 1 DiamondClean — mała, 1 DiamondClean — standardowa

Szklanka do ładowania: 1

Futerał podróżny: Ładowarka podróżna USB

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Różowy

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Wybielanie: Wybiela zęby 2 razy lepiej*

Zegar: SmartTimer i Quadpacer

Łatwa obsługa

Innowacyjny system: Główki szczoteczki przypinane w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni**

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Dane techniczne

Akumulator: Możliwość powtórnego ładowania

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy (od pełnego naładowania do wyczerpania): Do 3 tygodni**

Moc

Napięcie: 110–220 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

