

# PHILIPS

## sonicare

ソニックケア ダイヤモンドクリーン  
ディープクリーン エディション

DiamondClean

5つのモード

ブラシヘッド3本付属

充電器用グラス

ディープクリーンモード搭載



HX9366/45



### 歯垢除去力最大10倍\*、約1週間で自然な白い歯へ\*\* 優れたステイン除去効果を誇るフィリップスソニックケア充電式 電動歯ブラシ

優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

#### 優れた洗浄能力

- ・ 歯垢をしっかり除去
- ・ 歯垢を掻き出すディープクリーンモード

#### お口の健康を推進

- ・ ディープクリーン、センシティブなど、5つのモードから選べる
- ・ 安心してブラッシング
- ・ 音波水流

#### 新機能

- ・ フィリップス ソニックケアで舌をきれいに

#### 使いやすさ重視の設計


- ・ タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ
- ・ ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能



asimpleswitch.com


# 特長

## 歯垢をしっかり除去



ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去\*。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。

## ディープクリーン、センシティブなど、5つのモードから選べる



クリーンモード（歯をキレイに）、ホワイトモード（自然な白さへ）、センシティブモード（歯と歯ぐきにやさしい）、ガムケアモード（歯ぐきをケア）、ディープクリーンモード（歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す）の 5 つのモードがさまざまなブラッシングのニーズに対応します。

## 歯垢を掻き出すディープクリーンモード




磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

## フィリップス ソニックケアで舌をきれいに




口臭の原因となる汚れをすばやく除去します。毎分約 31,000 回の振動が、口臭の原因となる汚れを除去し、爽やかな息に導きます。

## タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ



約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

## ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能



フィリップス ソニックケアでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

## 安心してブラッシング



ダイヤモンドクリーンならさまざまなニーズに合わせて安全にブラッシングできます。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、歯周病の毎日のケアにも使用できます。

## 音波水流



1 分間に約 31,000 回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

## フィリップスのグリーンロゴ

フィリップスのグリーンプロダクトは、フィリップスのグリーン・フォーカル・エリア（エネルギー効率、パッケージ、有害物質、重量、リサイクルと廃棄、寿命信頼性）でコスト、エネルギー消費、CO2 排出量の削減を実現し、お客様、ユーザーの方々、そして社会に対して環境改善面で大きく貢献しています。

# 仕様

## モード

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい

ガムケア: 歯ぐきをケア

ディープクリーン: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

## 内容

ハンドル: ダイヤモンドクリーン 1本

ブラシヘッド: プレミアムクリーン 1本, ホワイト

プラス (コンパクト) 1本, 舌磨きブラシ 1本

充電器用グラス・充電スタンド: 各 1個

## デザインと仕上げ

色: ピンク

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

## 使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン

## 仕様

電源方式: 充電式

電池の種類: リチウムイオン充電電池

使用時間: 約 3 週間\*\*\*

## 電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

## サービス

本体 2 年間保証: ○

