

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna  
zobna ščetka

DiamondClean

5 načinov

2 glavi ščetke

Polnilni kozarec, potovalna  
torbica



HX9392/39



## Bolj beli in zdravi zobje vse življenje

Najboljša sonična zobna ščetka za beljenje Philips Sonicare

Najelegantnejša sonična električna zobna ščetka Philips Sonicare z najučinkovitejšim beljenjem. Začnite uporabljati Philips Sonicare.

### Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Bolj beli zobje v samo enem tednu
- Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
- V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni\*
- Izbirajte med 5 načini, vključno z načinom za poliranje (Polish) in načinom za občutljive zobe (Sensitive).
- Varno in nežno za zdravje vaše ustne votline

### Zagotavlja vrhunsko čistočo

- Ukrivljen vrat vam pomaga očistiti težavne predele.
- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

### Zasnova po vaši meri

- Potovalna polnilna torbica USB in polnilni kozarec
- Merilnika časa spodbujata k temeljitemu dvominutnemu ščetkanju
- Program za enostaven začetek pospeši vašo rutino s tehnologijo Philips Sonicare.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)


# Značilnosti

## Naravna belina zob




Pritrdite glavo ščetke W2 Optimal White, da odstranite površinske madeže in dosežete najbolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev poskrbijo za bolj bele zobe v samo enem tednu.

## Poslovite se od zobnih oblog



Goste visokokakovostne ščetine odstranijo do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

## Poskrbite za svoje dlesni



Z optimalnim čiščenjem, ki ga zagotavlja DiamondClean, bodo dlesni bolj zdrave v 2 tednih.\* Ker odstrani do 7-krat več zobnih oblog ob dlesni kot ročna zobna ščetka,\* bo vaš nasmeh zdrav kot še nikoli.

## 5 načinov čiščenja



Z DiamondClean boste dosegli osvežilno čiščenje vsak dan. Naših 5 načinov zadovolji vse vaše potrebe pri ščetkanju; način čiščenja (Clean) – za izjemno vsakodnevno čiščenje, način za nego dlesni (Gum Care) – za nežno masažo dlesni, način za poliranje (Polish) – za svetlejši nasmeh, način za občutljive zobe (Sensitive) – za nežno, a učinkovito čiščenje občutljivih dlesni in način za beljenje (White) – idealni način za odstranitev površinskih zobnih oblog.

## Oblikovana z mislijo na shranjevanje




Vrhunska potovalna torbica USB je tudi polnilec, zato je zobna ščetka ne poti vedno napolnjena. Položite zobno ščetko v torbico in jo povežite s prenosnim računalnikom ali jo priključite v vtičnico. Torbica vsebuje tudi držalo za glavo ščetke za več higiene na potovanju. Ko zobno ščetko polnite doma, se naš eleganten polnilni kozarec stilsko prilega vaši kopalnici in opravlja tudi funkcijo kozarca za izplakovanje po ščetkanju. Ščetko enostavno položite v kozarec. S samo enim polnjenjem uživajte v dveh tednih redne uporabe.

## Merilnika časa QuadPacer in Smartimer



Zobe lahko temeljito očistite v samo dveh minutah. Naš merilnik časa QuadPacer vam za vsako področje ust pove, kdaj ste porabili optimalno dolžino časa, merilnik časa Smartimer pa vas opozori, ko se celoten čas izteče. Skupaj vam omogočata, da vsak dan dosežete priporočeno dolžino ščetkanja.

## Dosežite težavna mesta



Kombinacija edinstvene oblike ročaja vaše zobne ščetke DiamondClean in naše glave ščetke omogoča tudi temeljito čiščenje težavnih mest, kot so zadnji zobje.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

# Specifikacije

## Načini

**Clean:** Za izjemno vsakdanjo čistočo

**Bela:** Odstranjuje površinske madeže

**Občutljivo:** Nežno čiščenje zob in dlesni

**Nega dlesni:** Nežno masira dlesni

**Poljščina:** Za osvežitev in poliranje zob

## Priloženi predmeti

**Ročaj:** 2 x DiamondClean

**Glave ščetke:** 2 standardni glavi W2 Optimal White

**Polnilni kozarec:** 1

**Potovalna torbica:** 2, Potovalni polnilnik USB

## Zasnova in izdelava

**Barva:** Črna, Rožnato zlata

## Učinkovitost čiščenja

**Hitrost:** Do 62000 potez ščetke na minuto

**Zmogljivost:** Odstrani do 10-krat več zobnih oblog\*

**Pozitivni vplivi na zdravje:** V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni

**Prispeva k bolj belim zobem:** 2-krat boljše pobeli zobe\*

**Časovnik:** SmartTimer in Quadpacer

## Enostavna uporaba

**Indikator baterije:** Osvetljena ikona prikazuje stanje baterije

**Ročaj:** Tanko ergonomsko zasnova

**Zaslon:** Osvetljen zaslon

**Sistem glave ščetke:** Enostavno pritrdljive glave ščetke

## Tehnične specifikacije

**Baterija:** Za polnjenje

**Vrsta baterije:** Litij-ionska

**Čas delovanja (od polne do prazne):** Do 3 tedne\*

## Napajanje

**Napetost:** 110–220 V

## Servis

**Garancija:** 2-letna omejena garancija

