

PHILIPS

sonicare

充电式声波震动牙刷

DiamondClean

5 种模式

2 支牙刷头

无线充电座

具有深层清洁模式



只需一周，清除表面牙齿色渍，展现亮丽洁白的牙齿 飞利浦 Sonicare 美白声波震动牙刷

飞利浦 Sonicare 的美白效能在我们的充电式声波震动牙刷中得以充分展现。立即使用飞利浦 Sonicare。

经临床证明可改善口腔健康

- 通过 AdaptiveClean 可清除多达 10 倍的牙菌斑*
- 使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑*
- 短短两周内改善牙龈健康*
- 可从 5 种模式中进行选择，包括深层清洁和敏感模式
- 安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

提供高效清洁

- AdaptiveClean 牙刷头可沿牙龈线弯曲
- 深层清洁模式可对付问题部位
- 我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果
- 弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位

量身定制


- 无线充电座和精致旅行盒
- 计时器可促进 2 分钟刷牙
- Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验



HX9392/91

产品亮点

清除多达 10 倍的牙菌斑




AdaptiveClean 牙刷头为我们提供深层清洁体验。与牙齿接触面的贴合度高达 4 倍**，可在难以触及的部位去除多达 10 倍的牙菌斑*，且可在牙龈线和牙缝进行深层清洁。

令牙齿 2 倍洁白




卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。

呵护牙龈




DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑*，带来健康的微笑。

5 种清洁模式



通过 DiamondClean，您每日均可获得真正清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要；清洁模式 – 提供出色的日常清洁，牙龈保健 – 轻柔按摩牙龈，深层清洁 – 实现清爽的深层清洁，敏感 – 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 – 去除表面污渍的理想模式。

令牙齿健康加倍



我们的 AdaptiveClean 牙刷头可深度、轻柔清洁，与手动牙刷相比，使牙龈健康加倍。柔软的橡胶侧边可沿牙齿和牙龈轮廓弯曲，可吸纳过大压力。刷毛可深层清洁牙缝，为您提供舒适、有效的深层清洁效果。

无线充电座



我们创新的无线充电座不仅支持您的牙刷，而且支持大多数支持 Qi 标准的设备，包括支持 Qi 标准的智能手机。与充电杯相比，牙刷的充电速度可提升 2 倍。借助旅行存储盒，您可以随身携带牙刷及其附件。

飞利浦 Sonicare 技术




飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

超深层清洁



我们的深层清洁模式意味着您可以集中清洁特定部位，特别注意这些部位。我们将特制的牙刷头动作和延长的 3 分钟刷牙时间功能相结合，为您的牙齿提供深层清洁效果。

Quadpacer 30 秒时段定时器 和 Smartimer 2 分钟智能计时器



刷牙大约只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

规格

模式

- 清洁: 实现每日清洁
- 白色: 清除表面牙齿色斑
- 敏感: 温和地清洁牙齿和牙龈
- 牙龈保健: 轻柔按摩牙龈
- 深层清洁: 实现舒爽的深层清洁

包含

- 手柄: 1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头
- 刷头: 2 个 DiamondClean 钻石亮白型标准牙刷头
- 豪华旅行盒: 1
- 无线充电座: 1

设计和外观

- 颜色: 黑色

清洁效能

- 速度: 高达 62000 次电刷运动/分钟
- 性能: 清除多达 7 倍的牙菌斑*
- 健康益处: 短短两周内提升牙龈健康
- 美白益处: 2 倍更佳的美白牙齿效果*
- 提醒功能: Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

操作简易

- 牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头
- 电量不足指示: 当电池电量快要耗尽时, 充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
- 手柄: 设计纤巧, 符合人体工学
- 显示屏: 液晶显示屏

技术规格

- 电池: 充电式设计
- 电池类型: 锂离子
- 操作时间 (电量从满到空): 长达 3 周*

功率

- 电压: 110-220 伏

服务

- 保修: 2 年全球保修

