

Philips Sonicare
充电式声波震动牙刷



HX9882



两种牙刷头规格



2 档速度



Quadpacer® 时段计时器



Easy-start® 刷牙动力增强装置



2 分钟计时器

定制护理系统

一种产品中四种自定义清洁方法

没有一模一样的两个人 - 对于口腔护理更是如此。因此为何不使用电动牙刷，它可满足您不同的需求，并且提供出众的效果。

两种牙刷头规格和两档清洁速度

- 标准牙刷头适合深层清洁，小型牙刷头适用于精确清洁
- 每日彻底清洁，按摩牙龈

个性化清洁

- Quadpacer® 30 秒时段计时器确保刷牙时间均匀
- Easy-start® 带给使用者更佳 Sonicare® 体验

卓越的清洁技术

- 流动洁力可深入作用到牙缝
- 去除牙菌斑并清洁难以触及的区域
- 经临床验证，安全且柔和
- 牙龈更健康

PHILIPS
sonicare
the sonic toothbrush

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

其它功能

- **特有专利声波技术**：流动洁力可深入作用到牙缝
- **Smartimer® 两分钟智能计时器**：牙医建议 2 分钟刷牙时间
- **两种具有角度的刷头规格**：适合深层清洁的标准牙刷头，用于精确清洁的迷你牙刷头
- **2 档速度**：选择对您最舒适的速度
- **Easy-Start® 刷牙动力增强装置**：刷牙动力在 14 次使用后将逐次提升
- **可编辑的 Quadpacer®**：30 秒间隔计时器可确保均匀清洁
- **豪华充电指示灯**：绿色指示灯可跟踪电池充电量，黄色指示灯提示何时需要重新充电
- **符合人体工程学的锥形牙刷柄**：防滑手柄，握持手感更佳

技术规格

- **操作时间（满到空）**：28, 刷牙
- **充电时间**：24, 小时 小时
- **充电电池**：镍铬电池
- **电压**：220-240, 伏
- **功耗**：3, 瓦 瓦
- **速度（顶部）**：每分钟震动多达 31,000 次

附件

- **HX7001**: Elite 单片装标准牙刷头
- **HX7002**: Elite 两片装标准牙刷头
- **HX7011**: Elite 单片装迷你牙刷头
- **HX7012**: Elite 两片装迷你牙刷头

重量和尺寸

- **彩盒尺寸**：17.2 x 9.5 x 23.5 范围
- **彩盒重量**：0.68 磅
- **小包装盒重量**：4.08 磅
- **小包装盒尺寸**：35.1 x 29.7 x 24.1 范围
- **小包装盒块数**：6 件

产品集锦

安全且柔和

以下情况可以放心使用 Sonicare 声波震动牙刷：
牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。

牙龈更健康

经临床验证，可缓解牙龈炎并帮助缩小牙周袋。



发行日期 2009-02-12

版本：2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com