




Philips Fidelio
a fület körülölelő, fejpántos
fejhallgató

Fidelio
fekete



L1

Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.

Az autentikus hangélmény érdekében a Fidelio L1 fejhallgató egyesíti magában a legkiválóbb hangzást és a tökéletes kényelmet. A fejhallgató megalkotásával szakértőink az eredetihez leginkább hű, természetes hangzás létrehozására törekedtek. Tökéletes kivitel a hosszantartó kényelmes viseletért.

Tisztaságra hangolva

- Nagy felbontású, optimálisan szellőző, neodímium meghajtók
- Mérnöki tervezésű alumínium kagylók a tökéletes akusztikához
- Akusztikusan félig nyitott hátsó architektúra a természetes hangzásért
- Gondosan tesztelt meghajtók a legkiegyenlítettebb hangzásért
- A tiszta hangzásért és a fül természetes felépítésének megfelelően a meghajtók döntve helyezkednek el
- Az igényes hallgatók elvárásaihoz hangolt frekvenciamenet
- Kivételes hangszigetelés és térhatású hangélmény

Minőségi kivitelezés

- Prémium minőségű anyagok: alumínium és finom bőr
- Oxigénmentes, szövetbevonatú kábel a kiváló minőségű jelhez

Kényelemre készítve

- Memóriahabos fülbetétek az ergonomikus illeszkedésért

PHILIPS
Fidelio

Fénypontok

Jól szellőző neodímium meghajtók



A neodímium meghajtók minden zene dinamikáját követik. A kialakítás egy központi nyílást tartalmaz, amely kiemeli a közepes és alacsony hangfrekvenciás tartományokat. Ezáltal olyan akusztikus energiát állít elő, amely megnövelt, de mégis szabályozott, mély- és kristálytisza középtartományt ad. A meghajtók könnyű lengőtekeresztet tartalmaznak, amely a zene tempójának megfelelően gyorsan reagál, és nagy felbontású hangot hoz létre.

Mérnöki tervezésű alumínium kagylók



Az alumínium kagylókra a nem kívánt rezgések és rezonanciák hatékony csökkentése miatt esett a választás. A kagylók egy mérnöki tervezésű műanyag rétegre vannak felszerelve, amely még stabilabbá teszi a fejhallgatót. Ennek eredményeként a lehető leghatékonyabban csillapítják a rezgést a pontos és éles hangzás érdekében.

Előredöntött meghajtó



A döntött kivitelű meghajtó követi a fülkagyló természetes felépítését, és közvetlenül a hallójáratba juttatja a hangot. Ez sokkal kevesebb hangszín-eltolódást okoz, amikor a hang visszaverődik a fülkagylóról. Így biztosított a valóságosabb hangtér és a nagyobb kényelem.

Hangolt frekvenciamenet


Akusztikai mérnökeink a Fidelio L1 tervezése során figyelembe vettek minden apró részletet, amely befolyásolhatja, hogy a hallgatóhoz hogyan jut el a hang: hogyan veri vissza a fül a hangot, és milyen rezonanciaválaszt ad. Igényes hallgatók bevonásával szintén alapos kutatást végeztünk azért, hogy megismerjük az általuk előnyben részesített valós, kiegyenlített hangzás karakterisztikáját. Ennek eredményeként ezek a fejhallgatókat úgy terveztük, hogy az eredetihez leginkább hasonló hangzást adják vissza, miközben a modern felvételi stílusokra vannak hangolva.

Memóriahabos párnák



A Fidelio L1 termékhez felhasznált minden anyag gondosan válogatáson esik keresztül a hosszabb zenehallgatási kényelem érdekében. A Deluxe memóriahabos fülpárnák ergonomikus illeszkedést biztosítanak. A hab nem csak tökéletesen illeszkedik a fülhöz, de szigetelő hatása révén megőrzi a legjobb mélyhangvisztaadást, és csökkenti a nem kívánt külső hangokat.

Hátul félig nyitott kialakítás



A hátul félig nyitott kialakítás ötvözi a nyitott hátsó rész kiegyenlített, kristálytisza hangzását a teljesen zárt hátsó résztől elvárt átütő basszus hangzással és zajszigeteléssel. A hátsó rész finoman szőtt, akusztikus rácsokba épített akusztikusan ellenálló anyagból áll a szabályozott zajszigetelés, a minimális veszteség és a csökkentett környezeti zaj érdekében.

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciamenet: 12 - 25 000 Hz
- Impedancia: 26 ohm
- Érzékenység: 105 dB
- Maximális bemeneti teljesítmény: 200 mW
- Torzítás: < 0,1% THD
- Hangszóró átmérője: 40 mm

Csatlakoztathatóság

- Kábelcsatlakozás: Oxigénmentes kábel (1,1 m)

Tartozékok

- Az Apple in-line távvezérlővel ellátott kábeléhez készült
- 3,5 mm-es audiokábel
- Tárolótáska
- Adaptercsatlakozó: 3,5 – 6,3 mm

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
19,5 x 25 x 10,2 cm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
7,7 x 9,8 x 4,0 hüvelyk
- Nettó tömeg: 0,364 kg
- Nettó tömeg: 0,802 lb
- Bruttó tömeg: 0,927 kg
- Bruttó tömeg: 2,044 lb
- Táratömeg: 0 563 kg
- Táratömeg: 1,241 lb
- EAN: 69 23410 71156 1
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
21,9 x 20,4 x 27 cm
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
8,6 x 8,0 x 10,6 hüvelyk
- Nettó tömeg: 0,728 kg
- Nettó tömeg: 1,605 lb
- Bruttó tömeg: 2,056 kg
- Bruttó tömeg: 4,533 lb
- Táratömeg: 1,328 kg
- Táratömeg: 2,928 lb
- GTIN: 1 69 23410 71156 8
- Fogyasztói csomagolások száma: 2

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone 3GS, iPhone 4

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod classic 120 GB, iPod classic 160 GB, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, 3. generációs iPod shuffle, 4. generációs iPod shuffle, 2. generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch

iPad kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPad, iPad 2

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
6,8 x 8,0 x 3,1 hüvelyk
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
17,2 x 20,2 x 8 cm
- Tömeg: 0,2716 kg
- Tömeg: 0,599 lb



Kiadás dátuma
2014-04-25

Verzió: 18.3.9

12 NC: 8670 000 81894
EAN: 69 23410 71156 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

