




Philips Fidelio
căști cu atașare pe ureche
cu bandă de susținere

Înaltă fidelitate, calitate premium. Oriunde mergeți.

Căștile Fidelio L1 combină cele mai înalte standarde de sunet și confort pentru o experiență audio autentică. Concepute în mod profesionist pentru un sunet natural cât mai fidel originalului cu puțință. Create rafinat pentru confort durabil.



L1

Reglat pentru claritate

- Drive boxe din neodim ventilate optim, de înaltă definiție
- Căști proiectate din aluminiu pentru precizie acustică
- Arhitectură acustică parte posterioară semideschisă pentru sunet natural
- Drive testate cu atenție pentru cel mai bun balans în sunet
- Boxe înclinate la unghiul natural al urechilor pentru claritate
- Răspuns în frecvență reglat pentru a discerne preferințele ascultătorilor
- Izolarea excelentă a zgomotului și experiență de audiție spațioasă

Finisat pentru calitate

- Materiale premium, inclusiv aluminiu și piele fină
- Cablu fără oxigen, căptușit, pentru un semnal de înaltă calitate

Creat pentru confort

- Difuzoare auriculare din burete cu memorie proiectate pentru o adaptare ergonomică

Echipat pentru comoditate

- Telecomandă iPhone, microfon, adaptor de 6,3 mm și husă

PHILIPS
Fidelio

Repere

Driveri din neodim ventilate




Driverii din neodim răspund la dinamica întregii dvs. muzici. Designul include un orificiu de ventilație în centru, care accentuează frecvențele medii și joase, producând energia acustică care oferă bas extins, dar controlat și o gamă medie transparentă. Driverii sunt de asemenea prevăzute cu o bobină de voce ușoară care oferă sistemului o reacție promptă care să corespundă ritmului muzicii dvs. și să asigure sunete de înaltă definiție.

Căști proiectate din aluminiu



Căștile din aluminiu selectate pentru rezistența acestora reduc vibrațiile și rezonanța nedorite. Acestea sunt montate pe un strat din material plastic ingineresc pentru a face căștile chiar și mai stabile. Drept rezultat, acestea atenuează vibrațiile cât mai eficient posibil pentru sunete precise, incisive.

Driver preînclinat



Un driver preînclinat care corespunde unghiului natural al urechilor direcționează sunetul direct în canalul urechii. Aceasta înseamnă mult mai puțină colorare care apare atunci când sunetul se reflectă în urechea externă, împreună cu o ambianță sonoră mai realistă și confort îmbunătățit.

Răspuns în frecvență reglat


Acusticienii noștri au proiectat Fidelio L1 pentru a ține cont de toate detaliile care afectează modul în care ascultătorii aud sunetele, precum modul în care urechea reflectă sunetele și rezonază drept răspuns. Ne-am bazat de asemenea pe cercetări extinse care filtrează ascultătorii pentru a descoperi caracteristicile de sunet adevărate, echilibrate pe care le preferă. Prin urmare aceste căști au fost proiectate pentru a reproduce cât mai fidel posibil față de original și acordate cu stilurile de înregistrare moderne.

Pernuțe din burete cu memorie



Fiecare material utilizat pentru Fidelio F1 a fost selectat cu grijă pentru confortul audiției mai îndelungate. Difuzoare auriculare Deluxe din burete cu memorie asigură o adaptare ergonomică. Nu numai că buretele se mulează perfect pe forma urechii dvs., ci și asigură o etanșare care păstrează cel mai bun răspuns bas și reduce sunetele exterioare nedorite.

Design posterior semideschis



Designul posterior semideschis combină sunetul echilibrat, transparent al unei părți posterioare deschise cu basul profund și izolarea zgomotelor preconizate pentru o parte posterioară complet închisă. Aceasta include material țesut fin, rezistent din punct de vedere acustic în grilele acustice pentru izolarea controlată a zgomotelor, scurgeri minime și zgomot ambiental redus.

Specificații

Sunet

- Răspuns în frecvență: 12 - 25 000 Hz
- Impedanță: 26 Ohm
- Sensibilitate: 105 dB
- Putere maximă de intrare: 200 mW
- Distorsiune: < 0,1% THD
- Diametru difuzor: 40 mm

Conectivitate

- Conexiune prin cablu: Cablu fără oxigen (1,1 m)

Accesorii

- Fabricat pentru telecomanda Apple in-line
- Cablu de ieșire audio, 3,5 mm
- Husă
- Mufă adaptor: 3,5 - 6,3 mm

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 19,5 x 25 x 10,2 cm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 7,7 x 9,8 x 4 inch
- Greutate netă: 0,364 kg
- Greutate netă: 0,802 lb
- Greutate brută: 0,927 kg
- Greutate brută: 2,044 lb
- Greutate proprie: 0,563 kg
- Greutate proprie: 1,242 lb
- EAN: 69 23410 71156 1
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 21,9 x 20,4 x 27 cm
- Cutie exterioară (L x L x Î): 8,6 x 8 x 10,6 inch
- Greutate netă: 0,728 kg
- Greutate netă: 1,605 lb
- Greutate brută: 2,056 kg
- Greutate brută: 4,533 lb
- Greutate proprie: 1,328 kg
- Greutate proprie: 2,928 lb
- GTIN: 1 69 23410 71156 8
- Număr de ambalaje: 2

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod clasic 120 GB, iPod clasic 160 GB, iPod nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod shuffle a 3-a generație, iPod shuffle a 4-a generație, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație

Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad, iPad 2

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,8 x 8,0 x 3,1 inch
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 17,2 x 20,2 x 8 cm
- Greutate: 0,2716 kg
- Greutate: 0,599 lb



Data apariției 2013-08-17

Versiune: 18.3.8

12 NC: 8670 000 81894
EAN: 69 23410 71156 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

