


# Projektory multimedialne Philips



Oferta 2004

**PHILIPS**



Duża przekątna obrazu, niezwykła szczegółowość



Nieograniczona wydajność



Maksymalna jasność

## Seria PXG30



### PXG30 Impact

- 3200 ANSI lumenów
- Rozdzielczość XGA
- Współczynnik kontrastu 800:1
- Bardzo cicha praca (31dB w trybie 'eco')
- Automatycznie regulowany zoom i focus

### PXG30

- 2500 ANSI lumenów
- Rozdzielczość XGA
- Współczynnik kontrastu 700:1
- Bardzo cichy (31dB w trybie 'eco')
- Automatycznie regulowany zoom i focus

## Seria cClear



### cClear Air Brilliance

- Bardzo wygodna transmisja bezprzewodowa
- 2600 ANSI lumenów
- Rozdzielczość XGA
- Bardzo cicha praca (30dB w trybie 'whisper')
- Projektacja dwóch niezależnych okien obrazu

### cClear XG1 Brilliance

- 2600 ANSI lumenów
- Rozdzielczość XGA
- Bardzo cicha praca (30dB w trybie 'whisper')
- Projektacja dwóch niezależnych okien obrazu
- SmartSave™ (automatyczne przechodzenie w stan czuwania - pozwala zwiększyć żywotność lampy)

### cClear SV1

- 2600 ANSI lumenów
- Rozdzielczość SVGA
- Bardzo cicha praca (30dB w trybie 'whisper')
- Projektacja dwóch niezależnych okien obrazu
- SmartSave™ (automatyczne przechodzenie w stan czuwania - pozwala zwiększyć żywotność lampy)

## Seria bSure2



### bSure XG2 Brilliance

- 2200 ANSI lumenów
- Rozdzielczość XGA
- Super cicha praca (29dB w trybie SmartDimmer)

### bSure SV2 Brilliance

- 2500 ANSI lumenów
- Rozdzielczość SVGA
- Super cicha praca (29dB w trybie SmartDimmer)

### bSure XG2

- 1500 ANSI lumenów
- Rozdzielczość XGA
- Super cicha praca (29dB)
- Żywotność lampy 3000 godzin

### bSure SV2

- 1500 ANSI lumenów
- Ultra cicha praca (27dB)
- Żywotność lampy 6000 godzin



**Ekonomiczny i wytrzymały**



**Dla ludzi w ruchu**



**Akcesoria do projektorów\***


## bClever



### bClever

- 1100 ANSI lumenów
- Super cicha praca przy maksymalnej jasności (29dB)
- Żywotność lampy 6000 godzin
- Wbudowany głośnik o mocy 6 W
- SmartSave™ (automatyczne przechodzenie w stan czuwania - pozwala zwiększyć żywotność lampy)

## Seria bCool



### bCool XGI

- 1700 ANSI lumenów
- Rozdzielczość XGA
- Współczynnik kontrastu 2000:1
- Kompaktowe i wyrafinowane wzornictwo

### bCool SVI

- 11400 ANSI lumenów
- Rozdzielczość SVGA
- Współczynnik kontrastu 2000:1
- SmartSave™ (automatyczne przechodzenie w stan czuwania - pozwala zwiększyć żywotność lampy)



**Zestaw do montażu na suficie**

**Lampy**



**Walizka**

\*dostępność zależna od modelu



## Oferta 2004 – przegląd specyfikacji technicznej projektorów

												
	PXG30 Impact	PXG30	cClear Air Brilliance	cClear XG1 Brilliance	cClear SV1	bSure XG2 Brilliance	bSure SV2 Brilliance	bSure XG2	bSure SV2	bClever	bCool XG1	bCool SV1
	LC1345	LC1341	LC4746	LC4745	LC4731	LC3146	LC3136	LC3142	LC3132	LC3631	LC5341	LC5331
Jasność (ANSI lumenów)	3200	2500	2600	2600	2600	2200	2500	1500	1500	1100	1700 (tryb 'normal')	1400 (tryb 'normal')
Rozdzielczość	XGA	XGA	XGA	XGA	SVGA	XGA	SVGA	XGA	SVGA	SVGA	XGA	SVGA
Kontrast	800:1	700:1	400:1	400:1	400:1	300:1	300:1	300:1	300:1	300:1	2000:1	2000:1
Lampa	250W UHP	250W UHP	200W UHP	200W UHP	200W UHP	200W	200W UHP	150W	132W UHP	150W UHP	180W	180W
Żywotność lampy	1000 godzin	1000 godzin	2000 godzin	2000 godzin	2000 godzin	2000 godzin	2000 godzin	3000 godzin	6000 godzin (tryb 'SmartDimmer')	6000 godzin (tryb 'SmartDimmer')	2000 godzin	2000 godzin
Szum wentylatora	31 dB	31 dB	30 dB (tryb 'Whisper')	30 dB (tryb 'Whisper')	30 dB (tryb 'Whisper')	29 dB (tryb 'SmartDimmer')	29 dB (tryb 'SmartDimmer')	29 dB	27 dB	29 dB	33 dB (tryb 'SmartDimmer')	32 dB (tryb 'SmartDimmer')
Video/S-Video/DVD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dane	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Audio	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-
Pilot zdalnego sterowania/ze wskaźnikiem laserowym	ProntoNEO	ProntoNEO	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X	X	X	X/X	X
Waga netto	7.9 kg	7.9 kg	4.1 kg	3.8 kg	3.8 kg	3.7 kg	3.7 kg	3.7 kg	3.7 kg	3.7 kg	1.6 kg	1.9 kg
Wymiary SxWxG	306 x 166 x 436 mm	306 x 166 x 436 mm	235 x 121 x 335 mm	235 x 108 x 335 mm	235 x 108 x 335 mm	235 x 108 x 335 mm	235 x 108 x 335 mm	235 x 108 x 335 mm	235 x 108 x 335 mm	334 x 106 x 271 mm	235 x 70 x 195 mm	258 x 81 x 204 mm

