

# Kompletný obraz



Multimediálne projektory Philips

**PHILIPS**



Veľký obraz so zmyslom pre detail




Neobmedzený výkon



Maximálna brilantnosť

## Modely PXG 30



### PXG30 Impact

- 3200 ANSI lumenov
- Rozlíšenie XGA
- Kontrastný pomer 800:1
- Supertichý (31dB v móde eco)
- Motorizovaný zoom, fókus a posun objektívu

### PXG30

- 2500 ANSI lumenov
- Rozlíšenie XGA
- Kontrastný pomer 700:1
- Supertichý (31dB v móde eco)
- Motorizovaný zoom, fókus a posun objektívu

## Modely cClear



### cClear Air Brilliance

- Vynikajúce bezdrôtové ovládanie
- 2600 ANSI lumenov
- Rozlíšenie XGA
- Supertichý (30dB v móde whisper)
- Projekcia dvoch okien


### cClear XG1 Brilliance

- 2600 ANSI lumenov
- Rozlíšenie XGA
- Supertichý (30dB v móde whisper)
- Projekcia dvoch okien
- Automatický pohotovostný režim SmartSave™ na zvýšenie efektívnosti používania lampy

### cClear SV1

- 2600 ANSI lumenov
- Rozlíšenie SVGA
- Supertichý (30dB v móde whisper)
- Projekcia dvoch okien
- Automatický pohotovostný režim SmartSave™ na zvýšenie efektívnosti používania lampy

## Modely bSure2



### bSure XG2 Brilliance

- 2200 ANSI lumenov
- Rozlíšenie XGA
- Supertichý (29dB v móde SmartDimmer)

### bSure SV2 Brilliance

- 2500 lm (ANSI)
- SVGA rozlíšenie
- Super tichý (29dB v režimu SmartDimmer)

### bSure XG2

- 1500 ANSI lumenov
- Rozlíšenie XGA
- Supertichý (29dB)
- Životnosť lampy 3000 hodín

### bSure SV2

- 1500 ANSI lumenov
- Ultratichý (27dB)
- Životnosť lampy 6000 hodín



Trvalo úsporný



Ukáž a choď



Príslušenstvo projektorov\*

## bClever



### bClever

- 1100 ANSI lumenov
- Supertichý (29dB) pri maximálnej svietivosti
- Životnosť lampy 6000 hodín
- Vstavaný 6 wattový reproduktor
- Automatický pohotovostný režim SmartSave™ na zvýšenie efektívnosti používania lampy

## Modely bCool



### bCool XGI

- 1700 ANSI lumenov
- Rozlíšenie XGA
- Kontrastný pomer 2000:1
- Kompaktný a sofistikovaný dizajn

### bCool SVI

- 1400 ANSI lumenov
- Rozlíšenie SVGA
- Kontrastný pomer 2000:1
- Automatický pohotovostný režim SmartSave™ na zvýšenie efektívnosti používania lampy



Konzola pre uchytenie na strop



Lampa



Prenosná taška

\*v závislosti na modeli projektoru





## Prehľad technických údajov – Kompletný obraz

												
	PXG30 Impact	PXG30	cClear Air Brilliance	cClear XG1 Brilliance	cClear SV1	bSure XG2 Brilliance	bSure SV2 Brilliance	bSure XG2	bSure SV2	bClever	bCool XG1	bCool SV1
	LC1345	LC1341	LC4746	LC4745	LC4731	LC3146	LC3136	LC3142	LC3132	LC3631	LC5341	LC5331
<b>Svietivosť (v ANSI lumenoch)</b>	3200	2500	2600	2600	2600	2200	2500	1500	1500	1100	1700 <small>(normálny mód)</small>	1400 <small>(normálny mód)</small>
<b>Rozlíšenie</b>	XGA	XGA	XGA	XGA	SVGA	XGA	SVGA	XGA	SVGA	SVGA	XGA	SVGA
<b>Kontrast</b>	800:1	700:1	400:1	400:1	400:1	300:1	300:1	300:1	300:1	300:1	2000:1	2000:1
<b>Lampa</b>	250W UHP	250W UHP	200W UHP	200W UHP	200W UHP	200W	200W UHP	150W	132W UHP	150W UHP	180W	180W
<b>Životnosť lampy</b>	1000 hodín	1000 hodín	2000 hodín	2000 hodín	2000 hodín	2000 hodín	2000 hodín	3000 hodín	6000 hodín <small>(Mód SmartDimmer)</small>	6000 hodín <small>(Mód SmartDimmer)</small>	2000 hodín	2000 hodín
<b>Hlučnosť ventilátora</b>	31 dB	31 dB	30 dB <small>(Mód Whisper)</small>	30 dB <small>(Mód Whisper)</small>	30 dB <small>(Mód Whisper)</small>	29 dB <small>(Mód SmartDimmer)</small>	29 dB <small>(Mód SmartDimmer)</small>	29 dB	27 dB	29 dB	33 dB <small>(Mód SmartDimmer)</small>	32 dB <small>(Mód SmartDimmer)</small>
<b>Video/S-Video/DVD</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Dáta</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Audio</b>	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-
<b>Diaľkové ovládanie/s laserovým ukazovadlom</b>	ProntoNEO	ProntoNEO	X / X	X/X	X/X	X /X	X / X	X	X	X	X /X	X
<b>Hmotnosť</b>	7.9 kg	7.9 kg	4.1 kg	3.8 kg	3.8 kg	3.7 kg	3.7 kg	3.7 kg	3.7 kg	3.7 kg	1.6 kg	1.9 kg
<b>Rozmery (ŠxVxH)</b>	306 x 166 x 436 mm	306 x 166 x 436 mm	235 x 121 x 335 mm	235 x 108 x 335 mm	235 x 108 x 335 mm	235 x 108 x 335 mm	235 x 108 x 335 mm	235 x 108 x 335 mm	235 x 108 x 335 mm	334 x 106 x 271 mm	235 x 70 x 195 mm	258 x 81 x 204 mm

