

Multimedia Projektor



# Extrem langlebig

**120 Watt UHP™ Lampe mit 6000 Stunden Lampenlebensdauer**



**1000 ANSI Lumen**



**Exzellente Bildwiedergabe (Kontrastverhältnis 325:1)**



**SVGA Auflösung**



**Kompakt (H: 102mm W: 328mm D: 226mm)**



**Elegantes Design, passt in jede Umgebung**



**Easy plug&play**



**Ultra Leise (32dB Philips Air System™)**



Optionales Zubehör



Let's make things better.



**PHILIPS**



## Technische Spezifikationen **cSmart**

|  |   |
|--|---|
| <b>LCD</b>                                 | 3 x 0,9" hochtemperatur Poly-Silikon aktiv Matrix LCD's   |
| <b>Auflösung</b>                           | SVGA (800 x 600)  |
| <b>Anzahl der Pixel</b>                    | 1.440.000   |
| <b>Helligkeit</b>                          | 1000 ANSI-Lumen   |
| <b>Kontrast</b>                            | 325:1   |
| <b>Lampe</b>                               | UHP™ kompakt 120 Watt, vom Benutzer austauschbar  |
| <b>Durchschnittliche Lampenlebensdauer</b> | 6000 Gebrauchsstunden   |
| <b>Linse</b>                               | F/2,0-2,2; f = 36,5-46,6mm<br>1,3x manueller Zoom, manueller Fokus<br>Projektionsentfernung 1,1 - 12m (Bilddiagonale 0,5 - 7,6m)  |
| <b>Eingangssignal-Kompatibilität</b>       |   |
| <b>Video</b>                               | NTSC 3.58, 4.43; PAL N, M, B/G; SECAM<br>S-Video/S-VHS (Y/C)<br>Komponenten-Videoeingang (RGB-Y,UUV,YPbPr)  |
| <b>Computer</b>                            | PC und MAC kompatibel, Autoscan von VGA bis SXGA<br>Horizontalfrequenz: 15 - 108kHz<br>Vertikalfrequenz: 50 - 120 Hz<br>Bandbreite: 140 MHz<br>Display Data Channel DDC 1/2B<br>Microsoft Windows 98/ME/2000 kompatibel   |
| <b>Plug and Play<br/>Kompatibilität</b>    |   |
| <b>Eingangsbuchsen</b>                     |   |
| <b>Video</b>                               | 1 x CVBS Video (Cinch)<br>1 x S-Video (Y/C DIN)<br>1 x Dateneingang (15pol D-sub)   |
| <b>Audio</b>                               |   |
| <b>Video</b>                               | 1 x Stereo Audio (3,5mm Stereo-Klinkenbuchse)   |
| <b>Daten</b>                               | 1 x Stereo Audio (3,5mm Stereo-Klinkenbuchse)   |
| <b>Maus</b>                                | 1 x USB Typ B   |
| <b>Ausgangsbuchsen</b>                     |   |
| <b>Daten</b>                               | 1 x Monitor-Ausgang (15pol D-sub)   |
| <b>Audio</b>                               | 1 x Stereo Audio (3,5mm Stereo-Klinkenbuchse)   |
| <b>Features</b>                            | SmartSet™ automatische Bildoptimierung<br>SmartSave™ Auto-Standby, zur Lampenschonung<br>Digitale Trapezkorrektur<br>Digitaler Zoom und digitales Standbild<br>Anschlußmöglichkeit eines Kontrollmonitors (Monitor-out)<br>32 dB leiser Betrieb durch Philips Air System<br>102 x 328 x 226mm (H x B x T)<br>3,6 kg   |
| <b>Abmessungen</b>                         |   |
| <b>Netto Gewicht</b>                       | 3,6 kg  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                   |   |
| <b>Betriebsspannung</b>                    | 100-240VAC / 50/60 Hz   |
| <b>Betrieb</b>                             | 180 Watt  |
| <b>Standby</b>                             | 5 Watt  |
| <b>Temperaturbereich</b>                   |   |
| <b>Betriebsumgebungstemperatur</b>         | +5°C bis 35°C   |
| <b>Lagerungstemperatur</b>                 | -25°C bis + 70°C  |
| <b>EMC Zertifizierung</b>                  | Class A   |
| <b>Im Lieferumfang enthalten</b>           | cSmart<br>Kompakt-Fernbedienung<br>Netz kabel<br>VGA-Kabel (2m)<br>Audio/Video kabel (2m)<br>S-Video kabel (2m)<br>Adapterkabel 3,5mm Klinkenstecker auf 2 x Cinch<br>Scart adapter von 3 x Cinch (1 x Video / 2 x Audio) auf Scart<br>Soft-Tragetasche<br>Linsenabdeckung<br>Benutzerhandbuch auf CD-ROM (UK, D, F, E, PT, NL, I)<br>Quick-Setup Karte (UK, D, F, E, PT, NL, I)<br>Deckenhalterung (LCA2210/00)<br>UHP™ 120W Ersatzlampe (LCA3115/00)<br>Laserpointer Fernbedienung (LCA4116/00)<br>Trackerball-Fernbedienung (LCA4117/00)<br>RS232 Mausempfänger (LCA 4119/00)<br>VGA-Kabel 15 Meter (LCA5300/00)<br>RCA / VGA Komponenten Videokabel (LCA5311/00)<br>Scart / RCA Komponenten-Videoadapter (LCA5312/00)<br>Composite-Video kabel 15 Meter (LCA 5313/00)<br>Maus-Verlängerungskabel 15 Meter (LCA5314/00)<br>LC 4433/17 USA Version<br>LC 4433/40 Rest of the World Version<br>LC 4433/45 UK Version |
| <b>Optionales Zubehör</b>                  |   |
| <b>Geräteausführungen</b>                  |   |



- SmartSet™ (Automatische Bildanpassung und Optimierung)
- SmartSave™ (Auto-Standby Schaltung zur Verlängerung der Lampenlebensdauer)
- 120 Watt UHP™ Lampe mit extrem langer Lebensdauer, für gleichmäßig ausgeleuchtete Bilder, leuchtende Farben und große Helligkeit über die gesamte Zeit.
- Erweiterte Kompatibilität für Video- und Datenwiedergabe
- Kensington Lock
- Deckenmontage möglich
- 3 Jahre Garantie

Jeder cSmart wird mit folgendem Standard-Zubehör ausgeliefert:

- Kompakt-Fernbedienung
- Netz kabel
- Audio/Video-Kabel; S-Video-Kabel
- Audio-Adapter – 3,5mm Klinkenstecker auf 2 x Cinchstecker
- Scart-Adapter (Scart auf 3 x Cinch)
- Soft-Tragetasche
- Linsenabdeckung
- Gedruckte Bedienungsanleitung
- Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- Quick Set-up Karte

| Bilddiagonale |       | Projektionsentfernung |       |           |       |
|---------------|-------|-----------------------|-------|-----------|-------|
|               |       | Tele Zoom             |       | Wide Zoom |       |
| Zoll          | Meter | Zoll                  | Meter | Zoll      | Meter |
| 40            | 1,0   | 79                    | 2,0   | 61        | 1,6   |
| 60            | 1,5   | 120                   | 3,0   | 92        | 2,3   |
| 70            | 1,8   | 140                   | 3,6   | 108       | 2,7   |
| 80            | 2,0   | 160                   | 4,1   | 123       | 3,1   |
| 100           | 2,5   | 201                   | 5,1   | 154       | 3,9   |
| 150           | 3,8   | 302                   | 7,7   | 232       | 5,9   |
| 200           | 5,1   | 403                   | 10,2  | 310       | 7,9   |
| 250           | 6,4   | 504                   | 12,8  | 388       | 9,8   |

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten!

August 2001

### Für weitere Informationen

Deutschland: [www.philips.de/pcp-partner](http://www.philips.de/pcp-partner) oder Info-Hotline 0800 - 180 20 89  
 Österreich: [www.philips.at](http://www.philips.at) oder Info-Hotline 0800 - 29 30 10  
 Europa: [www.pcestuff.philips.com](http://www.pcestuff.philips.com)

Let's make things better.



PHILIPS