

Incroyablement compact
Incroyablement
lumineux



DE NOUVELLES PUISSANCES AU
SERVICE DE LA PERFORMANCE

SMARTSET

COLOUR TRACKING

SMARTSAVE

PROJECTORMAX

YOURLOGO

HDTVREADY

serie cBright2+

PROJECTEURS MULTIMEDIA PHILIPS



Faisons toujours mieux.



PHILIPS



Spécifications techniques

XG2+ Impact



- 1800 lumens ANSI
- Résolution XGA

XG2+



- 1500 lumens ANSI
- Résolution XGA

SV2+



- 1800 lumens ANSI
- Résolution SVGA

Série cBright2+

Poids : 3,6 kg



USB (contrôle de la souris par la télécommande et transfert du son)



SmartSet (réglage automatique de la qualité d'image)



SmartSave (Arrêt automatique programmable pour améliorer l'utilisation de la lampe)



YourLogo (Paramétrage de l'écran de démarrage)



ProjectorMax

- Lampe UHP 200 W longue vie pour des images uniformes, des couleurs riches et lumineuses
- Philips Air System™ 37 dB pour un fonctionnement silencieux
- Dispositif de verrouillage Kensington
- Possibilité de montage au plafond
- 3 ans de garantie

Diagonale de l'image (m)	Distance de projection (m)	
	Zoom au maximum	Zoom au minimum
1,0	2,0	1,6
1,5	3,0	2,3
1,8	3,6	2,7
2,0	4,1	3,1
2,5	5,1	3,9
3,8	7,7	5,9
5,1	10,2	7,9
6,4	12,8	9,8

	XG2 Impact + LC4445	XG2 + LC4441	SV2 + LC4431
LCD	3 x 0,9" haute-température poly-silicon active matrix LCDs		
Système de micro lentilles	Oui	Non	Oui
Résolution	XGA (1024 x 768)		SVGA (800 x 600)
Nombre de pixels	2 359 296		1 440 000
Luminosité	1800 Lumens ANSI	1500 Lumens ANSI	1800 Lumens ANSI
Contraste	300:1	300:1	350:1
Lampe	Lampe UHP™ 200 W (2000 heures) remplaçable par l'utilisateur		
Objectif	F/1.8 - 2.2 ; f = 37 - 47 mm		
	zoom manuel 1,3 x ; mise au point manuelle		
	Distance de projection : 1,1 à 12 m (diagonale de l'image : 20 - 300")		
Signaux en entrée			
Vidéo	NTSC 3.58, 4.43 ; PAL N, M, B/G ; SECAM		
	S-vidéo/S-VHS (Y/C)		
	Entrée vidéo composante (RGB-Y, YCbCr, YPbPr)		
	HDTVReady entrée vidéo HDTV (480p, 720p, 1080i)		
Données	Compatible PC et MAC, Multibalayeage VGA-SXGA ; Identification automatique		
	Balayage horizontal :15 - 108 kHz maxi		
	Taux de rafraîchissement :50 - 120 Hz maxi		
	Bande passante : 140 mHz		
Plug and play	Display Data Channel DDC 1/2B		
Compatibilité	Microsoft Windows 98/ME/2000		
Connexions en entrée			
Vidéo	1 S-Vidéo (Y/C DIN); 1 CVBS Audio/Vidéo (3 RCA)		
Données	1 D-sub (15 broches)		
Computer	1x Data in (15p D-sub)		
Souris	1 connecteur USB type B (amont)		
Connexions en sortie			
Données	Sortie moniteur D-sub (15 broches)		
Audio	1 Stéréo Audio (jack stéréo 3,5 mm)		
Points forts	SmartSet™ pour l'optimisation automatique de l'image		
	SmartSave™ pour la mise en mode standby automatiquement		
	YouLogo™ pour afficher votre logo à l'allumage du produit		
	ProjectorMax™ pour le paramétrage à distance du projecteur		
	Sortie lumineuse constante de la lampe de projection		
	Correction de trapèze		
	Zoom dans l'image et gel d'image		
	Possibilité de brancher un moniteur de contrôle		
	Philips Air System™ 37 dB pour un fonctionnement silencieux		
	Couleur silver pour tous les produits		
Dimensions	102 x 328 x 226 mm (L x H x P)		
Poids	3,6 kg		
Alimentation			
Voltage	100 - 240V, 50/60 Hz		
En fonctionnement	250W		
En veille	5W		
Température			
Opérationnelle	+5 à +35 °C		
Stockage	-25 à +70 °C		
Classification EMC	Class A		
Accessoires fournis	cBright XG2+ Impact	cBright XG2+	cBright SV2
	Télécommande avec pointeur laser		
	Câble d'alimentation		
	Câble combiné VGA/USB (2 m)		
	Câble Audio/Vidéo (3 RCA, 2 m)		
	Câble S-vidéo (2 m)		
	Adaptateur audio (jack stéréo 3,5 mm en 2 RCA)		
	Adaptateur Péritel (Péritel vers RCA audio/vidéo)		
	Sacoche de transport		
	Cache objectif		
	Guide utilisateur en 7 langues sur CD-ROM (GB, DE, FR, ES, PT, NL, IT)		
	Carte d'installation rapide en 7 langues (GB, DE, FR, ES, PT, NL, IT)		
Accessoires en option	Adaptateur pour plafond (LCA2210/00)		
	Lampe de remplacement UHP™ 200 W (LCA3111/00)		
	Télécommande trackerball ergonomique (LCA4117/00)		
	Récepteur de souris RS232 (LCA4119/00)		
	Câble rallonge VGA 15 mètres (LCA5300/00)		
	Câble vidéo composante RCA/VGA (LCA5311/00)		
	Adaptateur péritel en composante RCA (LCA5312/00)		
	Câble vidéo en composite de 15 mètres (LCA53113/00)		

* : selon contraintes régionales. Données susceptibles de modification sans préavis.

www.ce.philips.com

Faisons toujours mieux.



PHILIPS

