

Multimedia Projektor Wirklich ein Lichtblick



XG2 Impact+

- 1800 XGA • 1800 ANSI Lumen
- XGA Auflösung

XG2+

- 1500 XGA • 1500 ANSI Lumen
- XGA Auflösung

SV2

- 1800 SVGA • 1800 ANSI Lumen
- SVGA Auflösung



cBright2+

Gewicht (3,6 kg; 7,9 lbs)



USB (hot plug&play Maussteuerung und USB audio)



SmartSet (Automatische Bildoptimierung und -justage)



SmartSave (Auto-standby zur Schonung der Lampe und Verlängerung der Lampenlebensdauer)



YourLogo™ (Beim Start kann ein benutzerdefiniertes Logo projiziert werden)



ProjectorMax™ Software (Zur Steuerung und Einstellung des Projektors)



Optionales Zubehör
Fernbedienung



Deckenhalterung



Ersatzlampe



Tragetasche



Mousereceiver

PHILIPS



Technische Spezifikationen cBright Serie

	XG2 Impact+ LC4445	XG2+ LC4441	SV2 LC4431																																																															
LCD	3 x 0,9" hochtemperatur Poly-Silikon aktiv Matrix LCD's																																																																	
Micro-Linsen Panel	ja																																																																	
Auflösung	XGA (1024 x 768)		SVGA (800 x 600)																																																															
Anzahl der Pixel	2.359.296		1.440.000																																																															
Helligkeit	1800 ANSI-Lumen	1500 ANSI-Lumen	1800 ANSI-Lumen																																																															
Kontrast	300:1	300:1	350:1																																																															
Lampe	UHP™ kompakt 200 Watt, vom Benutzer austauschbar																																																																	
Durchschnittliche Lampenlebensdauer	2000 Gebrauchsstunden																																																																	
Linse	F1.8-2.2; f = 37-47 mm																																																																	
	1,3x manueller Zoom, manueller Fokus																																																																	
	Projektionsentfernung 1,1-12 m (Bild diagonale 0,5-7,6 m)																																																																	
Eingangssignal-Kompatibilität																																																																		
Video	NTSC 3.58, 4.43; PAL N, M, B/G; SECAM S-Video/S-VHS (Y/C) Komponenten-Videoeingang (RGB-Y, YCbCr, YPbPr) HDTV Ready™, HDTV Videoeingang (480p/720p/1080i) PC und MAC kompatibel, Autoscan von VGA bis SXGA																																																																	
Computer	Horizontalfrequenz: 15-108 kHz Vertikalfrequenz: 50-120 Hz Bandbreite: 140 MHz Display Data Channel DDC 1/2B Microsoft Windows 98/ME/2000 kompatibel																																																																	
Plug and Play Kompatibilität																																																																		
Eingangsbuchsen																																																																		
Video	1 x CVBS Video (Cinch) 1 x S-Video (Y/C DIN) 1 x Dateneingang (15pol D-sub)																																																																	
Audio																																																																		
Video	1 x Stereo Audio (3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse)																																																																	
Daten	1 x Stereo Audio (3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse) 1 x Digital Audio (über USB) 1 x USB Typ B																																																																	
Maus																																																																		
Ausgangsbuchsen																																																																		
Daten	1 x Monitor-Ausgang (15pol D-sub)																																																																	
Audio	1 x Stereo Audio (3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse)																																																																	
Features	SmartSet™ (automatische Bildoptimierung und -justage) SmartSave™ Auto-Standby zur Lampenschonung Your Logo™ Ihr Firmenlogo als Startbildschirm ProjectorMax™ Steuerungs- und Einstellsoftware Digitale Trapezkorrektur Digitaler Zoom und digitales Standbild Anschlussmöglichkeit eines Kontrollmonitors (Monitor-out) 37 dB leiser Betrieb durch Philips Air System™ 102 x 328 x 226 mm (H x B x T) 3,6 kg																																																																	
Abmessungen																																																																		
Nettogewicht																																																																		
Leistungsaufnahme																																																																		
Betriebsspannung	100-240 VAC / 50/60 Hz																																																																	
Betrieb	250 Watt																																																																	
Standby	5 Watt																																																																	
Temperaturbereich																																																																		
Betriebsumgebungs-temperatur	+5°C bis +35°C																																																																	
Lagerungstemperatur	-25°C bis +70°C																																																																	
EMC Zertifizierung	Class A																																																																	
im Lieferumfang enthalten	<table border="1"> <thead> <tr> <th>XG2 Impact+</th> <th>XG2+</th> <th>SV2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laserpointer Fernbedienung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Netz kabel</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VGA-USB Kombikabel (2 m)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Audio/Video kabel (2 m)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S-Video kabel (2 m)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adapter 3,5 mm Klinkenstecker auf 2 x Cinch</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Soft-Tragetasche</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Linse abdeckung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Benutzerhandbuch auf CD-ROM (UK, D, F, E, PT, NL, I)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quick-Setup Karte (UK, D, F, E, PT, NL, I)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deckenhalterung (LCA2210/00)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UHP™ 200 W Ersatzlampe (LCA3111/00)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trackerball-Fernbedienung (LCA4117/00)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RS232 Mausempfänger (LCA4119/00)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VGA-Kabel 15 Meter (LCA5300/00)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RCA/VGA Komponenten Videokabel (LCA5311/00)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Scart/RCA Komponenten-Videoadapter (LCA5312/00)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composite-Videokabel 15 Meter (LCA5313/00)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maus-Verlängerungskabel 15 Meter (LCA5314/00)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LC4445/50 RoW</td> <td>LC4441/50 RoW</td> <td>LC4431/40 RoW</td> </tr> </tbody> </table>			XG2 Impact+	XG2+	SV2	Laserpointer Fernbedienung			Netz kabel			VGA-USB Kombikabel (2 m)			Audio/Video kabel (2 m)			S-Video kabel (2 m)			Adapter 3,5 mm Klinkenstecker auf 2 x Cinch			Soft-Tragetasche			Linse abdeckung			Benutzerhandbuch auf CD-ROM (UK, D, F, E, PT, NL, I)			Quick-Setup Karte (UK, D, F, E, PT, NL, I)			Deckenhalterung (LCA2210/00)			UHP™ 200 W Ersatzlampe (LCA3111/00)			Trackerball-Fernbedienung (LCA4117/00)			RS232 Mausempfänger (LCA4119/00)			VGA-Kabel 15 Meter (LCA5300/00)			RCA/VGA Komponenten Videokabel (LCA5311/00)			Scart/RCA Komponenten-Videoadapter (LCA5312/00)			Composite-Videokabel 15 Meter (LCA5313/00)			Maus-Verlängerungskabel 15 Meter (LCA5314/00)			LC4445/50 RoW	LC4441/50 RoW	LC4431/40 RoW
XG2 Impact+	XG2+	SV2																																																																
Laserpointer Fernbedienung																																																																		
Netz kabel																																																																		
VGA-USB Kombikabel (2 m)																																																																		
Audio/Video kabel (2 m)																																																																		
S-Video kabel (2 m)																																																																		
Adapter 3,5 mm Klinkenstecker auf 2 x Cinch																																																																		
Soft-Tragetasche																																																																		
Linse abdeckung																																																																		
Benutzerhandbuch auf CD-ROM (UK, D, F, E, PT, NL, I)																																																																		
Quick-Setup Karte (UK, D, F, E, PT, NL, I)																																																																		
Deckenhalterung (LCA2210/00)																																																																		
UHP™ 200 W Ersatzlampe (LCA3111/00)																																																																		
Trackerball-Fernbedienung (LCA4117/00)																																																																		
RS232 Mausempfänger (LCA4119/00)																																																																		
VGA-Kabel 15 Meter (LCA5300/00)																																																																		
RCA/VGA Komponenten Videokabel (LCA5311/00)																																																																		
Scart/RCA Komponenten-Videoadapter (LCA5312/00)																																																																		
Composite-Videokabel 15 Meter (LCA5313/00)																																																																		
Maus-Verlängerungskabel 15 Meter (LCA5314/00)																																																																		
LC4445/50 RoW	LC4441/50 RoW	LC4431/40 RoW																																																																

- 200 Watt langlebige UHP™ Lampe für gleichmäßig ausgeleuchtete Bilder, leuchtende Farben und große Helligkeit über die gesamte Zeit
- Erweiterte Kompatibilität für Video- und Datenwiedergabe
- 37 dB Philips Air Systems™ für leisen Betrieb
- Kensington Lock
- Deckenmontagefähig
- 3 Jahre Garantie
- SmartSet™ (automatische Bildoptimierung und -justage)
- SmartSave™ (Auto-Standby Schaltung zur Verlängerung der Lampenlebensdauer)



Bild diagonale		Projektionsentfernung			
		Tele Zoom		Wide Zoom	
Zoll	Meter	Zoll	Meter	Zoll	Meter
40	1,0	79	2,0	61	1,6
60	1,5	120	3,0	92	2,3
70	1,8	140	3,6	108	2,7
80	2,0	160	4,1	123	3,1
100	2,5	201	5,1	154	3,9
150	3,8	302	7,7	232	5,9
200	5,1	403	10,2	310	7,9
250	6,4	504	12,8	388	9,8

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Erscheinungsdatum: Juni 2002

Für weitere Informationen

Deutschland: www.philips.de oder Info-Hotline 0800 - 180 20 89
Österreich: www.philips.at oder Info-Hotline 0800 - 29 30 10
Schweiz: www.ce.philips.com oder Info-Hotline 0223 - 10 21 16
Europa: www.pcstuff.philips.com

