

Projektor Philips - DLP™



# Projektor Pessoal

- Leve e Compacto – 1,5 Kg
- 1000 ANSI Lumens
- Excelente Performance de Vídeo (Contraste 650:1)
- Medidas 230 x 48 x 177 mm (L x A x P)
- Design Ultra Compacto
- Plug & Play – Fácil uso e instalação
- Tecnologia Digital - DLP™



TheStraitsTimes



Let's make things better.



PHILIPS



# Projektor Philips - DLP™



**UGO**  
X - lite

**UGO**  
S - lite



1000 ANSI Lumens

1000 ANSI Lumens



Resolução XGA  
(1024 x 768)

Resolução SVGA  
(800 x 600)

**UGO**  
Series



Tecnologia Digital - DLP™



Ultra Compacto  
230 x 48 x 177 mm (L x A x P)



Super Level: 1,5 Kg



Excelente Performance de Vídeo  
(Contraste 650:1)

- Lâmpada de 130W UHP™
- Zoom Manual (x1.2), Zoom Digital (x10),
- Congelamento Digital de Imagem
- Correção Digital de Keystone
- Compatível com Vídeo e Computador (PC e MAC)
- Sistema Anti-furto - Kensington
- Multivoltage
- Ideal para reuniões entre 2 e 20 pessoas
- 3 anos de Garantia

## Acessórios

- Controle Remoto
- 2 pilhas AAA
- 2 Cabos de Força (Europeu e Americano)
- Cabo VGA
- Cabo de Áudio PC
- Cabo para Mouse PS/2 USB – 1m
- Cabos de Áudio e Vídeo (RCA)
- Cabo S-Vídeo
- Bolsa para transporte
- Manual do Usuário em 7 idiomas: CD ROM
- Guia Rápido

## Acessórios Opcionais

- Lâmpada 130W UHP (LCA3119/00)

## Especificações Técnicas

UGO Series Impact	X-lite	S-lite
	LC5241	LC5231
<b>DMD™</b>	1x0,67" DMD™	
Resolução	XGA (1024 x 768)	SVGA (800x600)
<b>Brilho</b>	1000 ANSI lumens	
<b>Contraste</b>	650:1	
<b>Lâmpada</b>	130W UHP™	
Tempo de Vida	1000 horas*	
<b>Lentes</b>	F=2.4-2.6; f=28-33 mm	
	Foco Manual, Zoom Manual (x1.2)	
	Distância de Projeção 1,2 – 9,4m;	
	(25" a 200" de imagem diagonal)	
Compatibilidade		
Vídeo	NTSC 3.85, 4.43; PAL M, N, SECAM nos formatos 4:3 e 16:9	
Computador	Compatível com PC e MAC, MultiScan VGA-SXGA	
	Campo de Varredura Horizontal: 15 – 91 kHz	
	Campo de Varredura Vertical : 50 – 85 Hz	
<b>Conexões (Entradas)</b>		
Vídeo	1 x CVBS Vídeo (RCA)	
	1 x S-VHS (Y/C Din)	
	1 x Estereo (2xRCA)	
	YCbCr (15 pin)	
Computador	RGB Analógico (15 pin)	
	PC Estéreo Áudio (M3,5)	
	Mouse Serial (9pin Mini Din)	
	USB Port/PS/2	
Cabo de Força	3 Pinos	
Features	Tecnologia Digital DLP™	
	Correção Digital de Keystone	
	Zoom Digital (x10) e Congelamento Digital	
Dimensões	230 x 48 x 177 mm (L x A x P)	
Peso Líquido	1,5Kg	
Consumo		
Voltagem	110 – 240V, 50/60 Hz	
Operação	180 W	
Stand-by	8 W	

\*Tempo Médio

PRODUTO IMPORTADO

**Importante:** As informações deste material são resumidas e sujeitas a alterações sem aviso prévio. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.

Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Let's make things better.



**PHILIPS**