

Philips Multimedia Projectors

# Leicht und brillant unterwegs



## UGO x-lite Impact

- 1000 ANSI Lumen
- XGA Auflösung



## UGO s-lite Impact

- 1000 ANSI Lumen
- SVGA Auflösung



- Ultraleichter und ultraportabler Projektor – 1,5 kg
- Easy Plug & Play – Kompatibilität für Daten- und Video-Signale
- Digitale Bildverbesserungsoptionen
- Beste Ergebnisse bei Meetingräumen für 2–20 Personen



Let's make things better.



**PHILIPS**



Leicht und brillant  
unterwegs



## Technische Spezifikationen

**UGO Impact**  
X-lite

**UGO Impact**  
S-lite

1000

1000 ANSI lumen

1000 ANSI lumen

XGA  
SVGA

XGA Auflösung

SVGA Auflösung

**UGO Impact**  
Series

< 2 dm<sup>3</sup>

Kompaktes Design - < 2 dm<sup>3</sup>

1,5 kg

Ultra Leichtgewicht, nur 1,5 kg

Easy Plug & Play

Easy Plug & Play

Erweiterte digitale Bildfunktionen

Erweiterte digitale Bildfunktionen

- Abmessungen: 48 x 230 x 177 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
- Nettogewicht 1,5 kg
- Erweiterte Kompatibilität für Daten und Videowiedergabe; kompatibel mit nahezu allen gängigen Notebooks
- Hoher Kontrast von 650:1 (Voll An/Aus)
- Manueller Zoom (x 1,2), digitaler Zoom (x 10), digit. Standbild und Trapezkorrektur
- Automatische Spannungseinstellung zum weltweiten Einsatz
- Robustes, langlebiges Design
- Für Meetings mit 2–20 Teilnehmern
- Kensington lock

- **First Choice\* Support**
- **Kostenloser technischer Support**

	S-Lite Impact LC5231	X-Lite Impact LC5241
<b>DMD™</b>	1x 0,67" DMD™	
<b>Auflösung</b>	800 x 600	1024 x 768
<b>Anzahl der Pixel</b>	480.000	786.432
<b>Helligkeit</b>	1000 ANSI Lumen	
<b>Kontrast</b>	650:1 (Voll An/Aus)	
<b>Lampe</b>	Neuartige 130 Watt Short arc Lampe, vom Benutzer austauschbar	
	Durchschnittliche Lebensdauer: 1000 Gebrauchsstunden	
<b>Linse</b>	F=2.4-2.6 ; f= 28-33 mm	
	1,2 x manueller Zoom, manueller Fokus	
	Projektionsentfernung 1,2-9,4 m (Bilddiagonale 0,63-5,0 m)	
<b>Digitale Features</b>	Digitaler Zoom (x10), digitale Bildeinfrierung, digitale Trapezkorrektur	
<b>Eingangssignal-Kom.</b>		
Video	NTSC 3.58, 4.43; PAL-N, M / SECAM in 4:3 und 16:9 Format	
Daten	Autoscan VGA, SVGA, XGA, SXGA mit erweiterter Scaling Technologie (Automatische Bildeinstellung); Horizontalfrequenz: 15-91 kHz; Vertikalfrequenz: 50-85 Hz	
<b>Netzspannung</b>	110 - 120 V / 220 - 240 V (Full range); 50/60 Hz; Leistungsaufnahme: 180 W	
<b>Eingangsbuchsen</b>		
Video	1xS-Video (Y/C DIN), 1xCVBS Video (Cinch)/Stereo Audio 2 x Cinch, YCbCr (15 pol D-Sub)	
Daten	Analog RGB (15 pol D-Sub) / PC-Stereo Audio (3,5 mm Klinkenbuchse)	
	Serieller Mausanschluss (9 pol Mini DIN); USB Typ B / PS/2 Anschluss	
<b>Netz</b>	Netzeingangsbuchse, 3 polig	
<b>Features</b>	48 mm ultraflaches Gehäusedesign	
	650 : 1 Kontrastverhältnis	
	Erweiterte Eingangssignalaufbereitung für Datensignale	
	VGA - SXGA Auflösungen in Vollbildarstellung	
	Plug & Play Kompatibilität (DCC 1 / 2b)	
<b>Abmessungen</b>	48 x 230 x 177 mm (H x B x T)	
Netto Gewicht	1,5 kg	
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	UGO LC 5231 / UGO LC 5241	
	Fernbedienung + 2 x AAA Batterien	
	Netzkabel 1,8 m; (2 x: 1 x Europa; 1 x USA)	
	VGA Kabel (1 m)	
	PC Audiokabel	
	Maus Kabelset: PS/2 (1 m); USB (1 m)	
	AV-Cinchkabel (1 m) 1 x Video (gelb), 2 x Stereo Audio	
	S-Video Anschlusskabel (1 m)	
	Soft Tragetasche	
	Bedienungsanleitung in 7 Sprachen auf CD-Rom · Schnellinstallationsanleitung	
<b>Geräteausführungen</b>	LC 5231/00 (Globale Ausführung mit nativ SVGA)	
	LC 5241/00 (Globale Ausführung mit nativ XGA)	
<b>Optionales Zubehör</b>	Neuartige 130 Watt short arc Lampe (LCA 3119)	

**DLP™**  
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

Digital Light Processing, DLP, Digital Micromirror Device and DMD are all trademarks of Texas Instruments Inc.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten  
Erscheinungsdatum: April 2002

### Für weitere Informationen

Deutschland: [www.philips.de/lpcp-partner](http://www.philips.de/lpcp-partner) oder Info-Hotline 0800 – 180 20 89  
Österreich: [www.philips.at](http://www.philips.at) oder Info-Hotline 0800 – 29 30 10  
Europa: [www.pcestuff.philips.com](http://www.pcestuff.philips.com)

Sky Magazine  
BEST BYTÉ

PC  
ACTUAL  
EQUIPMENT

Reviewer  
choice

The Straits Times

WINNER  
OF THE  
BEST  
PROJECTOR  
AWARD

3 YEARS  
WARRANTY

FIRST  
CHOICE

Let's make things better.



**PHILIPS**