

Home Entertainment Projektor

*Larger than life!!*



**120 Watt UHP™ Lampe mit 6000 Stunden Lampenlebensdauer**



**1000 ANSI Lumen**



**Exzellente Videowiedergabe (Kontrastverhältnis 350:1)**



**SVGA Auflösung**



**Kompakt (H: 102mm W: 328mm D: 226mm)**



**Elegantes Design, passt in jede Umgebung**



**Easy plug&play**



**Ultra Leise (32dB Philips Air System™)**



*Let's make things better.*



**PHILIPS**



## Technische Spezifikationen

# Monroe

<b>LCD</b>	3 x 0,9" hochtemperatur Poly-Silikon aktiv Matric LCD's
<b>Auflösung</b>	SVGA (800 x 600)
<b>Anzahl der Pixel</b>	1.440.000
<b>Helligkeit</b>	1000 ANSI-Lumen
<b>Kontrast</b>	350:1
<b>Lampe</b>	UHP™ kompakt 120 Watt, vom Benutzer austauschbar
<b>Durchschnittliche Lampenlebensdauer</b>	6000 Gebrauchsstunden
<b>Linse</b>	f/2.0-2.2; f = 36,5-46,6mm
	1,3x manueller Zoom, manueller Fokus
	Projektionsentfernung 1,1 - 12m (Bild diagonale 0,5 - 7,6m)
<b>Eingangssignal-Kompatibilität</b>	
<b>Video</b>	NTSC 3.58, 4.43; PAL N, M, B/G; SECAM S-Video/S-VHS (Y/C)
<b>Computer</b>	Komponenten-Videoeingang (RGB-Y,UUV,YPbPr) HDTVReady™-HDTV Videoeingang (480p, 720p, 1080i) PC und MAC kompatibel, Autoscan von VGA bis SXGA Horizontalfrequenz: 15 - 108kHz Vertikalfrequenz: 50 - 120 Hz Bandbreite: 140 MHz
<b>Plug and Play</b>	Display Data Channel DDC 1/2B
<b>Kompatibilität</b>	Microsoft Windows 98/ME/2000 kompatibel
<b>Eingangsbuchsen</b>	
<b>Video</b>	1 x CVBS Video (Cinch) 1 x S-Video (Y/C DIN) 1 x Dateneingang (15Pol D-sub)
<b>Audio</b>	
<b>Video</b>	1 x Stereo Audio (3,5mm Stereo-Klinkenbuchse)
<b>Daten</b>	1 x Stereo Audio (3,5mm Stereo-Klinkenbuchse)
<b>Ausgangsbuchsen</b>	
<b>Audio</b>	1 x Stereo Audio (3,5mm Stereo-Klinkenbuchse)
<b>Features</b>	SmartSet™ automatische Bildoptimierung SmartSave™ Auto-Standby, zur Lampenschonung Digitale Trapezkorrektur Digitaler Zoom und digitales Standbild 32 dB leiser Betrieb durch Philips Air System 102 x 328 x 226mm (H x B x T) 3,6 kg
<b>Abmessungen</b>	
<b>Netto Gewicht</b>	
<b>Leistungsaufnahme</b>	
<b>Betriebsspannung</b>	100-240VAC / 50/60 Hz
<b>Betrieb</b>	180 Watt
<b>Standby</b>	5 Watt
<b>Temperaturbereich</b>	
<b>Betriebsumgebungstemperatur</b>	+5°C bis 35°C
<b>Lagerungstemperatur</b>	-25°C bis + 70°C
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	Monroe Kompakt-Fernbedienung Netzkabel VGA-Kabel (2m) Audio/Video-Kabel (2m) S-Video-Kabel (2m) Adapterkabel 3,5mm Klinkenstecker auf 2 x Cinch Scartadapter von 3 x Cinch (1 x Video / 2 x Audio) auf Scart Soft-Tragetasche Linsenabdeckung Benutzerhandbuch auf CD-ROM (UK, D, F, E, PT, NL, I) Quick-Setup Karte (UK, D, F, E, PT, NL, I) Deckenhalterung (LCA2210/00) UHP™ 120W Ersatzlampe (LCA3115/00) Trackerball-Fernbedienung (LCA4117/00) RS232 Mausempfänger (LCA 4119/00) VGA-Kabel 15 Meter (LCA5300/00) RCA / VGA Komponenten Videokabel (LCA5311/00) Scart / RCA Komponenten-Videoadapter (LCA5312/00) Composite-Videokabel 15 Meter (LCA 5313/00)
<b>Optionales Zubehör</b>	LC6131/40 EU Version LC 6131/45 UK Version
<b>Geräteausführungen</b>	

- SmartSet™ (Automatische Bildanpassung und Optimierung)
- SmartSave™ (Auto-Standby Schaltung zur Verlängerung der Lampenlebensdauer)
- 120 Watt UHP™ Lampe mit extrem langer Lebensdauer, für gleichmäßig ausgeleuchtete Bilder, leuchtende Farben und große Helligkeit über die gesamte Zeit.
- Erweiterte Kompatibilität für Video- und Datenwiedergabe
- Kensington Lock
- Deckenmontage möglich
- 3 Jahre Garantie

Jeder Monroe wird mit folgendem Standard-Zubehör ausgeliefert:

- Kompakt-Fernbedienung
- Netzkabel
- Audio/Video-Kabel; S-Video-Kabel
- Audio-Adapter – 3,5mm Klinkenstecker auf 2 x Cinchstecker
- Scart-Adapter (Scart auf 3 x Cinch)
- Soft-Tragetasche
- Linsenabdeckung
- Gedruckte Bedienungsanleitung
- Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- Quick Set-up Karte

Bild diagonale		Projektionsentfernung			
		Tele Zoom		Wide Zoom	
Zoll	Meter	Zoll	Meter	Zoll	Meter
40	1,0	79	2,0	61	1,6
60	1,5	120	3,0	92	2,3
70	1,8	140	3,6	108	2,7
80	2,0	160	4,1	123	3,1
100	2,5	201	5,1	154	3,9
150	3,8	302	7,7	232	5,9
200	5,1	403	10,2	310	7,9
250	6,4	504	12,8	388	9,8

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten!

August 2001

### Für weitere Informationen

Deutschland: [www.philips.de/pcp-partner](http://www.philips.de/pcp-partner) oder Info-Hotline 0800 - 180 20 89

Österreich: [www.philips.at](http://www.philips.at) oder Info-Hotline 0800 - 29 30 10

Europa: [www.pcestuff.philips.com](http://www.pcestuff.philips.com)

Let's make things better.



PHILIPS