

Vidéoprojecteur Home Cinéma

*Voir la vie en grand !!*

- 1000 Lumens Ansi.
- Résolution SVGA.
- Excellente performance vidéo.
- Ultra silencieux (32 dB Philips Air System).
- Design et compact.
- Facilité d'utilisation (plug and play).



*Faisons toujours mieux.*



**PHILIPS**



## Spécifications techniques



### Monroe

1000 Lumens Ansi



Résolution SVGA



Excellente performance vidéo  
(taux de contraste 350 :1)



Compacité

(H :102 mm L : 328 mm P : 226 mm)



Nouveau design



Facilité d'utilisation (plug and play)



Ultra silencieux (32 dB Philips Air System)

- SmartSet (réglage automatique de la résolution et de la qualité d'image)
- Smart Save (Mise en veille automatique pour optimiser l'utilisation la lampe)
- Lampe de 120W UHP pour une image uniforme, des couleurs vives et lumineuses
- Compatibilité avancé pour la vidéo et les données
- Dispositif de verrouillage Kensington
- Possibilité de montage au plafond
- Garantie 3 ans

### Accessoires fournis d'origine

- Télécommande compact
- Câble d'alimentation
- Câble audio/vidéo, câble S-vidéo
- Adaptateur Audio (mini jack 3.5mm en 2 x RCA)
- Adaptateur péritel (péritel en RCA audio/vidéo)
- Sacoche de transport souple
- Cache optique
- Guide d'utilisation sur papier et CD-ROM
- Carte d'installation rapide

Pour des accessoires optionnels contacter votre revendeur.  
Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.

[www.pcstuff.philips.com/projectors](http://www.pcstuff.philips.com/projectors)

	Monroe
<b>LCD</b>	LC6131
Résolution	3 x 0.9" high-temperature poly-silicon active matrix LCDs
Nombre de pixels	SVGA (800x600)
<b>Luminosité</b>	1000 ANSI lumens
<b>Contraste</b>	350:1
<b>Lampe</b>	Lampe UHP 120 W ; remplaçable par l'utilisateur
Durée de vie moyenne	6000 heures d'utilisation
<b>Optique</b>	F/2.0 - 2.2 ; f = 36.5 - 46.6 mm
	1.3 x Zoom manuel ; Focus manuel
<b>Distance de projection</b>	1.1 -12 m (diagonale de l'image : 20" à 300")
<b>Signaux en entrées</b>	
Vidéo	NTSC 35.58, 4.43 ; PAL N, M, B/G ; SECAM
	S-vidéo / S-VHS / (Y/C)
	Entrée vidéo en composante (RGB-Y,UUV,YpbPr)
	Entrée vidéo HDTV (480p, 720p, 1080i)
<b>Données</b>	
	Compatible PC et Mac, Multi scan VGA-SXGA
	Balayage horizontal : 15 -108 kHz
	Taux de rafraichissement vertical : 50 - 120 Hz
	Bande passante : 140 Mhz
<b>Connexions en entrées</b>	
Vidéo	1 x CVBS Vidéo (RCA)
	1 x S-Vidéo (Y/C DIN)
Ordinateur	1 x Data in (15p D-sub / YUV)
<b>Audio</b>	
Vidéo	1 x Stéréo Audio (3.5 mm jack stéréo)
Data	1 x Stéréo Audio (3.5 mm jack stéréo)
<b>Connexions en sortie</b>	
Audio	1 x Stéréo Audio (3.5 mm jack stéréo)
<b>Spécifications</b>	
	SmartSet pour une optimisation de l'image
	SmartSave pour une mise en veille automatique
	Correction de trapeze numérique
	Zoom et gel de l'image numérique
	32 dB en fonctionnement (Philips Air System)
<b>Dimensions</b>	
Poids	102 x 328 x 226 mm (L x H x P)
	3.6 kg
<b>Consommation</b>	
Voltage	100 - 240 V, 50/60 Hz
En fonctionnement	180 W
En veille	5 W
<b>Température</b>	
Opérationnelle	+5 à +35 °C
Stockage	-25 à +70 °C
<b>Accessoires Fournis</b>	
	Télécommande infrarouge compact
	Câble d'alimentation
	Câble VGA (2m)
	Câble audio/vidéo (2m)
	Câble S-vidéo (2m)
	Adaptateur sortie audio (3.5mm jack en 2 x RCA)
	Adaptateur péritel/RCA
	Sacoche souple de transport
	Cache optique
	Manuel d'utilisation et d'installation sur CD-ROM et papier
	Carte d'installation rapide
<b>Accessoires optionnels</b>	
	Support Plafond (LCA2210)
	Lampe de remplacement UHP 120 W (LCA3115)
	Télécommande ergonomique (LCA4117)
	Récepteur infrarouge RS232 (LCA4119)
	Extension de câble VGA 15 mètres (LCA5300)
	Câble en composante vidéo RCA/VGA (LCA5311)
	Adaptateur Péritel/RCA en composante vidéo (LCA5312)
	Extension de câble en CVBS , 15 mètres (LCA5313)
<b>Versions</b>	
	LC6131/40 EU version
	LC6131/45 UK version

Diagonale de l'image	Distance de projection	
	Zoom maximum	Zoom minimum
mètres	mètres	mètres
1,0	2,0	1,6
1,5	3,0	2,3
1,8	3,6	2,7
2,0	4,1	3,1
2,5	5,1	3,9
3,8	7,7	5,9
5,1	10,2	7,9
6,4	12,8	9,8

