

Projektor Philips - LCD

Projektor para Home Cinema

- Widescreen - Formato de Cinema (16:9)
- Lâmpada de 6000 Horas
- Ultra Silencioso (29dB Philips Air System™)
- Contraste 400:1 - Excelente Performance de Vídeo
- Progressive Scan
- Home Design



DIGITAL CINEMA



PROGRESSIVE SCAN



Let's make things better.



PHILIPS



Projektor Philips - LCD



Acessórios

- Controle Remoto Compacto
- Cabo de Força
- Cabo VGA
- Cabo de Áudio e Vídeo
- Cabo S-VHS
- Adaptador SCART (SCART para RCA Áudio e Vídeo)
- Protetor de Lentes
- Manual do Usuário Impresso e em CD-ROM
- Cartão de Ajustes Rápidos
- Garantia

Acessórios Opcionais

- Lâmpada 132W UHP™ (LCA3116/00)
- Mala para Transporte (LCA1120/00)
- Suporte de Teto (LCA2211/00)




Imagem Diagonal		Distância da Projeção			
		Tela Zoom		Tela Wide	
poleg.	metro	poleg.	metro	poleg.	metro
40	1,0	75	1,9	62	1,6
60	1,5	114	2,9	93	2,4
70	1,8	133	3,4	108	2,7
80	2,0	153	3,9	123	3,1
100	2,5	191	4,8	155	3,9
150	3,8	286	7,3	233	5,9
200	5,1	381	9,7	310	7,9
250	6,4	477	12,1	388	9,8

PRODUTO IMPORTADO

Importante: as informações deste material são resumidas e sujeitas a alterações sem aviso prévio. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda. Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Especificações Técnicas

Garbo	
LCD	LC6231
Resolução	16:9 real SDTV 3x0,65" poly-silicon LCD Matriz Ativa
Brilho	858 x 484 pixels
Contraste	800 ANSI Lumens
Lâmpada	400:1
Tempo de Vida	132W UHP™
Nível de Ruído	6000 horas*
	29dB
Lentes	F/1,8 - 2,2 ; f=28,4 - 34 mm 1,2 x Zoom Manual; Foco Manual Distância de Projeção 1,1 - 10m (27,5" - 250" de imagem diagonal)
Sinais de entrada	
Video	NTSC 3.58, 4.,43 ; PAL B,G,D,H,I,N,M ; SECAM S-Video / S-VHS (Y/C)
Computador	Entrada Video Componente RGB-Y,CbCr,YPbPr (480p, 720p, 1080i) Compatível com PC e MAC, Multi Scan VGA-SXGA Frequência Horizontal: 15 - 108 kHz Frequência Vertical: 50 - 120 Hz Largura de Banda: 140 MHz
Plug & Play	Compatível com Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP
Conexões (Entradas)	
Video	1 Video Componente e Progressive Scan: R/Pr/Cr,G/Yb/Pb/Cb (3 x RCA) 2 1 x S-Video (Y/C DIN) 3 1 x CVBS Video (RCA)
Computador	4 1 x Data in (15p D-sub)
Áudio	5 Áudio E-D (2x RCA)
Video	6 1 x estéreo (Conector estéreo 3,5 mm)
Data	7 PS/2 (Mini Din)
Mouse	8 USB (tipo A)
Features	SmartSet™ - otimização da qualidade de imagem SmartSave™ - Auto Stand-by para prolongar o tempo de vida da lâmpada Colour Tracking Correção Digital de Keystone Congelamento e Zoom Digital Fit Screen Potência de Áudio: 6 W RMS
Características	
Dimensões	335 x 108 x 235 mm (L x A x P)
Peso Líquido	3,7 kg
Voltagem	100 - 240V, 50/60 Hz
Consumo	
Operação	170 W
Stand-by	5 W
Temperatura	
Operacional	+5 para +35 °C
Armazenamento	-25 para +70 °C

* Tempo Médio



Let's make things better.



PHILIPS