

Heimkino Projektor



Larger than life!!



Echte 16:9 Auflösung



Ultra-leise (27 dB) dank Philips Air System™



132 W UHP™ Lampe mit 6000 Stunden Lampenlebensdauer



1000 ANSI-Lumen



Brillante Bildqualität (400:1 Kontrastverhältnis)



Einfache Handbarkeit



Äußerst benutzerfreundlich



Abgestimmt für den Heimkinobereich



2 Jahre Garantie




Optionales
Zubehör



PHILIPS

Garbo

Technische Spezifikationen



For optional* accessories please contact your dealer.

Garbo (LC6231)	
Technische Daten	
LCD	16:9 SDTV 3 x 0.65" Hochtemperatur Poly-Silikon Aktiv Matrix LCD's
Auflösung	858 x 484
Helligkeit	1000 ANSI-Lumen
Lampe	132 Watt UHP™ Lampe
Kontrast	400:1
Lampenlebensdauer	6000 Stunden durchschnittlich
Lüftungsgeräusch	27 dB

Linse	F/1,8 - 2,2; f = 28,4 - 34 mm 1,2 x manueller Zoom; manueller Focus Projektionsentfernung 1,1 - 10 m (Bilddiagonale 0,7 - 6,3 m)
--------------	--

Eingangssignale	NTSC 3.58, 4.43; PAL B; G; D; H; I; N; M; SECAM S-Video/S-VHS (Y/C)
Computer	Komponenteneingang RGB-Y;CbCr;YPbPr (480p,720p, 1080i) PC und MAC kompatibel, Autoscan von VGA-SXGA Horizontalfrequenz: 15 - 108 kHz Vertikalfrequenz: 50 - 120 Hz Bandbreite: 140 MHz
Plug and play	Display Data Channel DDC 1/2B
Kompatibilität	Microsoft® Windows® 95/98/ME/2000/XP kompatibel
Eingangsbuchsen	
Video	1 Progressive Komp., Komponenteneingang R/Pr/Cr, G/Y, B/Pb/Cb (3 x Cinch) 2 1x S-Video (Y/C DIN) 3 CVBS Video (Cinch)
Computer	4 D-sub 15pol. Dateneingang
Audio	5 Audio L/R (2x Cinch)
für Video	6 3,5 mm Klinke Stereo
für Daten	7 PS/2 (Mini Din)
Maussteuerung	8 USB (type A)

Features	SmartSet™ automatische Bildoptimierung SmartSave™ Auto Standby Modus, erhöht die effektive Lampenlebensdauer Colour Tracking™ Digitale Trapezkorrektur, Digitaler Zoom und Bildeinfrierung FitScreen
Abmessungen	6 Watt Lautsprecher 235 x 335 x 108 mm (B x T x H)
Gewicht	3,7 kg

Leistungsaufnahme	
Netzspannung	100 - 240 Volt, 50/60 Hz
im Betrieb	170 Watt
Standby	5 Watt
Temperaturbereich	
im Betrieb	+5 °C bis +35 °C
bei Lagerung	-25 °C bis +70 °C
EMC Prüfung	Class B

im Lieferumfang	Kompakt-Fernbedienung Netz Kabel VGA Kabel (2 m) Audio/Video Kabel (2 m) S-Video kabel (2 m) Scart Adapter auf 3 x Cinch (A/V) Linsenabdeckung Gedruckte Bedienungsanleitung und CD-ROM mit Bedienungsanleitung (UK, D, F, E, PT, NL, I) inklusive Projektionsassistenten; Quick Setup Karte (UK, D, F, E, PT, NL, I) Garantiekarte
Optionales Zubehör	132 Watt UHP™ Austauschlampe (LCA3116/00) Softbag (Tragetasche) (LCA 1120/00) Deckenhalterung (LCA2211/00) VGA Verlängerungskabel 15 Meter (LCA5300/00) Scart/Cinch Komponenten Videoadapter (LCA5312/00)

Geräteausführungen	LC6231/17 USA LC6231/40 RoVW LC6231/45 UK
---------------------------	---

Bilddiagonale		Projektionsentfernung			
		Tele		Weitwinkel	
Zoll	Meter	Zoll	Meter	Zoll	Meter
40	1,0	75	1,9	62	1,6
60	1,5	114	2,9	93	2,4
70	1,8	133	3,4	108	2,7
80	2,0	153	3,9	123	3,1
100	2,5	191	4,8	155	3,9
150	3,8	286	7,3	233	5,9
200	5,1	381	9,7	310	7,9
250	6,4	477	12,1	388	9,8

Die Philips Garantie

Die Range der fortschrittlichen Philips Multimedia Projektoren vereinigen Portabilität, Haltbarkeit und unerreichte Leistung zusammen mit einer Vielzahl von technischen Innovationen. Diese ermöglichen Ihnen eine eindrucksvolle und unkomplizierte Präsentation, wo immer Sie auch sind. Was sonst würden Sie vom weltweit führenden Hersteller im Bereich Sound und Vision erwarten?

2 Jahre Garantie

2 Jahre weltweite Garantie beinhalten

alle Teile und Arbeitslohn. Additional bietet Philips eine kostenfreie Hotline an. Die Philips Entwicklungsingenieure sind nur einen kostenlosen Anruf von Ihnen entfernt. Die Hotline hilft Ihnen in jeder Situation und Lage gern weiter.

Extrem kompatibel

Philips Projektoren sind extrem kompatibel mit einer großen Vielzahl von Video und Datenquellen wie DVD's, VCR's, Videokameras, Computern und Spielkonsolen. So erleben Sie das großartige Bild eines Philips Multimedia-Projektors.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Erscheinungsdatum: August 2002

Für weitere Informationen

Deutschland: www.philips.de oder Info-Hotline 0800 - 180 20 89
Österreich: www.philips.at oder Info-Hotline 0800 - 29 30 10
Schweiz: www.ce.philips.com oder Info-Hotline 0223 - 10 21 16
Europa: www.pcestuff.philips.com

