











Astaire
LC 6281

Heimkino Projektor

Larger than life !

-  Echte 16:9 Auflösung (wVGA)
-  Flüsterleise (29 dB)
-  150 Watt UHPTM Lampe mit 6000 Stunden Lampenlebensdauer
-  800 ANSI Lumen
-  400:1 Kontrastverhältnis
-  Digitale Trapezkorrektur
-  Motion Adaptive De-interlacing, Kammfilter
-  Film-Mode Detection
-  Smart Picture
-  Compass Menü - intuitive Benutzeroberfläche



16:9
COMPATIBLE

CRYSTALCLEAR



PHILIPS

Astaire



Technische Spezifikationen LC 6281
Astaire



LCD	3 x 0,5"; 16 : 9 LCD
Auflösung	: 854 x 480 (wVGA)
Anzahl der Pixel	1.229.760
Helligkeit	800 ANSI Lumen
Kontrast	400 : 1
Lampe	150 Watt UHP
Durchschnittliche Lampenlebensdauer	6000 Gebrauchsstunden
Geräuschentwicklung	29 dB (A)

Linse	F / 2.2 ; f = 21.8 mm
	Fix-Fokus
	Projektionentfernung 1,5 - 12 m
	Bilddiagonale 0,94 - 7,5 Meter

Eingangssignal-Kompatibilität	
Video	NTSC 3.58, 4.43; PAL-B, G, D, H, I, N, M / SECAM-B, D, G, K, K1, L S-Video / S-VHS (Y/C) Komponenten Eingang (RGB Sync , R,GsogB , YPbPr) EDTV / HDTV Eingang : (480p, 576p, 720 /50p/60p, 1035i(30), 1080i (25/30/AUS), 1080p(30))
Daten	Auflösungen bis XGA / bei 75 Hz max Horizontalfrequenz : 30 - 72 kHz, Vertikalfrequenz : 56 - 85 Hz
Eingangsbuchsen	
Video	1x CVBS Video (Cinch/RCA) 1x S-Video (Y/C DIN) Komponenten-Videoeingang (4 x Cinch / RCA)
Daten	1 x 15pol. D-Sub
Audio	2 x Cinch (RCA)
Eingebaute Lautsprecher	2 Watt Mono

Features	Motion Adaptive De-interlacing Film Mode Detection (3 : 2 Pull-Down) Smart Picture (Voreinstellungen für Film, Natur, Sport, Cartoon, Spiele, Internet) Color Tracking (Farbpunktstabilisierung, für optimale Farbwiedergabe) SmartSet © automatische Bildoptimierung SmartSave © Auto Standby, zur Erhöhung der Lampenlebensdauer CE ("Compass") Benutzerinterface / Menüführung Digitale Trapezkorrektur (Vertikal + / - 16°) Digitaler Zoom (1, 4, 9 und 16 fach) sowie Bildeinfrierung
Abmessungen	106 x 334 x 271 mm (H x B x T)
Nettogewicht	3,7 kg

Netzspannung	100 - 120, 200 - 240 VAC , 50 / 60 Hz
Betrieb	210 Watt
Standby	< 2 Watt
Temperaturbereich	
Betriebsumgebungstemperatur	+ 5 bis + 35 ° C
Lagerungstemperatur	- 10 bis + 60 ° C
EMC Zertifizierung	Class B

Im Lieferumfang enthalten	Kompaktfernbedienung RC 282608 mit Batterien Netzkabel (1,8 Meter) VGA-Kabel (1,8 Meter) Videokabel 3 x RCA auf 3 x RCA (1,8 Meter) S-Videokabel (1,8 Meter) Scart-Adapter (3 x RCA / Scart) Linsenabdeckung 8-sprachige Bedienungsanleitung auf CD-Rom (UK, D, E, F, PT, NL, I, Chinesisch) Quick Setup in 8 Sprachen Garantiekarten
----------------------------------	--

Optionales Zubehör	150 Watt UHP-Ersatzlampe (LCA 3122 / 00) Tragetasche (LCA 1130 / 00) Deckenhalterung (LCA 2214 / 00)
---------------------------	--

Ausführungen	USA	LC 6281 / 17	867506281179
	Europa / ROW	LC 6281 / 40	867506281409
	UK	LC 6281 / 45	867506281459
	China	LC 6281 / 48	867506281489

Bildgrößentabelle (Fix-Fokus)					
Entfernung	Diagonale	Diagonale	Bildbreite	Bildhöhe	Offset
Meter	Zoll	cm	cm	cm	cm
1,5	37	94	82	46	23
2,0	50	126	110	62	31
2,5	62	157	137	77	39
3,0	74	189	165	92	46
3,5	87	220	192	108	54
4,0	99	252	219	123	62
4,5	111	283	247	139	69
5,0	124	315	274	154	77
5,5	136	346	302	170	85
6,0	149	377	329	185	92
7,0	173	440	384	216	108
8,0	198	503	439	247	123
9,0	223	566	494	277	139
10,0	248	629	548	308	154
11,0	272	692	603	339	170
12,0	297	755	658	370	185
13,0	372	944	823	462	231

Die Philips Garantie
Die Range der fortschrittlichen Philips Multimedia Projektoren vereinigen Portabilität, Haltbarkeit und unerreichte Leistung zusammen mit einer Vielzahl von technischen Innovationen. Diese ermöglichen Ihnen eine eindrucksvolle und unkomplizierte Präsentation, wo immer Sie auch sind. Was sonst würden Sie vom weltweit führenden Hersteller im Bereich Sound und Vision erwarten? 2 Jahre weltweite Garantie beinhalten alle Teile und Arbeitslohn. Zusätzlich bietet Philips eine kostenfreie Hotline an. Die Philips Entwicklungsingenieure sind nur einen kostenlosen Anruf von Ihnen entfernt. Die Hotline hilft Ihnen in jeder Situation und Lage gerne weiter.

Extrem kompatibel
Philips Projektoren sind extrem kompatibel mit einer großen Vielzahl von Video und Datenquellen wie DVD's, VCR's, Video-kameras, Computern und Spielekonsolen. So, erleben Sie das großartige Bild eines Philips Multimediaprojektors

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Erscheinungsdatum: September 2003
Für weitere Informationen
Deutschland www.philips.de/pcp-partner/ oder Info-Hotline 0800-180 20 89
Österreich www.philips.at oder Info-Hotline 0800 - 29 30 10
Europa www.pdstuff.philips.com