


## Voir la vie en grand !!

- *Excellente qualité d'image*
- *Vrai format 16/9*
- *Facilité d'utilisation*
- *Design spécifique*
- *Très silencieux (29 dB)*



# Astaire

## Spécifications techniques



Astaire	
Référence	LC6281
Technologie	3" 0.5" 16:9 LCD
Luminosité	800 ANSI lumens
Contraste	400:1
Résolution	wVGA (854 x 480)
Lampe	150 W UHP, remplaçable par l'utilisateur
Durée de vie de la lampe	6000 heures (durée moyenne)
Niveau sonore maximal	29 dB(A)

Optique	F2.2, f = 21.8 mm Zoom numérique, Focus manuel Distance de projection 1.2m - 12m Diagonale d'image 37" ~ 297"
---------	--

Entrées Vidéo	PAL: B, D, G, H, I, M, N, NTSC: 3.58, 4.43, SECAM: B, D, G, K, K1, L S-Vidéo (Y/C) Entrées vidéo composite (YPbPr, RGB Sync, RGsogB) EDTV/HDTV video input (480p, 576p, 720p/(50/60), 1035i/(30), 1080i/(25/30/AUS), 1080p/(30) up to XGA / 75 Hz; H-sync. 30-72kHz, V-sync. 56-85Hz
Données	
Connexions	
Vidéo	1 1 x CVBS (RCA) 2 1 x S-Vidéo (Y/C DIN) 3 Component vidéo in (4" RCA)
Données	4 1 x 15p, D-Sub
Audio	2 x RCA
Haut-parleur	2 W mono

Spécifications	Détection (3:2/2:2 pull down) Smart picture (6 modes de réglages : film, naturel, sports, dessins animés, jeux, internet) Color Tracking (optimisation de l'image selon la source vidéo ou data) Smart Set (automatisation du signal d'entrée) Smart Save (mise en veille automatique) CE Compass (menu interactif) Zoom numérique (1, 4, 9, 16 fois), gel numérique, correction de trapèze (vertical) + 16°
Dimensions	334 x 106 x 271 mm (L x H x P)
Poids net	3,7 kg

Consommation électrique	AC100-120/200-240 V, 50/60 Hz
En fonctionnement	210 W
En veille	< 12 W
Température	
En fonctionnement	+5 à +35 °C
En stockage	-10 à +60 °C
EMC/EMI	FCC Class B

Accessoires fournis	Télécommande RC282608 avec touches fluorescentes Piles alcalines pour la télécommande Câble d'alimentation (1.8m) Câble VGA 1.8m Câble Vidéo composite RCA Câble S-vidéo (1.8m) Adaptateur péritel RCA en composite Adaptateur péritel en composite Cache optique Guide d'utilisation papier Carte d'installation rapide Carte d'enregistrement de la garantie
---------------------	---

Accessoires Optionnels	150W lampe de remplacement (LCA3122) Support plafond (LCA2214) Sacoche de transport (LCA1130/00)
------------------------	--

Taille d'image	Focale fixe			
	Diagonale (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Image offset (cm)
1.5	94	82	46	23
2.0	126	110	62	31
2.5	157	137	77	39
3.0	189	165	92	46
3.5	220	192	108	54
4.0	252	219	123	62
4.5	283	247	139	69
5.0	315	274	154	77
5.5	346	302	170	85
6.0	377	329	185	92
7.0	440	384	216	108
8.0	503	439	247	123
9.0	566	494	277	139
10.0	629	548	308	154
11.0	692	603	339	170
12.0	755	658	370	185
15.0	944	823	462	231

### L'assurance Philips

La gamme de projecteur multimédia Philips allie portabilité, fiabilité et des performances optimum obtenus grâce à des innovations technologiques internes. Ces qualités vous permettront d'effectuer des présentations de grande qualité quelque soit votre environnement. Qu'attendre de mieux d'un leader des technologies du son et image ?

### La garantie 2 ans et assistance technique

Chaque projecteur Astaire est fourni avec une garantie de 2 ans. Cette offre est associée au programme "First Choice" incluant une Hot Line gratuite vous offrant une assistance et des conseil 7 jours sur 7.

### Compatibilité extrême

Les projecteurs Philips sont compatibles avec un très grand nombre de sources vidéos et informatiques comme DVD, magnétoscope, caméra vidéo, ordinateur ou jeu vidéo.

Données sujettes à modifications sans préavis.  
R.C.S Nanterre B 402 805 527  
Imprimé en France - Octobre 2003

